


—圧力角20° モジュール0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0—



④ CADデータフォルダ名: 20 Gears

④ CADデータフォルダ名: 20 Gears

※*のついた歯数は芯金入りタイプはありません。
 ※表中「-」の箇所は選択できません。

*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件については **■P.1586** をご参照ください。
モジュール0.5の歯数40～50については歯幅3mmでの計算となっています。

20
齒
車