


新商品

FLAT BELT CONVEYORS GV SERIES FULL WIDTH BELT TYPE/Brushless Motors (AC Input) -CENTER DRIVE 2-GROOVE FRAME TYPE (PULLEY DIA.30mm)-

平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載


—中間駆動2溝フレーム(プリー径30mm)—

■特徴：ほぼ全面を搬送可能とした中間駆動でのフルベルトタイプのコンベヤにブラシレスモータを搭載。



*A寸法詳細(モータ全長)

出力(W)	モータ仕様	メーカー	減速比	A
30W	ブラシレスモータ	オリエンタルモータ	20	72.0
	ブラシレスモータ	オリエンタルモータ	30 50	76.0
60W	ブラシレスモータ	オリエンタルモータ	10 15 20	89.0
	ブラシレスモータ	オリエンタルモータ	30	94.0



※ベルト速度 (m/min) Maxはモータ出力軸回転速度 4000r/min、Minは80r/minでの参考値です。
※負荷条件により減少することがあります。
※50Hz、60Hz共通。

①アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。
②ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
③このグラフは水平条件での搬送能力です。

TYPE	B(ベルト幅) 指定10mm単位	L(プリー間長さ) 指定5mm単位	モータ選択				ベルト仕様	モータメーカー
			出力(W)	電圧(V)	仕様	ギヤヘッド減速比		
GVFN2	50~300	320~2000	30	T1 (単相100~120V)	ABM (ACブラシレスモータ)	20 30 50	H(一般仕様・緑) W(一般仕様・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし)	B (オリエンタルモータ)
			30	NV (モータなし)	NM (モータなし)	NH (ギヤヘッドなし)		

- ①基準搬送方向にベルトが回転するようにモータ結線を行ってください。配線図・モータ詳細は**P.1-041-2020**を参照
- ②基準搬送方向以外での使用は保証対象外となります。
- ③コントローラ用ブラケットは付属されておりません。コントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加加工 [SCB] をご選定ください。
- ④耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。
- ⑤ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
- ⑥平ベルト詳細は**P.1361**を参照

30W

型式	B	¥本体価格 1~9口																
		L320~400	L405~500	L505~600	L605~700	L705~800	L805~900	L905~1000	L1005~1100	L1105~1200	L1205~1300	L1305~1400	L1405~1500	L1505~1600	L1605~1700	L1705~1800	L1805~1900	L1905~2000
GVFN2	50	134,500	135,900	135,900	136,200	136,800	137,200	137,700	138,300	138,700	139,100	139,500	139,800	140,200	140,700	141,100	141,600	142,000
	60~100	137,900	138,200	138,400	138,900	139,500	140,000	140,500	141,200	141,700	142,200	142,600	143,100	143,600	144,100	144,700	145,200	145,700
	110~150	-	-	144,900	145,600	146,300	147,200	148,000	150,000	150,700	151,400	152,200	152,800	153,600	154,300	155,100	155,800	156,600
	160~200	-	-	-	148,700	149,500	150,300	151,300	153,400	154,000	154,800	155,500	156,300	157,000	157,800	158,500	159,300	160,100
	210~250	-	-	-	-	159,300	160,300	162,800	163,700	164,700	165,500	166,600	167,400	168,400	169,500	170,400	171,500	
	260~300	-	-	-	-	-	162,600	165,400	166,400	167,300	168,400	169,300	170,300	171,300	172,400	173,400	174,500	

60W

型式	B	¥本体価格 1~9口																
		L320~400	L405~500	L505~600	L605~700	L705~800	L805~900	L905~1000	L1005~1100	L1105~1200	L1205~1300	L1305~1400	L1405~1500	L1505~1600	L1605~1700	L1705~1800	L1805~1900	L1905~2000
GVFN2	50	139,500	140,900	140,900	141,200	141,800	142,200	142,700	143,300	143,700	144,100	144,500	144,800	145,200	145,700	146,100	146,600	147,000
	60~100	142,900	143,200	143,400	143,900	144,500	145,000	146,200	146,700	147,200	147,600	148,100	148,600	149,100	149,700	150,200	150,700	151,200
	110~150	-	-	149,900	150,600	151,300	152,200	153,000	155,000	155,700	156,400	157,200	158,000	159,300	160,100	160,800	161,600	
	160~200	-	-	-	153,700	154,500	155,300	156,300	158,400	159,000	159,800	160,500	161,300	162,000	162,800	163,500	164,300	165,100
	210~250	-	-	-	-	164,300	165,300	167,800	168,700	169,700	170,500	171,600	172,400	173,400	174,500	175,400	176,500	
	260~300	-	-	-	-	-	167,600	170,400	171,400	172,300	173,400	174,300	175,300	176,300	177,400	178,400	179,500	

モータ・ベルト仕様価格	モータ出力	R(モータ・ギヤヘッドなし)	J(ベルトなし)
	30W	本体価格-¥33,000	
60W	本体価格-¥36,000		

Order注文例

型式 - B - L - 出力 - 電圧 - 仕様 - ギヤヘッド減速比 - ベルト仕様 - モータメーカー選択 (- 追加加工)

GVFN2 - 100 - 1000 - 30 - T1 - ABM - 30 - D - B (- MP-FYA-FYB-SCB-NA-WA)

Delivery出荷日 8 日目出荷

Alteration追加加工

- ①コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性があります。
- ②本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
- ③追加加工詳細は**P.1345**を参照

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■機体重量(モータ出力30W) ※参考値

ベルト幅 B(mm)	プリー間長さ L(mm)			
	500	1000	1500	2000
100	6.6	8.1	9.7	11.2
200	9.0	11.1	13.1	15.1
300	11.5	14.0	16.5	19.0

※モータ出力が60Wになる場合は、0.65kg加算下さい。