

価格改訂

価格改訂

規格変更  
紫文字表示

# TOGGLE CLAMPS トグルクランプ

—下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース)—

CADデータフォルダ名: 25\_Clamps  
1N=0.101972kgf

■下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース)



(クランプ状態)



型式	MC01-1S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	264.6
自重(g)	30
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	*ナイロンボルト
¥基準単価	620

■下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース)



(クランプ状態)

型式	MC01-2S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	264.6
自重(g)	35
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	*ナイロンボルト
¥基準単価	630



■下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース)



(クランプ状態)



型式	MC01-3S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	882
自重(g)	130
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	820

■下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース)



(クランプ状態)

型式	MC01-4S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	2352
自重(g)	265
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	860



Order 注文例  
注文例  
Price 価格  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

# TOGGLE CLAMPS トグルクランプ

—下面押さえ・ハンドル横型・ロング持ち手(フランジベース)—

CADデータフォルダ名: 25\_Clamps  
1N=0.101972kgf

■下面押さえ・ハンドル横型・ロング持ち手(フランジベース)



(クランプ状態)



型式	MC01L-1
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	264.6
自重(g)	35
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	*ナイロンボルト
¥基準単価	790

■下面押さえ・ハンドル横型・ロング持ち手(フランジベース)



(クランプ状態)

型式	MC01L-2
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	264.6
自重(g)	40
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	*ナイロンボルト
¥基準単価	800




■下面押さえ・ハンドル横型・ロング持ち手(フランジベース)



(クランプ状態)

型式	MC01L-3
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	882
自重(g)	140
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	1,070




Order 注文例  
注文例  
Price 価格  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


Example 使用例  
携帯電話の液晶通電検査にワーク押さえとして使用



検査治具, ワーク, 液晶部

EX ロング持ち手の特長(従来品との比較)

■従来品 ■ロング持ち手



指をはさみキケン! 持ち手が長いので指をはさみづらく操作性も向上します

●MC01L-1・MC01L-3

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

25  
トグルクランプ  
外形図・規格表