

トグルクランプ

-横押型(フランジベース)-

価格改訂

値下げ価格

新価格

スライド値引率変更

■特長:ストローク量、締圧力など使用シーンにあつた商品をお選びください。MC07-9は取付ベースが中抜きのため、軽量です。



*シャフト部:ニッケルメッキ

¥基準単価

1,600


型式	MC07-7
材質	本体:SS400/取付部:FCD450
表面処理	本体:三価クロメート/取付部:化成処理
ストローク(mm)	32
締圧力(N)	2270
自重(g)	340
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	1,600




*シャフト部:ニッケルメッキ

型式	MC07-8
材質	本体:SS400/取付部:FCD450
表面処理	本体:三価クロメート/取付部:化成処理
ストローク(mm)	42
締圧力(N)	3860
自重(g)	580
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	2,000

MC07-7



MC07-8



*シャフト部:ニッケルメッキ

¥基準単価

930


型式	MC07-9
本体材質	SS400
表面処理	*三価クロメート
ストローク(mm)	32
締圧力(N)	1360
自重(g)	300
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	930




*シャフト部:ニッケルメッキ

型式	MC07-10
本体材質	SS400
表面処理	*三価クロメート
ストローク(mm)	41.3
締圧力(N)	3640
自重(g)	800
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	1,800

MC07-9



MC07-10



MC07-7



翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

MC07-7・MC07-8		標準対応		個別対応	
数量区分		小口	大口	小口	大口
数量	1~19	20~34	35~100	101~	
値引率	5%	10%	18%	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



MC07-11

標準対応

個別対応

1

1-1979

■特長:MC07-11、MC07-13は、本体と比べて縦方向のベース長さが短く、コンパクトなので設置スペースが少なくて済みます。特長:MC07-12は、MC07-6(P.1978)の形状でサイズが大きくストローク量が長く締圧力が高いタイプです。



*シャフト部:ニッケルメッキ

¥基準単価

2,780

型式	MC07-11
本体材質	SS400
表面処理	*三価クロメート
ストローク(mm)	50.8
締圧力(N)	11360
自重(g)	935
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	2,780




*シャフト部:ニッケルメッキ

¥基準単価


2,400

型式	MC07-12
本体材質	SS400
表面処理	*三価クロメート
ストローク(mm)	50.6
締圧力(N)	4540
自重(g)	965
ハンドル開閉角度	190°
付属品	ナット
¥基準単価	2,400


MC07-11



MC07-12



Example




*シャフト部:ニッケルメッキ

¥基準単価

2,470

型式	MC07-13
本体材質	SS400
表面処理	*三価クロメート
ストローク(mm)	80
締圧力(N)	3000
自重(g)	1000
ハンドル開閉角度	180°
付属品	スチールボルト
¥基準単価	2,470

MC07-13



MC07-11

標準対応

個別対応

2

1-1980



翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%
お見積り	18%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。