



LOCATING PINS INSPECTION -STRAIGHT TYPE-

検査治具用差し込みピン

—ストレート 持ち手長さ固定タイプ—



■特長：ストレートタイプの検査治具用差し込みピンです。対応するブッシュはP2011～P2016をご覧ください。




P	g6
2.00～3.00	-0.002 -0.008
3.01～6.00	-0.004 -0.012
6.01～10.00	-0.005 -0.014
10.01～18.00	-0.006 -0.017
18.01～30.00	-0.007 -0.020

●本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。

- ① 無電解ニッケルメッキは追加加工MNをご利用ください。
- ② SUS440Cまたは13CrステンレスはD部に識別用の溝がつきます。
- ③ 大頭型の図面に特に記載の無い部分は、小頭型と同じです。
- ④ P≦3のときは0.5になります。
- ⑤ 各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。
- ⑥ 大頭型(D=10L～20L)は、S45Cのみ適用。

型式		0.01mm単位		1mm単位		M
Type (P _{0.02})	(Pg6)	D	P 指定	L 指定		
(S45C) KJPS	(S45C) KJPGS	8	2.00～6.00	(P<8の場合) 5～40	M4	
(S45C 焼入) KJPSH	(S45C 焼入) KJPGSH	10	2.00～8.00	(P≧8の場合) 5～50	M5	
(SUS304) KJPSS	(SUS304) KJPGSS	12	4.00～10.00	SUS304の場合 L≦P×5	M5	
(SUS440Cまたは13Crステンレス) KJPSSC	(SUS440Cまたは13Crステンレス) KJPGSSC	16	8.00～14.00	さらに長いピンが必要な場合 P.1995	M5	
		20	10.00～18.00		M5	
		25	15.00～23.00		M5	
		10L	10.00～16.00		M5	
		12L	12.00～20.00		M5	
		16L	16.00～25.00		M5	
		20L	20.00～30.00		M5	



Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
標準対応	標準対応
数量区分	小口 大口
数量	1～19 20～34 35～49 50～99 100～200 201～
値引き率	基準単価 5% 10% 18% +9日 お見積り
出荷日	通常 +9日

Order 注文例	型式 (TYPE・D) - P - L
	KJPS10L - P14.5 - L10

Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
標準対応	標準対応
数量区分	小口 大口
数量	1～19 20～34 35～49 50～99 100～200 201～
値引き率	基準単価 5% 10% 18% +9日 お見積り
出荷日	通常 +9日

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

D	P _{0.02}							
	KJPS	KJPSH	KJPSS	KJPSSC	KJPGS	KJPGSH	KJPGSS	KJPGSSC
小頭型	8	1,070	1,520	1,920	1,620	1,170	2,020	2,260
	10	1,070	1,520	1,920	2,160	1,170	2,020	2,260
	12	1,140	1,650	2,090	2,350	1,240	1,750	2,190
	16	1,240	1,770	2,230	2,510	1,330	1,860	2,330
	20	1,330	1,820	2,300	2,590	1,430	1,920	2,400
大頭型	25	1,430	1,980	2,500	2,810	1,520	2,070	2,600
	10L	1,380	1,880	-	-	1,550	2,100	-
	12L	1,480	1,980	-	-	1,700	2,250	-
	16L	1,630	2,130	-	-	1,900	2,450	-
	20L	1,830	2,330	-	-	2,150	2,700	-

Alteration 追加加工	型式	P	L	(CH・KH・KF...etc.)
	KJPS10L	- P12.5	- L30	- CH

Alteration 追加加工	型式	P	L	(CH・KH・KF...etc.)
	KJPS220	- P16.65	- L30	- Z20 - MN

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 ●チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。	500
表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ)	MN	無電解ニッケルメッキを追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●STCとの併用不可	300
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●MNとの併用不可	200
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) ●KF・KHS併用時には裏側に刻印します。	300
指定文字刻印	KF	アルファベットまたは数字を刻印します。 [指定方法] 例 MISM0034 印字種類: アルファベット・数字 (リフト) ●刻印に「リフト」等、上記以外の記号は使用できません。 ●刻印の文字に対してピンの向きは任意になります。 ●約1桁の長さには裏側に刻印します。 ●数字は連続最大8文字まで適用 ●他のオプションと併用する際は最後に入ってください。	800

刻印追加加工 (KH・KF) 注意点
●ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りされません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
L寸公差変更	LKC	L寸公差を±0.05に変更します。 [指定方法] LKC ●LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 ●L<30 ●P>4	500
ニゲ溝なし追加加工	NMN	ローレットとストレート部にあるニゲ溝をなしにします。 ●大頭型は適用不可	300
持ち手長さ変更	ZC	持ち手長さ50を10,20,30,40に変更します。 [指定方法] ZC0 ●持ち手長さ10および20は、P≧5かつ≦30の場合のみ適用 ●SUS304、SUS440または13Crステンレスのみ適用 ●S45Cの場合はP.1988の商品をご利用ください。 ●持ち手長さ10のときはタップ穴はつきません。 ●大頭型は持ち手長さ30, 40のみ適用	200
先端テーパ加工	STT	先端をテーパ形状にします。 ●L≦10の場合適用 ●mの長さはLの長さに含まれます。	200
エアイベント	ABT	P寸にエアイベントを追加します。	200

刻印追加加工 (KH・KF) 注意点
●ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りされません。



LOCATING PINS INSPECTION -STRAIGHT TYPE-

検査治具用差し込みピン

—ストレート 持ち手長さ選択タイプ—



■特長：ストレートタイプの検査治具用差し込みピンです。持ち手長さが選択できます。対応するブッシュはP2011～P2016をご覧ください。



- ① 無電解ニッケルメッキは追加加工MNをご利用ください。
- ② 大頭型の図面に特に記載の無い部分は、小頭型と同じです。
- ③ P≦3のときは0.5になります。
- ④ 各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。

P	g6
2.00～3.00	-0.002 -0.008
3.01～6.00	-0.004 -0.012
6.01～10.00	-0.005 -0.014
10.01～18.00	-0.006 -0.017
18.01～30.00	-0.007 -0.020

●本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性があります。

型式		0.01mm単位		1mm単位		Z 選択	M
Type (P _{0.02})	(Pg6)	D	P 指定	L 指定			
(S45C) KJPSZ	(S45C) KJPGSZ	8	2.00～6.00	(P<8の場合) 5～40	M4		
(S45C 焼入) KJPSHZ	(S45C 焼入) KJPGSHZ	10	2.00～8.00	(P≧8の場合) 5～50	M5		
		12	4.00～10.00	さらに長いピンが必要な場合 P.1995	M5		
		16	8.00～14.00		M5		
		20	10.00～18.00		M5		
		25	15.00～23.00		M5		
		10L	10.00～16.00		M5		
		12L	12.00～20.00		M5		
		16L	16.00～25.00		M5		
		20L	20.00～30.00		M5		

Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
標準対応	標準対応
数量区分	小口 大口
数量	1～19 20～34 35～49 50～99 100～200 201～
値引き率	基準単価 5% 10% 18% +9日 お見積り
出荷日	通常 +9日

Order 注文例	型式 (TYPE・D) - P - L - Z
	KJPSZ16 - P10.20 - L30 - Z40

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

D	P _{0.02}			
	KJPSZ	KJPSHZ	KJPGSZ	KJPGSHZ
小頭型	8	1,220	1,670	1,320
	10	1,220	1,670	1,320
	12	1,290	1,800	1,390
	16	1,390	1,920	1,480
	20	1,480	1,970	1,580
大頭型	25	1,580	2,130	1,670
	10L	1,530	2,030	1,700
	12L	1,630	2,130	1,850
	16L	1,780	2,280	2,050
	20L	1,980	2,480	2,300

Alteration 追加加工	型式	P	L	Z	(CH・KH・KF...etc.)
	KJPS220	- P16.65	- L30	- Z20	- MN

Alteration 追加加工	型式	P	L	Z	(CH・KH・KF...etc.)
	KJPS220	- P16.65	- L30	- Z20	- MN

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
チェーン追加加工	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 ●チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。	500
表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ)	MN	無電解ニッケルメッキを追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●STCとの併用不可	300
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ●材質S45Cのみ適用 ●MNとの併用不可	200
P寸法刻印	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) ●KF・KHS併用時には裏側に刻印します。	300
指定文字刻印	KF	アルファベットまたは数字を刻印します。 [指定方法] 例 MISM0034 印字種類: アルファベット・数字 (リフト) ●刻印に「リフト」等、上記以外の記号は使用できません。 ●刻印の文字に対してピンの向きは任意になります。 ●約1桁の長さには裏側に刻印します。 ●数字は連続最大8文字まで適用 ●他のオプションと併用する際は最後に入ってください。	800

刻印追加加工 (KH・KF) 注意点
●ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りされません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
L寸公差変更	LKC	L寸公差を±0.05に変更します。 [指定方法] LKC ●LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 ●L<30 ●P>4	500
ニゲ溝なし追加加工	NMN	ローレットとストレート部にあるニゲ溝をなしにします。 ●大頭型は適用不可	300
先端テーパ加工	STT	先端をテーパ形状にします。 ●L≦10の場合適用 ●mの長さはLの長さに含まれます。	200
エアイベント	ABT	P寸にエアイベントを追加します。	200

刻印追加加工 (KH・KF) 注意点
●ピンとローレットが接着されている場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りされません。