

MiSUMI
VALUE

STANDARD PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION

【標準】Z軸アリ溝 ラック&ピニオン式

—長方形 薄型—

最大類似部品比
15% OFF

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078**

類似部品ページ **P2144**

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: 送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。

■Z軸 長方形

ZDTS50

ZDTS60

ZDTS90

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式		高精度ステージ既存品: ZWG (P2144)						
Type	A	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
ZDTS	50	30×50	±16	16.7	14.7	50μm	0.26	13,090
	60	40×60	±21		19.6		0.38	14,080
	90	40×90	±35		19.6		0.51	15,840

最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
 ハンドルカバー-HDCVR15(別売): φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**

Order 注文例 **ZDTS90** Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P133** Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
数量	標準単価	小口	大口
1~2	5%	11~	
3~4	10%	お見積り	
5~10			
11~			

■特長: 送りの早いラック&ピニオン式ステージの薄型タイプです。下面プレートを除く、ステージ部の厚みは20mmと薄くなります。

■Z軸 薄型

ZDTS50

ZDTS60

ZDTS90

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

型式		標準タイプ: ZDTS (P2143)						
Type	A	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
ZDTS	50	50×30	±15	16.7	9.8	50μm	0.23	15,400
	60	60×40	±20		14.7		0.33	16,940
	90	90×40	±35		14.7		0.43	19,250

最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
 ハンドルカバー-HDCVR15(別売): アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**

Order 注文例 **ZDTS60** Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P133** Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
数量	標準単価	小口	大口
1~2	5%	11~	
3~4	10%	お見積り	
5~10			
11~			

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL RACK & PINION -CLAMP REINFORCED-

【高精度】Z軸アリ溝 ラック&ピニオン式

—長方形—

価格改訂

■: 値下げ価格
□: 新価格
○: スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078**

CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: 1回転あたりの移動量18mmの長方形のアリ溝Z軸ステージです。正方形ZFG (P2147) に比べ側面幅が薄いサイズをご用意しています。

■Z軸 長方形

ZWG40

ZWG60

ZWG90

ZWG140

材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 CBST4-12(2本)

例: X軸 P2094, Y軸 P2129, RoHS 10

例: XYG60 (P2129) と ZWG60 の組合せ

例: XYWG60 (P2129) と ZWG90 の組合せ

例: XYWG60 (P2129) と ZWG60 の組合せ

例: XYWG60 (P2129) と ZWG90 の組合せ

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	移動精度 (μm)		耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.				真直度				
ZWG	40	24.8×42	±12	18	20	19.6	14.7	0.17	17,030
	60	40×60	±21		30		0.33	18,330	
	90	40×90	±35		0.45		21,330		
	140	40×140	±60		0.68		27,400		

最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛
 ハンドルカバー-HDCVR15(別売): アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**

Order 注文例 **ZWG60** Alteration 追加加工 **ZWG60 - R** 5日発送

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P133**

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量超えは WOSにてご確認ください。
数量	標準単価	小口	大口
1~4	5%	11~	
5~10	10%	お見積り	
11~			

Alteration 追加加工 **送り用ハンドル位置変更(左右勝手違い)**

Spec.

Code **R**

¥/1Code 無料

目盛の数字の向きが横向きになります。

28 ステージ
手動ユニット
T