

シャフト
—ストレートタイプ—2日目納期短縮
出荷大口
対応
BIG ORDERステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名 : 01_Shfts

■全長1mm単位でご選いただけます。L寸固定で在庫化。

Type	D公差			材質	硬度	表面処理
	D公差g6	D公差h5	D公差f8			
SFJ	SFU	—	—	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ 58HRC～	—
ZSFJ	—	—	—			
SSFJ	SSFU	—	—	SUS440C 相当	56HRC～	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚5μ以上
PSFJ	PSFU	—	—	SUJ2		
PSSFJ	PSSFU	—	—	SUS440C 相当	56HRC～	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚10μ以上
RSFJ	—	—	—	SUJ2		
—	—	PSFG	—	S45C 相当	—	—
—	—	PSSFG	—	SUS304		

①D部面粗度はメッキ品は $\frac{0.4}{\sqrt{}}$ メッキ無し品は $\frac{0.4}{\sqrt{}}$ です。

$\frac{6.3}{\sqrt{}}(\frac{0.4}{\sqrt{}}\frac{0.4}{\sqrt{}}\frac{6}{\sqrt{}})$

2-C

L

RoHS10

①低温黒色クロムメッキの特長 P.162
②L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.147

型式 Type			L 指定1mm単位	C	
(D公差g6) SFJ SSFJ PSFJ PSSFJ RSFJ (D≤30, L≤500)	(D公差h5) SFU SSFU PSFU PSSFU RSFU	(D公差f8) PSFG PSSFG	3	10~400	0.2以下
			4	10~400	
			5	10~400	
			6	20~800	
			8	20~1000	0.5以下
			10	20~1000	
			12	20~1200	
			13	25~1200	
			15	25~1200	
			16	30~1200	
			18	30~1200	
			20	30~1200	
			25	35~1200	
			30	35~1500	
			35	35~1500	
			40	50~1500	
50	65~1500				

型式 Type		L 固定寸	C	¥基準単価
ZSFJ	10	100	0.5以下	190
	12	100		190
		300		520
	20	200	1.0以下	400
		300		600

Order
注文例

型式 - L
SFJ20 - 75
🔥SF-SFJ20 - 75
脱脂洗浄サービス 📞 P.130

Delivery
出荷日

ZSFJ

📦 在庫品

翌日出荷 📞 P.133

🔴ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●D3~D30
2 日日出荷

●D35~D50
3 日日出荷

●RSFJ
8 日日出荷

●2日目・3日目共通
📅 ストーク T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄
📅 ストーク A🔥 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
📅 ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

📞 P.134