

C-MiSUMI VALUE

STANDARD PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【標準】Z軸アリ溝 送りねじ

価格改訂

最類似
最大30%
部品OFF比





新価格

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P2078

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

■特長: リード0.5mmで細かく送れる送り式ステージのZ軸タイプです。

■Z軸

X軸 P2086
XY軸 P2121ZFES25
(正勝手)ZFES40
(正勝手)クランプ位置変更
ZFES□-R
(勝手違い)ZFES60
(正勝手)M材質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■Z軸ステージ ■高精度ステージ既存品: ZEG(P2152)

Type	No.	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
ZFES	25	記号無(正勝手)	25×25	±5	0.5	9.8	50μm	0.06	11,330
	40	R(勝手違い)	40×40	±7				0.18	12,540
	60		60×60	±8		19.6		0.40	15,290

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛




●ハンドル延長バーHDEXT12-□(別売): φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することができます。 P2194
(ご注意)ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。Order
注文例型式
ZFES40Delivery
出荷日

在庫品

Price
価格

翌日出荷 P133

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
1~2 小口 大口
3~4 5% 10% お見積り
5~10
11~
値引率 基準単価 5% 10%
出荷日 通常
お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。●One Point: XFES・XYFES・ZFES60の下面取付穴について
表面と裏面のどちらからでも固定することが可能です。 P2076参照

取付穴拡大図	□25(XFES/XYFES)	□40(XFES/XYFES)	□60(XFES/XYFES)	ZFES60
	① 表面からの取付  ② 裏面からの取付	① 表面からの取付  ② 裏面からの取付	① 表面からの取付  ② 裏面からの取付	① 表面からの取付  ② 裏面からの取付
取付ねじ径	① M2	M3	M4	M4
	② M2.5	M4	M5	M5

HIGH PRECISION Z-AXIS DOVETAIL FEED SCREW -BASIC/HEXAGON KEY ADJUSTMENT-

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式

一通常/六角レンチ式

価格改訂


新価格

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P2078


■特長: ガイド機構にアリ溝を利用し、スムーズな動作が可能です。

■Z軸
(リード 0.5mm)X軸 P2087
XY軸 P2124


ZEG25



ZEG40



ZEG60

■材質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
黒ふっ素樹脂処理

※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

●標準ステージ類似品: ZFES(P2151)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	真直度	自重 (kg)	付属品(4本)	¥基準単価
25	25×25	±5	0.5	9.8	30μm	0.09	SCB2-8	12,890
40	40×40	±7				0.26	SCB3-8	15,960
60	60×60	±9		19.6		0.75	SCB4-10	21,840


●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

●注文例
Order
注文例
型式
ZFES40
Delivery
出荷日
在庫品●在庫品
Delivery
出荷日
在庫品
型式
ZEG25
- (R)
Alteration
追加工
Spec.
Code
VtCode●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
1~2 小口 大口
3~4 5% 10% お見積り
5~10
11~
値引率 基準単価 5% 10%
出荷日 通常
お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


●特長: 現場での誤動作防止用として六角レンチ式の送りとなっています。

■Z軸 六角レンチ式
(リード 0.5mm)X軸 P2087
XY軸 P2124


ZEEG25



ZEEG40



ZEEG60

六角レンチ穴部詳細
(a視)

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	真直度	自重 (kg)	付属品(4本)	¥基準単価
25	25×25	±3	0.5	9.8	20μm	0.08	SCB2-8	10,920
40	40×40	±5				0.29	SCB3-8	14,220
60	60×60	±7		19.6		0.67	SCB4-10	19,380

●最小読み取り(バーニア目盛): 0.1mm/目盛(ZEEGは目盛なし)

●注文例
Order
注文例
型式
ZEEG60
Delivery
出荷日
在庫品●在庫品
Delivery
出荷日
在庫品
型式
ZEEG60
- (R)
Alteration
追加工
Spec.
Code
VtCode●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
1~2 小口 大口
3~4 5% 10% お見積り
5~6 15% 20%
7~10 10% 20%
11~
値引率 基準単価 5% 10%
出荷日 通常
お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。