

■軸端部の直角度精度が高い(⊥ 0.03)、精密シャフトは**P.229**をご覧ください。 ■スパナ溝付・キリ穴付タイプは**P.159**を参照ください。




RoHS10

●軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
P.148
●全長硬度保証シャフト**P.161**
●寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化**P.147**
●低温黒色クロムメッキの特長**P.162**

Type	D公差g6	D公差h5	D公差f8	材質	硬度	表面処理
SFJT	SFUT	—	SUJ2	高周波焼入有効硬化層深さ P.148 SUJ2 SUS440C相当	58HRC～ 56HRC～	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚5μ以上
SSFJT	SSFUT	—	SUS440C相当			
PSFJT	PSFUT	—	SUJ2			
PSSFJT	PSSFUT	—	SUS440C相当			
RSFJT	—	—	SUJ2	S45C相当	—	低温黒色クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚10μ以上
—	—	PSFGT	SUS304	—	—	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚10μ以上
—	—	PSSFGT	SUS304	—	—	—

●D部面粗度はメッキ品は $\sqrt{0.4}$ 、メッキ無し品は $\sqrt{0.6}$ です。



型式	L	M(並目)	C
Type	D	指定1mm単位	選択
(D公差g6)	4	20～ 300	2
(D公差h5)	5	20～ 400	2.6 3
SFJT	6	20～ 800	3 4 5
SSFJT	8	20～1000	3 4 5 6
PSFJT	10	20～1000	3 4 5 6 8
PSSFJT	12	20～1200	4 5 6 8 10
RSFJT (D≤30,L≤500)	13	25～1200	4 5 6 8 10 12
(D公差f8)	15	25～1200	4 5 6 8 10 12 16
PSFGT (D≥6)	16	30～1200	4 5 6 8 10 12 16 20
PSSFGT (D≥6)	18	30～1200	4 5 6 8 10 12 16 20 24
	20	30～1200	4 5 6 8 10 12 16 20 24 30
	25	35～1200	4 5 6 8 10 12 16 20 24 30
	30	35～1500	6 8 10 12 16 20 24 30
	35	35～1500	8 10 12 16 20 24 30
	40	50～1500	10 12 16 20 24 30
	50	65～1500	12 16 20 24 30

●M×2.5+4≥Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。

Order
注文例

型式 L M
SFJT8 200 M4
RSFJT20 325 M8
SF-SSFJT20 500 M6

Delivery
出荷日

●D4～D30
2 日目出荷

●D35～D50
3 日目出荷

●RSFJT
8 日目出荷

●2日目・3日目共通

●注文締切

●ストークT 当日出荷 1,600円/本 正午迄

●ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 **P.134**

●ストークA 翌日出荷 800円/本 PM 6:00迄

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円

●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alteration
追加工

型式 L M(MSC・MD) (LKC•etc.)
SFJT30 250 M12 LKC

●ストーク適用不可

●KC・WKCのみ

●3 日目出荷 ●5 日目出荷 (RSFJTは8日目出荷)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
LKC	LKC	L寸法公差変更 [指定方法] LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可 ●L<200 200≤L<500 L≥500 ●L±0.03 ●L±0.05 ●L±0.1	400
FC	FC	1箇所平面取り追加 [指定方法] FC10～E8 FC,E=指定1mm単位 ●D≤30: FC≤5×D, D≥35: FC≤3×D ●E=0またはE≥2 ●WFCとの併用不可	200
WFC	WFC	2箇所平面取り追加 [指定方法] WFC8～A8～E4 WFC,A,E=指定1mm単位 ●D≤30: WFC≤5×D, D≥35: WFC≤3×D ●A(E)=0またはA(E)≥2 ●同一平面上での加工不可,FCとの併用不可	400
MSC	MSC	めねじ細目ねじに変更 [指定方法] MSC14 (M≠MSCに変更) [適用条件] D=12以上適用	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
RC	RC	90度平面取り1箇所追加 [指定方法] RC10 [適用条件] D=10～30適用 ●WRCとの併用不可	500
WRC	WRC	90度平面取り2箇所追加 [指定方法] WRC10～Y10 [適用条件] D=10～30適用 ●RCとの併用不可 ●同一平面上での加工不可	1,000
KC・WKC	KC・WKC	キー溝1箇所追加 [指定方法] KC10～G10 [適用条件] D=12・16・20・25・30のみ適用 ●めねじ部(M×2.5+4)には加工できません。	KC: 500 WKC: 1,000
MD	MD	めねじ部の有効長をM×3に変更します。 [指定方法] MD6(MをMDに変更) [適用条件] D=10～30且つ,M=6～20適用 ●片端めねじ: MD×3.5+4≤L ●KC・WKCとの併用不可	200

●概要案内のある追加工詳細については、追加工概要を参照ください。 **P.149**
●複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要。 **P.150**
●追加工による硬度低下の可能性があり。 **P.148**参照

Price
価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
●SUJ2 D公差g6 D6～D12・D16・D20

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
値引率	1～4 5～12 13～19 20～49 50～100 101～	10% 15% 18%
出荷日	通常	+5日 お見積り

●低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●標準対応大口はストーク対応なし。

●SUJ2 D公差g6 D6～D12・D16・D20
長納期大口引(ストークL)
数量 201～500
値引率 40%
出荷日 +30日

●ストークLについては、P.135をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。
●ストークLをご使用の場合、材質変更の可能性がございます。

●その他

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
値引率	1～4 5～12 13～19 20～49 50～100 101～	10% 15% 18%
出荷日	通常	+7日 お見積り

●軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●標準対応大口はストーク対応なし。

型式	Type	D	V基準単位																								
			最短L	L51	L101	L151	L201	L251	L301	L351	L401	L451	L501	L551	L601	L651	L701	L751	L801	L851	L901	L951	L1001	L1101	L1201	L1301	L1401
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
SFJT ●SFUT	4	530	690	790	880	1,210	1,210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	530	690	790	880	1,210	1,210	1,310	1,310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	370	430	500	560	630	690	750	820	880	940	1,000	1,050	1,110	1,170	1,230	1,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	380	440	510	570	640	700	760	830	890	950	1,010	1,060	1,120	1,180	1,240	1,290	1,340	1,400	1,450	1,500	—	—	—	—		
	10	390	460	520	590	650	710	780	840	900	960	1,020	1,080	1,130	1,190	1,250	1,300	1,350	1,410	1,460	1,510	—	—	—	—		
	12	400	470	530	600	660	730	790	850	910	970	1,030	1,090	1,150	1,210	1,260	1,310	1,360	1,420	1,470	1,520	1,570	1,630	1,740	—		
	13	430	500	580	660	740	820	890	970	1,040	1,110	1,180	1,250	1,310	1,380	1,440	1,510	1,580	1,640	1,710	1,780	1,900	2,030	—	—		
	15	450	540	630	720	810	900	980	1,070	1,150	1,230	1,310	1,380	1,460	1,530	1,610	1,680	1,760	1,830	1,910	1,980	2,140	2,290	—	—		
	16	450	540	620	710	790	880	960	1,030	1,110	1,190	1,260	1,330	1,400	1,470	1,550	1,620	1,690	1,760	1,830	1,900	2,040	2,190	—	—		
	18	480	590	690	790	890	990	1,080	1,170	1,260	1,350	1,430	1,520	1,600	1,690	1,780	1,860	1,950	2,030	2,120	2,200	2,380	2,550	—	—		
20	490	590	690	790	890	990	1,080	1,170	1,260	1,350	1,430	1,520	1,600	1,690	1,780	1,860	1,950	2,030	2,120	2,200	2,380	2,550	—	—			
25	490	710	860	990	1,120	1,250	1,370	1,490	1,610	1,730	1,850	1,970	2,090	2,210	2,330	2,450	2,570	2,690	2,810	2,930	3,170	3,410	—	—			
30	500	780	980	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050	2,200	2,350	2,500	2,650	2,800	2,950	3,100	3,250	3,400	3,550	3,850	4,150	4,450	4,750	5,050		
35	510	790	1,050	1,310	1,570	1,730	1,950	2,170	2,390	2,610	2,830	3,050	3,270	3,490	3,710	3,930	4,150	4,370	4,590	4,810	5,250	5,690	6,130	6,570	6,900		
40	590	900	1,190	1,490	2,010	2,010	2,270	2,270	2,740	2,740	3,200	3,200	4,620	4,620	4,620	4,620	5,560	5,560	5,560	6,510	6,510	8,140	8,140	8,140	8,140		
50	—	1,100	1,470	1,830	2,520	2,520	2,900	2,900	3,520	3,520	4,130	4,130	5,820	5,820	5,820	5,820	7,110	7,110	7,110	8,350	8,350	10,460	10,460	10,460	10,460		
SSFJT ●SSFUT	4	770	920	1,060	1,320	1,670	1,670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	770	920	1,060	1,320	1,670	1,670	1,800	1,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	470	620	760	910	1,040	1,170	1,300	1,420	1,540	1,670	1,790	1,910	2,030	2,150	2,270	2,390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	490	650	810	960	1,110	1,250	1,380	1,510	1,640	1,780	1,910	2,040	2,170	2,300	2,430	2,560	2,690	2,820	2,960	3,090	—	—	—	—	—	
	10	520	680	850	1,000	1,150	1,300	1,440	1,580	1,710	1,850	1,990	2,130	2,260	2,400	2,540	2,680	2,820	2,960	3,090	3,230	—	—	—	—	—	
	12	560	760	950	1,130	1,310	1,470	1,630	1,800	1,960	2,120	2,280	2,430	2,590	2,740	2,890	3,040	3,190	3,340	3,490	3,640	3,790	4,090	4,420	—	—	
	13	580	770	990	1,180	1,360	1,540	1,710	1,890	2,060	2,230	2,410	2,580	2,760	2,930	3,100	3,280	3,450	3,630	3,800	3,970	4,320	4,670	—	—	—	
	15	630	870	1,100	1,320	1,550	1,770	1,990	2,210	2,430	2,650	2,870	3,090	3,310	3,530	3,750	3,970	4,170	4,380	4,580	4,980	5,380	—	—	—	—	
	16	650	900	1,140	1,360	1,580	1,790	2,000	2,220	2,430	2,640	2,860	3,070	3,280	3,500	3,710	3,920	4,140	4,350	4,560	4,780	5,200	5,600	—	—	—	
	18	690	970	1,220	1,470	1,700	1,940	2,180	2,410	2,650	2,890	3,120	3,360	3,600	3,830	4,070	4,310	4,540	4,780	5,010	5,250	5,720	6,200	—	—	—	
	20	690	970	1,220	1,470	1,700	1,940	2,180	2,410	2,650	2,890	3,120	3,360	3,600	3,830	4,070	4,310	4,540	4,780	5,010	5,250	5,720	6,200	—	—	—	
	25	900	1,310	1,690	2,070	2,440	2,820	3,200	3,580	3,950	4,330	4,710	5,080	5,460	5,840	6,210	6,590	6,970	7,350	7,720	8,100	8,850	9,610	—	—	—	
	30	1,030	1,510	1,980	2,440	2,900	3,360	3,830	4,290	4,750	5,210	5,670	6,130	6,590	7,050	7,510	7,970	8,430	8,890	9,350	10,260	11,160	12,060	13,540	13,960		
	35	1,040	1,580	2,120	2,650	3,180	3,710	4,240	4,770	5,300	5,830	6,360	6,890	7,420	7,950	8,480	9,010	9,540	10,070	10,600	11,130	12,260	13,390	14,520	14,950		
	40	1,230	1,910	2,540	3,170	4,220	4,220	4,740	4,740	5,830	5,830	6,920	6,920	9,360	9,360	9,360	11,530	11,530	11,530	13,700	13,700	17,130	17,130	17,130	17,130		
	50	—	2,760	3,680	4,600	5,900	5,900	6,470	6,470	7,980	7,980	9,500	9,500	13,060	13,060	13,060	16,170	16,170	16,170	19,290	19,290	24,110	24,110	24,110	24,110		
PSFJT ●PSFUT	4	600	690	800	980	1,250	1,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	600	690	800	980	1,250	1,250	1,390	1,390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	410	500	590	680	760	850	940	1,020	1,100	1,180	1,250	1,330	1,400	1,480	1,550	1,620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	420	500	590	670	760	840	920	1,000	1,070	1,150	1,220	1,300	1,370	1,440	1,510	1,580	1,650	1,720	1,790	1,860	—	—	—	—	—	
	10	430	520	600	690	770	860	940	1,020	1,090	1,170	1,240	1,320	1,390	1,460	1,530	1,600	1,670	1,740	1,810	1,880	—	—	—	—	—	
	12	450	540	620	710	790	880	960	1,040	1,120	1,190	1,270	1,340	1,410	1,480	1,560	1,630	1,700	1,770	1,840	1,910	2,050	2,200	—	—	—	
	13	470	580	680	780	880	980	1,070	1,160	1,260	1,340	1,430	1,510	1,600	1,680	1,770	1,850	1,940	2,020	2,110	2,190	2,360	2,530	—	—	—	
	15	510	630	750	870	990	1,100	1,210	1,320	1,420	1,520	1,620	1,720	1,820	1,920	2,020	2,130	2,230	2,330	2,430	2,530	2,740	2,940	—	—	—	
	16	500	620	730	850	960	1,060	1,160	1,260	1,360	1,460	1,560	1,650	1,740	1,840	1,930	2,020	2,120	2,210	2,310	2,400	2,590	2,780	—	—	—	
	18	520	640	760	880	990	1,110	1,210	1,310	1,410	1,510	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400	2,490	2,680	2,870	—	—	—	
	20	540	660	780	900	1,010	1,110	1,210	1,310	1,410	1,510	1,610	1,710	1,810	1,910	2,010	2,110	2,210	2,310	2,410	2,510	2,700	2,890	—	—	—	
	25	650	850	1,030	1,210	1,380	1,540	1,710	1,870	2,040	2,200	2,360	2,530	2,690	2,860	3,020	3,180	3,350	3,510	3,680	3,840	4,140	4,540	—	—	—	
	30	690	960	1,170	1,380	1,580	1,780	1,980	2,170	2,370	2,570	2,770	2,970	3,160	3,360	3,560	3,760	3,960	4,160	4,350	4,550	4,950	5,340	5,740	6,140	6,530	
	35	700	1,090	1,440	1,810	2,190	2,390	2,590	2,690	2,690	3,220	3,220	3,750	3,750	4,470	4,470	5,470	5,470	6,510	6,510	6,510	7,640	7,640	9,550	9,550	9,550	
	40	800	1,230	1,650	2,060	2,780	2,780	3,150	3,150	3,800	3,800	4,450	4,450	6,390	6,390	6,390	6,390	7,700	7,700	7,700	9,020	9,020	11,270	11,270	11,270	11,270	
	50	—	1,520	2,030	2,540	3,490	3,490	4,010	4,010	4,860	4,860	5,720	5,720	8,060	8,060	8,060	8,060	9,850	9,850	9,850	11,580	11,580	14,470	14,470	14,470	14,470	
PSSFTJ ●PSSFTU	4	810	1,140	1,520	1,810	2,390	2,390	2,590	2,590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	810	1,140	1,520	1,810	2,390	2,390	2,590	2,590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	590	810	1,020	1,220	1,410	1,600	1,780	1,960	2,140	2,320	2,500	2,680	2,840	3,000	3,160	3,320	3,480	3,640	3,800	3,960	4,320	4,680	—	—	—	
	8	610	830	1,050	1,260	1,460	1,64																				