

HIGH PRECISION ROTATION STAGES -COARSE MOTION/FEED SCREW-

【高精度】回転 すりあわせ式

—粗動式/送りねじ式—




価格改訂
 〇:値下げ価格
 〇:新価格
 〇:スライド値引率変更

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078**

CADデータフォルダ名: **28_Stage**

■特長: LED照明やセンサー等の大きく送る角度調整等にご利用いただけます。



型式		ステージ面 (mm)	移動量	最小読取	耐荷重 (N)		偏心量 (mm)	自重 (kg)	付属品 (4本)		¥基準単価
Type	No.				水平	垂直			Type M-L		
REG	25	φ25	粗動360°	5°	29.4	9.8	0.05	0.02	SCB2-5	13,450	
	40	φ40			49.0	16.3			SCB4-8		13,630
	60	φ60			68.6	22.8			SCB4-8		14,870

REG25は、他のステージとの組み付けはできません。
 XWG (P2094)・XYWG (P2129)・ZWG (P2144)・XLWG (P2098)・ZLWG (P2146) (REG60はXPLT60 (P2105)が必要になります。)


Order 注文例: 型式 **REG40** Delivery 出荷日 **5** 在庫品 翌日出荷 **P133** Price 価格

■数量スライド価格 (〇1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

〇ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長: 送りねじ仕様で微調整も可能な小径φ24の回転ステージです。



型式		ステージ面 (mm)	移動量	最小読取	耐荷重 (N)		偏心量 (mm)	自重 (kg)	付属品 (4本)		¥基準単価
Type	No.				水平	垂直			Type M-L		
RPGE	25	φ24	粗動360° 微動±3°	0.5°	9.8	0.05	0.03	SCB2-6		17,600	

Order 注文例: 型式 **RPGE25** Delivery 出荷日 **5** 目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (〇1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

〇表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 **RPGE25 - NR**

Alteration 追加加工: 送りねじ位置変更 (サイド左右勝手違い)

Spec. **NR** (無料)

〇詳細寸法はCADデータでご確認ください。

HIGH PRECISION ROTATION STAGE -MICROMETER HEAD-


【高精度】回転 すりあわせ式

—マイクロメータヘッド—

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078**

CADデータフォルダ名: **28_Stage**

■特長: マイクロメータヘッドを使用して微調整ができる回転ステージです。



標準ステージ類似品: RTRS (P2169)、RTRM (P2169) 一部サイズのみ。

型式	ステージ面 (mm)	移動量	最小読取		耐荷重 (N)	許容モメント荷重 (N・m)	モーメント剛性 (N・cm)	偏心量 (mm)	自重 (kg)	付属品 (4本)		¥基準単価
			パーニア	マイクロメータ						Type M-L		
RPG	38	φ38	粗動360° 微動±5°	0.2°	≒1'26"/目盛	9.8	0.3	3.56	0.05	0.09	SCB3-8	21,120
	60	φ60		≒55"/目盛	29.4	0.7	0.41	0.28		SCB4-10	26,880	
	85	φ85		≒43"/目盛	39.2	1.2	0.22	0.48		SCB4-8	32,880	
	110	φ110		≒34"/目盛	49.0	1.5	0.17	0.75		SCB4-8	44,880	

〇ハンドルカバーHDCVR13 (別売): φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 **P2194**
 〇延長カバーHDEXT13 (別売): φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。 **P2194**
 〇粗動クランプ/対向クランプは特注扱いにて単品販売も可能ですのでお気軽にご注文窓口までお問い合わせください。

Order 注文例: 型式 **RPG38** Delivery 出荷日 **5** 在庫品

Price 価格

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応	表示数量
数量	1~10	11~	
出荷日	通常	お見積り	

〇表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 **RPG60 - NR** Delivery 出荷日 **5** 目出荷

Alteration 追加加工: マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

Alteration: マイクロメータヘッド位置変更 (サイド左右勝手違い)

Spec. **NR** (無料)