

耐熱仕様位置決めスイッチ

ーボルトタイプ/ボールプランジャタイプ/ストッパ付タイプ

CADデータフォルダ名: 30_Sensors


機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■ボルトタイプ
(保護構造IP65)

RoHS 10

MSTKD-HR



・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐熱性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3.2 対辺8)

△ DC24V/10mA以下でお使いください。
② 使用温度 ~200℃
③ この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。

型式	ストローク S	作動点	接触力	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20
MSTKD-HR	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.01(常温))	1N	NO (常時開)	16,550	14,070


② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■ボールプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

MSPB-HR



・作動点に達する前に検出体がスイッチ本体に当たらないようにご注意ください。
5°以内

・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (並目JIS3種) 歯付座金1個

△ DC24V/10mA以下でお使いください。
② 使用温度 ~200℃
③ この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。

型式	ストローク S	作動点	接触力		接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
			min.	max.		1~9コ	10~20
MSPB-HR	0.8	0.2~0.4 (繰返精度0.01(常温))	6N	13N	NO (常時開)	14,700	12,490


② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■ストッパ付タイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

MSTB-HR



・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部先端		ストッパ部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	50HRC	SUS416F	φ3耐熱性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (並目JIS3種) 歯付座金1個

△ DC24V/10mA以下でお使いください。
② 使用温度 ~200℃
③ この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。

型式	ストローク S	作動点	接触力	耐静荷重	耐衝撃エネルギー	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
							1~9コ	10~20
MSTB-HR	0.7	ストローク中央付近 (繰返精度0.01(常温))	1N	5000N	0.4J	NO (常時開)	16,590	14,100


② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■ストッパ付ミニタイプ
(保護構造IP67)

RoHS 10

MSNWL-HR



コード:キャブタイヤ
2芯φ3・2m耐油性
最小曲げ半径7R

M材質
本 体: SUS416F(45HRC)
コンタクト部: SUS420(50HRC)

△ 付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)
歯付座金1個

・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

△ DC24V/10mA以下でお使いください。
② 使用温度 ~200℃
③ この商品を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。

型式 Type	ストローク S	作動点	接触力	耐静荷重	耐衝撃エネルギー	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
							1~9コ	10~20
MSNWL-HR	0.3	ストローク中央付近 (繰返精度0.01(常温))	1N	3000N	0.2J	NO (常時開)	15,790	13,410

△ 検出体の当て方
・ボールプランジャスイッチ以外
(偏角±3°以内)
・ボールプランジャスイッチ
(全方向)

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
③ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式

MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P133

位置決めスイッチ

ースプリングプランジャタイプ/ボールプランジャタイプ

CADデータフォルダ名: 30_Sensors


機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■スプリングプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

**MSPSS
N-MSPSS-D**(LED付)



・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

ピン部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個

△ DC24V/10mA以下でお使いください。

△ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。
(偏角±3°以内)

型式		M (並目)	d	ストローク S	作動点	接触力N		接点構造	B	MSPSS		N-MSPSS-D	
Type	No.					min.	max.			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
										1〜9コ	10〜20	1〜9コ	10〜20
MSPSS N-MSPSS-D	6	6	2.5	3	本体端面から 0.8 (繰返精度0.01)	6	11	NO (常時開)	5	2,710	2,570	3,230	3,050
	8	8				6	11		7	2,710	2,570	3,110	2,950


機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297



■ボールプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

**MSPB
N-MSPB-D**(LED付)



・作動点に達する前に検出体がスイッチ本体に当たらないようにご注意ください。
5°以内

② 検出体の当て方は全方向可能です。

・配線時の注意は P2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

ボール部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個

△ DC24V/10mA以下でお使いください。

型式		M (並目)	ストローク S	作動点	作動点 繰返精度	接触力N		接点構造	L	d	B	MSPB		N-MSPB-D	
Type	No.					min.	max.					¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜20	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜20
MSPB N-MSPB-D	6	6	0.8	0.3	0.01	6	13	NO (常時開)	32	3	5	2,740	2,610	3,250	3,080
	6F					1									

Order
注文例

型式

MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P133

③ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

30
セン
サ
チ
関
連