

耐熱仕様位置決めスイッチ

ーボルトタイプ/ボールプランジャタイプ/ストッパ付タイプ

CADデータフォルダ名: 30_Sensors


機械的・電気的仕様、使用上の注意は P.2297



■ボルトタイプ
(保護構造IP65)

RoHS 10

MSTKD-HR



・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐熱性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3.2 対辺8)

型式	ストローク S	作動点	接触力	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20
MSTKD-HR	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.01(常温))	1N	NO (常時開)	16,550	14,070


表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P.2297



■ボールプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

MSPB-HR



・作動点に達する前に
検出体がスイッチ本
体に当たらないよう
にご注意ください。

5°以内

・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐熱性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (並目JIS3種) 歯付座金1個

型式	ストローク S	作動点	接触力		接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
			min.	max.		1~9コ	10~20
MSPB-HR	0.8	0.2~0.4 (繰返精度0.01(常温))	6N	13N	NO (常時開)	14,700	12,490


表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P.2297



■ストッパ付タイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

MSTB-HR



・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

コンタクト部先端		ストッパ部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	50HRC	SUS416F	φ3耐熱性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (並目JIS3種) 歯付座金1個

型式	ストローク S	作動点	接触力	耐静荷重	耐衝撃 エネルギー	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
							1~9コ	10~20
MSTB-HR	0.7	ストローク中央付近 (繰返精度0.01(常温))	1N	5000N	0.4J	NO (常時開)	16,590	14,100


表示数量超えはWOSにてご確認ください。
機械的・電気的仕様、使用上の注意は P.2297



■ストッパ付ミニタイプ
(保護構造IP67)

RoHS 10

MSNWL-HR



コード:キャブタイ
2芯φ3・2m耐油性
最小曲げ半径7R

M材質
本 体: SUS416F(45HRC)
コンタクト部: SUS420(50HRC)

△付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)
歯付座金1個

・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

型式 Type	ストローク S	作動点	接触力	耐静 荷重	耐衝撃 エネルギー	接点 構造	¥基準単価	¥スライド単価
							1~9コ	10~20
MSNWL-HR	0.3	ストローク中央付近 (繰返精度0.01(常温))	1N	3000N	0.2J	NO (常時開)	15,790	13,410

△検出体の当て方
・ボールプランジャスイッチ以外
(偏角±3°以内)

・ボールプランジャスイッチ
(全方向)

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式

MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

位置決めスイッチ

ースプリングプランジャタイプ/ボールプランジャタイプ

CADデータフォルダ名: 30_Sensors


機械的・電気的仕様、使用上の注意は P.2297



■スプリングプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

**MSPSS
N-MSPSS-D**(LED付)



・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

ピン部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個


型式 Type	No.	M (並目)	d	ストローク S	作動点	接触力N		接点構造	B	MSPSS		N-MSPSS-D	
						min.	max.			¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
MSPSS N-MSPSS-D	6	6	2.5	3	本体端面から 0.8 (繰返精度0.01)	6	11	NO (常時開)	5	2,710	2,570	3,230	3,050
	8	8				6	11			2,710	2,570	3,110	2,950



■ボールプランジャタイプ
(保護構造IP40)

RoHS 10

**MSPB
N-MSPB-D**(LED付)



・作動点に達する前に
検出体がスイッチ本
体に当たらないよう
にご注意ください。

5°以内

△検出体の当て方は全方向可能です。

・配線時の注意は P.2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

ボール部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個

型式 Type	No.	M (並目)	ストローク S	作動点	作動点 繰返精度	接触力N		接点構造	L	d	B	MSPB		N-MSPB-D	
						min.	max.					¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
MSPB N-MSPB-D	6 6F	6	0.8	0.3	0.01	6	13	NO (常時開)	32	3	5	2,740	2,610	3,250	3,080

Order
注文例

型式

MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

△ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

30
セン
サ
チ
関
連