

■特徴: 高さ寸法20.5mmの最小サイズが規格追加になりました。スペースの無いところでの使用に最適です。



■①ツメ			
Type	M材質	S表面処理	H硬度
ATBM	SS400	無電解ニッケルメッキ	浸炭焼入(深0.1)HV400~500
ATBS	—	—	—
ATBST	—	タフライド	タフライド(深0.01)HV1000
ATBJ	MCナイロン	—	—

■②スプリング ■M材質: SUS304・WPB

■③ボーデー・ピン

Type	ボーデー		A付属品(ピン)	
	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
BL	SS400	無電解ニッケルメッキ	S45C	無電解ニッケルメッキ
BH	—	—	—	—
BT	—	—	—	—
TP	—	—	—	—
PI	—	—	—	—


■A付属品: (BH + BHSのみ)

①ツメ	BH	BHS
14A・14B	WSSM25-8-3×2個	—
10A・10B	WSSM20-6-3×2個	WSSS20-6-3×2個

■④SUS304タフライドの色は、灰色になります。

■④SUS304タフライドは、SUS304に比べて防錆効果が劣ります。

■⑤ATBUはねじインサートとなります。



アンチバックユニットは①ツメ、②スプリング、③ボーデーの部品により構成されています。
それぞれの種類を選択いただくことにより、組み立てた状態で出荷します。

出荷します。

出荷します。