



■特長：材質にアルミを使用しており、ユニットの軽量化が可能です。






	Type		レール	部品名	材質	S表面処理
	標準タイプ	クランパー付タイプ				
ストッパー無	KSRL	KSRLC	KSRLR	スライダ	①アルミ合金	硬質アルマイト処理
				レール	アルミ合金	硬質アルマイト処理
				ストッパー	MCナイロン	—
ストッパー付	KSRLST	KSRLCST	—	クランパー	ネジ部 SUS304	—
				先端部	ポリアセタール	—


① スライダの抜け防止を希望される場合はストッパー付タイプをご選定ください。
② 追加加工でスライダの追加が可能です。

セット品
KSRL16
(標準タイプ)スライダ
(標準タイプ)

① モーメント荷重を受ける場所での使用はおすすめしません。
② レールの取付けは低頭六角穴付ボルト (図P. 2-228) をご利用ください。

セット品
KSRLC16
(クランパー付タイプ)レール
KSRLR16セット品・ストッパー付
KSRLST16
(標準タイプ)
KSRLCST16
(クランパー付タイプ)

■ストッパー部品



① KSRLST・KSRLCST (ストッパー付) にはストッパー部品が2コ同梱されています。
② ストッパーはレールと共締めしてください。


型式 Type	No.	定寸 L	取付 穴数	有効ストローク スライダ1コ ストッパー無/ストッパー付	定格荷重 N (kgf)	¥基準単価					スライダ追加 可能数
						KSRL	KSRLST	KSRLC	KSRLCST	KSRLR	
セット品 標準タイプ KSRL (ストッパー付) KSRLST	70	2	18	—	2.948	—	3.815	—	—	388	—
	110	3	58	16	3.122	3.581	3.978	4.448	582	1	—
	150	4	98	56	3.275	3.744	4.152	4.621	776	1~2	—
	190	5	138	96	3.438	3.897	4.315	4.784	969	1~2	—
	230	6	178	136	3.601	4.070	4.478	4.947	1,173	1~3	—
	270	7	218	176	3.754	4.233	4.641	5.111	1,367	1~3	—
	310	8	258	216	3.917	4.386	4.805	5.274	1,561	1~5	—
	350	9	298	256	4.080	4.550	4.968	5.437	1,755	1~6	—
	390	10	338	296	4.254	4.713	5.141	5.610	1,949	1~7	—
	430	11	378	336	4.407	4.866	5.304	5.774	2,142	1~8	—
クランパー付 タイプ KSRLC (ストッパー付) KSRLCST	470	12	418	376	4.570	5.039	5.468	5.937	2,336	1~9	—
	510	13	458	416	4.733	5.202	5.631	6.100	2,530	1~9	—
	550	14	498	456	4.886	5.355	5.794	6.263	2,724	1~10	—
	590	15	538	496	5.049	5.519	5.957	6.426	2,918	1~10	—
	630	16	578	536	5.223	5.682	6.120	6.590	3,111	1~10	—
	670	17	618	576	5.376	5.835	6.294	6.763	3,315	1~10	—
	710	18	658	616	5.539	5.998	6.457	6.926	3,509	1~10	—
	750	19	698	656	5.702	6.171	6.620	7.089	3,703	1~10	—
	790	20	738	696	5.855	6.324	6.783	7.253	3,897	1~10	—
	830	21	778	736	6.018	6.488	6.947	7.416	4,091	1~10	—
レール単品 KSRLR	870	22	818	776	6.182	6.651	7.110	7.579	4,284	1~10	—
	910	23	858	816	6.345	6.804	7.283	7.752	4,478	1~10	—
	950	24	898	856	6.508	6.967	7.446	7.916	4,672	1~10	—
	990	25	938	896	6.671	7.140	7.610	8.079	4,866	1~10	—
	1030	26	978	936	6.824	7.293	7.773	8.242	5,060	1~10	—

① *1 有効ストローク (ストッパー無) は、スライダの脱着を防止するため、端面に約3mmずつ余裕をとった数値です。
② *2 有効ストローク (ストッパー付) は、スライダがストッパーへ衝突することを避けるため、スライダとストッパーの接点から約3mmずつ余裕をとった数値です。

Alteration
追加加工

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
スライダ追加	標準 スライダ	S スライダを追加します。 S、Cの後にスライダ追加数を指定してください。 スライダの追加可能数は価格表をご参照ください。 ■選定例 スライダ追加数 指定方法 標準 クランパー付 5 0 KSRL16-550-S5 1 2 KSRL16-550-S1-C2	追加個数×2,550
	クランパー付 スライダ	C ① スライダは型式のNo.と同じサイズのもの追加されます。 ② 一回のご注文で同じNo.のスライダ合計数が50個を超える場合はお見積り ③ レール単品には適用不可です。	追加個数×3,050

■精度基準



<クランパー付 KSRLC>
クランパー用ねじでレール側面を押し、手動で簡単な位置決めが可能です。
保持力 (参考値) は、1.8kgです。
(締付トルク0.2N・m、締付トルク0.2N・mを超えた場合は、ネジ先端部が破損する可能性があります)
*保持力以上の外力が加わった場合には、保持位置が変化します。
*リニアレールを垂直、又は傾斜状態で設置し使用する場合には、スライダ落下防止用の機構を外部に用意ください。



Order
注文例
型式 — L
KSRL16 — 310 (セット品)
KSRLC16 — 910 (セット品 クランパー付)
KSRLST16 — 390 (セット品 ストッパー付)
KSRLR16 — 630 (レール単品)





Delivery
出荷日
3 日日出荷
③ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円





Price
価格
■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~14 15~19 20~30 31~
値引き率 基準単価 5% 10% お見積り
④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長：材質にステンレスを使用しており、耐蝕性に優れております。

セット品
KSR
(標準タイプ)スライダ
(標準タイプ)

① モーメント荷重を受ける場所での使用はおすすめしません。② レールの取付けは低頭六角穴付ボルト (図P. 2-228) をご利用ください。③ KSRST・KSRCST (ストッパー付) にはストッパー部品が2コ同梱されています。④ ストッパーはレールと共締めしてください。

セット品
KSRC
(クランパー付タイプ)レール
KSRR

■ストッパー部品




No.	スライダー								レール部					
	A	B	C	D	E	G	H	I	W	P	N	(T)	V	ベアリング
13	32	40	30	20	13	1.8	11.8	38	32	50	10	10.7	1.2	SUS693ZZベアリング
16	33	50	38	28	16	2.2	14.55	39	33	40	15	13.3	1.5	SUS623ZZベアリング

型式 Type	No.	定寸 L	取付 穴数	有効ストローク スライダ1コ ストッパー無/ストッパー付	定格荷重 N (kgf)	¥基準単価					スライダ追加 可能数	
						KSR	KSRST	KSRC	KSRCST	KSRR	ストッパー無	ストッパー付
13	70	2	24	—	3.693	—	5.039	—	—	623	—	—
	120	3	74	39	3.866	4.427	5.202	5.692	837	1	—	—
	170	4	124	89	4.050	4.621	5.366	5.855	1,051	1~3	1~2	—
	220	5	174	139	4.233	4.794	5.539	6.029	1,265	1~4	1~3	—
	270	6	224	189	4.417	4.978	5.702	6.192	1,479	1~5	1~4	—
	320	7	274	239	4.590	5.172	5.865	6.355	1,694	1~6	1~5	—
	370	8	324	289	4.774	5.345	6.039	6.528	1,908	1~8	1~7	—
	420	9	374	339	4.958	5.539	6.202	6.692	2,112	1~9	1~8	—
	470	10	424	389	5.141	5.723	6.365	6.855	2,326	1~10	1~9	—
	520	11	474	439	5.315	5.906	6.528	7.018	2,550	1~10	1~10	—
16	570	12	524	489	5.508	6.090	6.702	7.191	2,765	1~10	1~10	—
	620	13	574	539	5.682	6.273	6.865	7.355	2,979	1~10	1~10	—
	670	14	624	589	5.855	6.457	7.028	7.518	3,183	1~10	1~10	—
	720	15	674	639	6.039	6.651	7.202	7.691	3,397	1~10	1~10	—
	770	16	724	689	6.161	6.763	7.314	7.803	3,550	1~10	1~10	—
	820	17	774	739	6.345	6.947	7.500	7.990	3,764	1~10	1~10	—
	870	18	824	789	6.529	7.131	7.684	8.174	3,978	1~10	1~10	—
	920	19	874	839	6.713	7.315	7.868	8.358	4,192	1~10	1~10	—
	970	20	924	889	6.897	7.499	8.052	8.542	4,406	1~10	1~10	—
	1020	21	974	939	7.081	7.683	8.235	8.725	4,620	1~10	1~10	—

① *1 有効ストローク (ストッパー無) は、スライダの脱着を防止するため、端面に約3mmずつ余裕をとった数値です。
② *2 有効ストローク (ストッパー付) は、スライダがストッパーへ衝突することを避けるため、スライダとストッパーの接点から約3mmずつ余裕をとった数値です。

■精度基準



<クランパー付>
クランパー用ねじでレール側面を押すことにより、手動で簡単な位置決めが可能です。

保持力 (参考値)
13 3.9kg
16 5.2kg

*保持力以上の外力が加わった場合には、保持位置が変化します。
*簡易リニアレールを、垂直、又は、傾斜状態で設置し使用する場合には、スライダ落下防止用の機構を外部に用意ください。



Order
注文例
型式 — L
KSR13 — 520 (セット品)
KSRST16 — 510 (ストッパー付)
KSRR16 — 630 (レール単品)



Delivery
出荷日
3 日日出荷
③ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円



Price
価格
■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
値引き率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Alteration
追加加工
型式 — L — (S・C)
KSR16 — 550 — S1

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
スライダ追加	標準 スライダ	S スライダを追加します。 S、Cの後にスライダ追加数を指定してください。 スライダの追加可能数は価格表をご参照ください。 ■選定例 スライダ追加数 指定方法 標準 クランパー付 5 0 KSR16-550-S5 1 2 KSR16-550-S1-C2	No.13 追加数×3,050
	クランパー付 スライダ	C ① スライダは型式のNo.と同じサイズのもの追加されます。 ② 一回のご注文で同じNo.のスライダ合計数が50個を超える場合はお見積り ③ レール単品には適用不可です。	No.16 追加数×3,200 No.13 追加数×4,250 No.16 追加数×4,500