

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 0.5mm-0.6mm-0.8mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ0.5mm・0.6mm・0.8mmシリーズ—

価格改訂

- ：値下げ価格
- ：新価格
- ：スライド値引率変更

類似品比較ポイント | 交換目安回数:3万回 **CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes**

●特長: リセプタクルのストップ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.5mm

NP26
コンタクトプローブ

●NP26 先端形状パターン

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NP26 先端形状パターン (A-N)

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.6mm

NP31
NP31HD
コンタクトプローブ

●NP31・NP31HD 先端形状パターン

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NP31・NP31HD 先端形状パターン (A-N)

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.8mm

NP38
コンタクトプローブ

●NP38 先端形状パターン

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NP38 先端形状パターン (A-N)

■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価		¥スライド単価	
				初期	2/3ストローク				1~69本	70~99	100~500	70~99
NP26	A-B-C-D-E	0.5mm	2.0mm	3gf	16gf	0.5A	200mΩ	3万回	616	776	756	
NP31	A-B-C-D-E	0.6mm	2.0mm	2gf	22gf	1A	170mΩ	3万回	612	582	567	
NP31HD	G-H-I-J-K	0.6mm	2.0mm	6gf	23gf	1A	120mΩ	3万回	510	480	424	
NP38	A-B-C-D-E	0.8mm	2.0mm	15gf	35gf	1A	120mΩ	3万回	510	480	424	

●表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

型式	リード線色選択	リード線長さ (mm)	リード線		導線	最大使用電圧	使用リセプタクル	リード線長さ400mm		リード線長さ1000mm	
			標準単価	¥スライド単価				標準単価	¥スライド単価		
NRB26	W (白)	400	φ0.3	φ0.05×7本	250V	NR26	572	561	556	633	612
NRB31	R (赤)	1000	φ0.4	φ0.08×7本		NR31	429	419	414	490	480
NRB38	BL (青)		φ0.4	φ0.08×7本		NR38	357	347	342	419	408

●表示数量超えはお見積り

Order 注文例: 型式 (Type・No.) - 先端形状 - リード線色 - リード線長さ

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

●リード線付きリセプタクル

●数量別出荷日

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●3本以上で1明細行当たり一律540円

MiSUMI C-VALUE CONTACT PROBES/RECEPTACLES-0.46mm 0.55mm 0.65mm 0.76mm MINIMUM CENTERS-

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ0.46mm 0.55mm 0.65mm 0.76mmシリーズ—

最大類似部品比 85% OFF

類似品比較ポイント | 交換目安回数:1万回~2万回 便利でお得なバック販売 **CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes**

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.46mm

NPT018
コンタクトプローブ

●コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPT018W リセプタクル

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.55mm

NPT030
コンタクトプローブ

●コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPT030W リセプタクル

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.65mm

NPJ25
コンタクトプローブ

●コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPJ25W リセプタクル

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.76mm

NPT038
コンタクトプローブ

●コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPT038W リセプタクル

■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価	
								標準単価	¥スライド単価
NPT 018	J-B-U	0.46mm	1.5mm	20gf	0.3A	250mΩ	1万回	25,200	
NPT 030	J-B-U	0.55mm	1.5mm	28gf	0.3A	200mΩ	1万回	10,700	
NPJ 25	J-B-U1	0.65mm	2.0mm	25gf	0.3A	200mΩ	1万回	10,600	
NPT 038	J-B-E-U	0.76mm	2.0mm	23gf	0.5A	150mΩ	2万回	3,700	

●表示数量超えはお見積り

Order 注文例: 型式 (Type・No.) - 先端形状

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

●数量別出荷日

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。