



価格改訂
: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

ガイドレール	材質	Type			
		寸法選択		寸法フリー指定	
スタンダード	S45C相当	GRR	P.678	GRRF	P.679
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRM	P.678	GRRMF	P.679
	CAC304 特殊固体潤滑剤埋設	GRMZ	P.678	GRMZF	P.679
	超高分子量 ポリエチレン	GRRP	P.678	—	—
ノック穴付	S45C相当	GRRN	P.678	—	—
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRMN	P.678	—	—
油溝有り	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRMG	P.678	—	—

サイドガイドレール	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	CAC304 特殊固体潤滑剤埋設	SGRMZ	P.680

ガイドブロック	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	SGRA SGRB SGCB	P.686

スライドブロック	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	S45C相当	—	SLI P.681
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	—	SLD P.681

無給油スライドプレート	材質	厚み (穴形状)	Type		
			寸法選択		寸法フリー指定
	CAC304 特殊固体潤滑剤 埋設	3mm (皿穴)	STRLT	P.682	—
		5mm (皿穴)	STRLU	P.682	UTW P.684
		5mm (ザグリ穴)	STRLUP	P.682	—
		10mm (ザグリ穴)	STRL	P.682	STW STWT P.684
	樹脂複層材	1mm 2.5mm	—	—	GRPZ P.683 GRFZ P.683

■スチールタイプ




■スチール油溝付タイプ




■無給油銅合金タイプ
樹脂タイプ



Type	材質	表面処理	硬度
スチール	S45C相当	—	—
		硬化処理 無電解ニッケルメッキ (研磨後メッキ)	HV500～
スチール 油溝付		硬化処理 無電解ニッケルメッキ (研磨後メッキ)	HV500～
無給油 銅合金	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込	—	—
樹脂	超高分子量ポリエチレン	—	—



α矢視図 (GRRMGのみ)



■油溝寸法

S	e	N	f	R
S=5	1.5	1.5	0.3	1.0
S≥8	2.0	2.0	0.5	1.25

■油溝ピッチ表

S	5	8	10	12	15	20
P	4	8	12	16	22	32

①硬化処理 無電解ニッケルメッキ品は、写真と色が異なる場合がありますが、品質的には問題ありません。
②超高分子量ポリエチレンの特性値は、P. 23-997の超高分子量ポリエチレンスタンダードの項をご参照ください。

型式 Type	B	A 選択	S 選択	W	T	X	Y	d1	d2	h	ds	ℓ	¥基準単価						
													GRR	GRRN	GRRM	GRRMN	GRRMG	GRMZ	GRRP
(スチールタイプ) GRR GRRN (ノック穴付) GRRM GRRMN (ノック穴付)	12.5	30	5	3.5	10	5	4.5	8	4.5	4.5	3	8	2,970	4,130	3,340	4,530	—	—	—
		40										12	3,040	4,200	3,410	4,600	—	—	—
		60										24	3,210	4,390	3,590	4,800	—	—	—
		80										30	3,400	4,590	3,770	4,990	—	—	—
		100										40	3,570	4,780	3,950	5,190	—	—	—
		120*										60	3,670	4,880	4,050	5,300	—	—	—
	15	40	5	5	10	5	5	8	4.5	4.5	4	12	3,130	4,300	3,520	4,720	3,720	1,950	1,170
		60										24	3,320	4,500	3,700	4,920	3,950	2,430	1,280
		80										30	3,500	4,700	3,890	5,120	4,180	2,850	1,400
		100										40	3,680	4,900	4,070	5,320	4,460	3,550	1,630
		120*										60	3,870	5,100	4,260	5,520	4,730	4,130	1,870
		150										90	4,240	5,500	4,790	6,100	5,400	5,050	—
(スチール油溝付タイプ) GRRMG	20	60	8 10	5	15	7	7	9.5	5.5	5.5	5	24	3,320	4,500	3,780	5,000	4,030	2,850	1,280
		80										30	3,500	4,700	3,960	5,200	4,250	3,510	1,520
		100										40	3,710	4,930	4,170	5,430	4,560	4,290	1,870
		120										60	3,940	5,180	4,400	5,680	4,880	4,960	2,100
		150										90	4,170	5,430	4,630	5,930	5,200	6,340	2,220
		200										140	4,450	5,730	4,910	6,230	5,650	7,440	2,680
(無給油銅合金タイプ) GRMZ	25	80	10 12 15	5	20	10	10	11	6.5	6.5	6	30	3,500	4,700	4,120	5,370	4,460	4,940	1,750
		100										40	3,780	5,000	4,390	5,670	4,820	6,020	2,100
		120										60	4,020	5,270	4,630	5,930	5,150	7,050	2,450
		150										90	4,190	5,450	4,810	6,120	5,420	7,690	2,920
		200										140	4,470	5,750	5,080	6,420	5,870	10,630	3,500
		250										190	5,160	6,500	6,630	8,100	7,960	13,970	—
(樹脂タイプ) GRRP	30	80	12 15 20	8	25	10	10	14	9	9	8	30	5,480	6,850	6,100	7,520	6,510	6,520	2,100
		100										40	5,760	7,150	6,370	7,820	6,880	8,090	2,450
		120										60	6,150	7,580	6,930	8,420	7,490	9,530	2,920
		150										90	6,420	7,870	7,340	8,870	8,020	10,090	3,500
		200										140	6,980	8,480	7,900	9,480	8,860	12,950	4,200
		300										240	7,920	9,500	8,930	10,600	9,970	22,340	—

①*12.5—120—5と15—120—5の取付ボルト穴数は3コになります。 ②B寸12.5はGRR・GRRM・GRRN・GRRMNのみとなります。



型式	A	S
GRR20	100	10
GRRMG30	150	20
SF-GRRM25	150	10



●GRMZ
在庫品 翌日出荷 翌 P.133
③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



型式 - [A] - [S] - (SC)
GRR20 - 100 - 8 - SC
④追加加工はスチールタイプ
のみの適用となります。



数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～14
重量	10～14	15～19
価格	5%	10%
出荷日	通常	+3日

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●GRMZ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～14
重量	10～14	15～50
価格	5%	8%
出荷日	通常	お見積り

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。



●GRR GRRP GRRN
3 日日出荷

●GRRM GRRMG GRRMN

5 日日出荷

●GRRM GRRMG GRRMN

5 日日出荷

⑦3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑧3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑨3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑩3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑪3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑫3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alteration Code	S寸法変更
SC	SC=指定1mm単位 指定方法 SC6 ⑬1≤SC≤T-2

¥/1Code 500