


無給油スライドプレート

-樹脂複層・寸法フリー指定タイプ-

■特長：板厚が薄く、省スペース対応に適しています。
①材質の特性値はP420をご参照ください。



■標準タイプ			■穴加工付タイプ																																		
Type	A	B	Type	呼び	A	B	T	X	Y	N(通し穴)	P(皿穴)	穴加工詳細																									
GRFZ	40~500	40~80	1	GRFZ	2H	40~500	40~80	1	9~491 (2H・4Hタイプ)	5~95 (2Hタイプ)	3 4 5 6 8	—	<table border="1"> <tr><td>ボルト呼び径</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>d (mm)</td><td>3.5</td><td>4.5</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>9</td></tr> <tr><td>d1 (mm)</td><td>7.5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>h (mm)</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table>	ボルト呼び径	3	4	5	6	8	d (mm)	3.5	4.5	5.5	6.5	9	d1 (mm)	7.5	—	—	—	—	h (mm)	2	—	—	—	—
ボルト呼び径	3	4	5	6	8																																
d (mm)	3.5	4.5	5.5	6.5	9																																
d1 (mm)	7.5	—	—	—	—																																
h (mm)	2	—	—	—	—																																
40~500	40~100	2.5	4H	40~500	40~100	2.5	9~245 (6Hタイプ)	9~90 (4H・6Hタイプ)	3																												

①X寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤X≤A-d(d1)-5、6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤X≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
②Y寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≤Y≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≤Y≤B-d(d1)-5が必要です。
(dは通し穴、d1は皿穴選択のとき)

Order 注文例
■標準タイプ
型式 - A - B - T
GRFZ - 150 - 50 - 1

■穴加工付タイプ
型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径
GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Price 価格

■標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価 1~4コ	
			B	40~60 61~80
GRFZ	1	40~100	1,230	1,600
		101~200	2,300	3,000
		201~300	3,370	4,420
		301~400	4,600	6,020

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - T - X - Y - ボルト呼び径 (標準タイプ基準単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ基準単価

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5 のとき 1,230 + 200 = 1,430 円

CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

GUIDE BLOCKS


ガイドブロック



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックです。



型式 Type	B	A 選択	S 選択	W	T	X	Y	d1	d2	h	M	¥基準単価	
												SGRA	SGRB
SGRA	40	40	12	16	20	7	28	9.5	5.5	5.5	4	6,600	6,980
	50	50	15 20	20	30	10	36	11	6.5	6.5	5	7,380	7,770
	60	60	15 20	30	30	10	46	11	6.5	6.5	5	7,320	7,770
	80	80	20 25	40	40	15	60	14	9	9	6	9,750	8,330
	100	100	20 25	40	40	15	60	14	9	9	6	8,770	9,150
	120	120	20 25	40	40	15	60	14	9	9	6	9,080	9,470
												9,600	9,980
												11,370	11,750
												11,900	12,280
												12,650	13,030

■特長：硬化処理により対摩耗性に優れたガイドブロックカバーです。



型式 Type	B	A 選択	T 選択	X	Y	N	¥基準単価		
							T5	T9	T12
SGCB	40	40	7	28	4.5	4.5	1,820	1,870	1,900
	50	50	10	36	—	—	2,020	2,050	2,100
	60	60	10	46	—	—	2,380	2,420	2,480
	80	80	15	60	6.5	6.5	3,000	3,070	3,150
	100	100	15	60	6.5	6.5	—	—	—
	120	120	15	60	6.5	6.5	—	—	—

Order 注文例
■標準タイプ
型式 - A - S
SGRA40 - 50 - 12
■穴加工付タイプ
型式 - A - T
SGCB40 - 50 - 5
SF - SGCB60 - 60 - 9
脱脂洗浄サービス P130

Delivery 出荷日
5 日目出荷
大口出荷 +3 日目出荷 数量 20~50
①ストック対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

標準対応	小口	大口
数量区分	1~9	10~14
数量	10~14	15~19
値引率	5%	10%
出荷日	通常	+3日
お見積り	お見積り	

Alterations Code	S寸法変更		ノック穴追加工		取付穴変更	
	SC	NC	ZC	SC	NC	ZC
Spec.						
SC=指定1mm単位 指定方法 SC 6				ノック穴を2ヶ所追加工します。 指定方法 NC		
B SC 50 1~21 60 1~28				B d1 40 6 4.5 4.5 50 9.5 5.5 5.5 60 11 6.5 6.5		
				②SCはB=40に適用できません。 ③T=5は適用不可		
¥/1Code	500			1,000		400

