

アジャスタブルスナップ錠/コーナースナップ錠/大型打掛錠/ナックルロック

回転ラッチ/密閉ラッチ/丸落し/角ラッチ


CADデータフォルダ名: 49_Pulls

CADデータフォルダ名: 49_Pulls




RoHS10

PKWSAJ1



PKWSAJ2




型式 Type	No.	*引張荷重 N(kgf)	質量(g)	¥基準単価				¥スライド単価
				1~9コ	10~29	30~49	50~200	
PKWSAJ	1	588(60)	100	2,100	1,990	1,890	1,470	
	2	588(60)	90	2,000	1,900	1,800	1,400	

*引張荷重は締代1mmの場合です。


■特長
スナップ錠取付後に約23mm調整が可能となります。

RoHS10

PKBSK1(ステンレス)




PKBSK2(ステンレス)




*寸法は締代0mmです。

型式 Type	No.	*引張荷重 N(kgf)	質量(g)	¥基準単価				¥スライド単価
				1~9コ	10~19	20~100		
PKBSK	1	44(4.5)	56	720	550	490		
	2	44(4.5)	56	720	550	490		

*引張荷重は締代1mmの場合です。



HHMU

型式
Type

L

1~9コ

10~50

HHMU

193

1,390

1,110

HHMU

219

1,490

1,190

型式
Type

L

1~9コ

10~50

LOCNL

100

193

LOCNL

150

219

型式
Type

L

1~9コ

10~100

LOCNL

1

750

675

LOCNL

2

750

675

●PKBSK・LOCNL

RoHS10

LOCNL

10.5 (1.6)

M3×0.5 L=6

M12×1

10

24

φ12.3

2.5

φ3.5

2.5

Order
注文例

PKWSAJ1

PKBSK2

LOCNL

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。