


規格追加
赤文字表示
追加

SHAFTS -WITH GROOVE FOR SET SCREW TYPE-

シャフト

—止めねじ用溝付タイプ—




RoHS 10

- ④止めねじ用溝部・軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性あります。
- ④寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化
- ④低溫黒色クロムメッキの特長

Type					D公差	材質	硬度	S表面処理	D公差		
ストレート両端溝	ストレート片端溝	片端めねじ	片端おねじ	片端おねじ軸径同寸					D	g6	f8
SFJQ	SFJS	SFTS	SFNS	SFQS	g6	SUJ2相当	高周波焼入	—	6	-0.004	-0.010
SSFJQ	SSFJS	SSFTS	SSFNS	SSFQS		SUS440Cまたは130系ステンレス	有効硬化層深さ≧P148	硬質クロムメッキ	8	-0.012	-0.028
PSFJQ	PSFJS	PSFTS	PSFNS	PSFQS		SUJ2相当	SUJ2相当	メッキ厚5μ以上	10	-0.005	-0.013
PSSFJQ	PSSFJS	PSSFTS	PSSFNS	PSSFQS		SUS440Cまたは130系ステンレス	58HRC～	—	12	-0.014	-0.035
RSFJQ	RSFJS	RSFTS	RSFNS	RSFQS		SUJ2相当	56HRC～	—	13	-0.006	-0.016
RSSFJQ	RSSFJS	RSSFTS	RSSFNS	RSSFQS		SUS440Cまたは130系ステンレス	—	—	15	-0.017	-0.043
PSGJQ	PSGJS	PSGTS	PSGNS	PSGQS		S45C相当	—	—	16	—	—
PSSGJQ	PSSGJS	PSSGTS	PSSGNS	PSSGQS		SUS304	—	—	20	-0.007	-0.020
									25	-0.020	-0.053
									30	—	—
									35	-0.009	-0.025
									40	-0.025	-0.064
									50	—	—

④SUS440Cまたは130系ステンレス材の低溫黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。④P148参照。

④D部面粗度はメッキ品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ 、メッキ無し品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ です。



■ストレートタイプ・片端めねじタイプ

型式		L		片端めねじ選択					溝寸法		C
Type	D	指定1mm単位		M(並目)	V・G(1mm単位)	K・Q(選択)	D1				
ストレート両端溝タイプ D公差g6 D公差f8 SFJQ PSQJQ SSFJQ PSSGJQ	6	20~900	3	4 5	5~18	4	5				0.5 以下
	8	20~1100	3 4 5		5~24	4 5	7				
	10	20~1200	3 4 5 6		5~30	4 5	9				
	12	20~1400	3 4 5 6 8		5~36	5	10				
	13	25~1400	3 4 5 6 8		5~39	5	11				
ストレート片端溝タイプ D公差g6 D公差f8 SFJS PSQJS SSFJS PSSGJS	15	25~1400	3 4 5 6 8 10		5~45	5 6	13				1.0 以下
	16	30~1400	4 5 6 8 10		5~48	5 6	14				
	18	30~1400	4 5 6 8 10 12		5~54	5 6	16				
	20	30~1400	4 5 6 8 10 12		6~60	6 7	18				
	25	35~1400	4 5 6 8 10 12 16		6~75	6 7	23				
片端めねじタイプ D公差g6 D公差f8 SFTS PSGTS SSFTS PSSGTS	30	35~1500	6 8 10 12 16 20		6~90	7	28				1.0 以下
	35	35~1500	8 10 12 16 20 24		6~105	7 9	33				
	40	50~1500	10 12 16 20 24 30		6~120	7 9	38				
	50	65~1500	12 16 20 24 30		6~150	7 9	48				

型式		指定1mm単位		選択					溝寸法		(Y) Max.	R	C
Type	D	L	F	B(おねじタイプ)	B(おねじ・軸径同寸タイプ)	P	G(1mm単位)	Q(選択)	D1				
おねじタイプ D公差g6 D公差f8 SFNS PSQNS SSFNS PSSGNS	*6	25~898				3 4 5 6	5~18	4	5	900			0.5 以下
	*8	25~1098				3 4 5 6 8	5~24	4 5	7	1100			
	*10	25~1198				3 4 5 6 8 10	5~30	4 5	9	1200			
	*12	25~1398				3 4 5 6 8 10 12	5~36	5	11	1400			
	13	25~1398				4 5 6 8 10 12	5~39	5	11	1400			
おねじ・軸径同寸タイプ D公差g6 D公差f8 SFQS PSQQS SSFQS PSSGQS	*15	25~1398				4 5 6 8 10 12	5~45	5 6	13	1400			0.3 以下
	*16	25~1398				4 5 6 8 10 12 16	5~48	5 6	14	1400			
	18	25~1398				5 6 8 10 12 16	5~54	5 6	16	1400			
	*20	25~1398				6 8 10 12 16 20	6~60	6 7	18	1400			
	25	25~1398				6 8 10 12 16 20 24	6~75	6 7	23	1400			
軸径同寸タイプは *印サイズのみ ④低溫黒色クロムメッキ 品は30、1550μです。	35	25~1498				8 10 12 16 20 24 30	6~90	7 9	28	1500			1.0 以下
	40	25~1498				10 12 16 20 24 30	6~105	7 9	33	1500			
	50	25~1498				12 16 20 24 30	6~120	7 9	38	1500			
						16 20 24 30	6~150	7 9	48	1500			

④V+K/2+1≦L/2、G+Q/2+1≦L/2が必要です。

価格改訂
大口対応
BIG ORDER

④カタログ規格外品はこちら P.137
④CADデータフォルダ名: 01_Shfts

Order 注文例
型式 - L - M - F - B - P - V - K - G - Q
SFJQ16 - 100 - M10 - F10 - B8 - P4 - V10 - K5 - G10 - Q5
SSFTS20 - 500 - M10 - F10 - B8 - P4 - V10 - K5 - G10 - Q7
PSFNS8 - 650 - M10 - F10 - B8 - P4 - V10 - K5 - G10 - Q4

数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	大口
数量	1~4	5~12	13~19
値引率	基準単価 5%	10%	15%
出荷日	通常	20%	20%

④注文締切
PM 3:00迄 翌日出荷
PM 6:00迄 翌日出荷
PM 8:00迄 翌日出荷

④ストックA早割は1明細行当たり一律300円
④ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■ストレート両端溝														■ストレート片端溝															
型式		Y基準単価													型式		Y基準単価												
Type	D	最短L	L51	L101	L151	L201	L301	L401	L501	L601	L801	L1001	L1201	Type	D	最短L	L51	L101	L151	L201	L301	L401	L501	L601	L801	L1001	L1201		
		50	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500			50	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500		
SFJQ	6	1,160	1,240	1,330	1,410	1,630	1,770	1,950	2,130	2,520	2,990	—	—	6	660	740	830	910	1,130	1,270	1,450	1,630	2,010	2,480	—	—			
	8	1,160	1,250	1,330	1,420	1,650	1,780	1,990	2,180	2,570	3,030	3,580	—	8	660	750	830	920	1,150	1,280	1,490	1,680	2,070	2,560	3,170	—			
	10	1,170	1,260	1,350	1,440	1,670	1,820	2,020	2,220	2,640	3,140	3,740	—	10	670	760	850	940	1,170	1,320	1,520	1,720	2,140	2,670	3,340	—			
	12・13	1,190	1,300	1,400	1,490	1,750	1,900	2,130	2,350	3,370	3,820	4,340	4,940	12・13	690	800	900	990	1,250	1,400	1,630	1,850	2,270	3,320	3,850	4,470			
	15・16	1,200	1,310	1,410	1,510	1,770	1,940	2,160	2,390	3,420	3,890	4,470	5,140	15・16	710	820	920	1,010	1,270	1,420	1,650	1,880	2,300	3,350	3,970	4,650			
	18・20	1,210	1,320	1,430	1,540	1,820	2,000	2,240	2,490	3,540	4,030	4,530	5,210	18・20	720	830	930	1,040	1,320	1,500	1,740	1,990	3,040	3,530	4,030	4,720			
	25	1,260	1,400	1,550	1,680	2,030	2,260	2,580	2,880	4,060	4,690	5,320	6,040	25	760	900	1,050	1,180	1,530	1,760	2,080	2,380	3,560	4,190	4,820	5,550			
	30	1,300	1,470	1,620	1,780	2,180	2,420	2,780	3,140	4,400	5,130	6,550	6,940	30	800	970	1,120	1,280	1,680	1,920	2,280	2,640	3,900	4,630	6,050	7,440			
	35	1,800	2,010	2,160	2,330	2,730	3,130	3,540	3,950	5,260	6,070	6,990	8,470	35	1,300	1,510	1,660	1,830	2,230	2,630	3,040	3,450	4,760	5,570	6,490	7,970			
	40	1,880	2,130	2,340	2,540	3,050	3,560	4,070	4,580	6,130	7,180	8,160	9,820	40	1,380	1,630	1,840	2,040	2,550	3,060	3,570	4,080	5,630	6,680	7,660	9,320			
SSFJQ	6	1,290	1,430	1,580	1,720	1,950	2,070	2,340	2,610	3,200	3,930	—	—	6	790	890	980	1,070	1,310	1,470	1,670	2,110	2,680	3,410	—	—			
	8	1,330	1,500	1,670	1,840	2,100	2,220	2,580	2,960	3,620	4,430	5,430	—	8	830	1,000	1,170	1,340	1,600	1,720	2,080	2,460	3,120	3,960	5,030	—			
	10	1,330	1,500	1,670	1,840	2,100	2,220	2,580	2,960	3,620	4,430	5,430	—	10	830	1,000	1,170	1,340	1,600	1,720	2,080	2,460	3,120	3,960	5,030	—			
	12・13	1,420	1,620	1,840	2,040	2,370	2,520	2,990	3,460	4,500	5,430	6,560	7,930	12・13	920	1,120	1,340	1,540	1,870	2,020	2,490	2,960	4,000	4,930	6,080	7,500			
	15・16	1,520	1,780	2,040	2,310	2,790	3,050	3,380	3,690	4,850	5,860	6,830	7,970	15・16	1,020	1,280	1,540	1,810	2,290	2,550	2,880	3,190	4,350	5,360	6,330	7,480			
	18・20	1,590	1,860	2,160	2,450	2,970	3,230	3,590	3,950	5,480	6,330	7,710	9,000	18・20	1,090	1,360	1,660	1,950	2,470	2,730	3,090	3,450	4,980	5,830	7,210	8,520			
	25	1,640	1,960	2,310	2,630	3,280	3,640	4,050	4,480	5,910	7,240	8,880	10,960	25	1,140	1,480	1,810	2,130	2,780	3,140	3,590	3,960	5,410	6,740	8,380	10,420			
	30	1,730	2,120	2,490	2,880	3,600	4,000	4,470	4,930	6,590	8,100	9,990	11,240	30	1,230	1,620	1,990	2,360	3,100	3,500	3,970	4,430	6,090	7,600	9,490	11,470			
	35	2,200	2,580	2,930	3,280	3,990	4,690	5,510	6,320	8,140	9,760	11,390	13,860	35	1,700	2,080	2,430	2,780	3,490	4,190	5,010	5,820	7,640	9,260	10,890	13,620			
	40	2,520	3,070	3,580	4,100	4,820	5,540	6,570	7,590	9,900	11,940	13,980	17,120	40	2,020	2,570	3,080	3,600	4,320	5,040	6,070	7,090	9,400	11,440	13,430	16,620			
PSFJQ	6	1,210	1,320	1,420	1,530	1,780	1,940	2,180	2,410	2,680	3,420	—	—	6	710	820	920	1,030	1,280	1,440	1,680	1,910	2,370	2,950	—	—			
	8	1,220	1,320	1,440	1,540	1,810	1,970	2,220	2,470	2,940	3,500	4,170	—	8	750	850	950	1,060	1,350	1,520	1,790	2,020	2,520	3,180	4,020	—			
	10	1,230	1,330	1,450	1,560	1,850	2,020	2,280	2,530	3,020	3,650	4,420	—	10	750	850	950	1,060	1,350	1,520	1,790	2,020	2,520	3,180	4,020	—			
	12・13	1,250	1,370	1,500	1,620	1,940	2,120	2,400	2,670	3,390	4,080	5,110	5,830	12・13	750	870	1,000	1,120	1,440	1,620	1,900	2,170	3,430	3,980	4,620	5,370			
	15・16	1,260	1,380	1,510	1,640	1,960	2,150	2,430	2,720	4,000	4,580	5,300	6,140	15・16	760	880	1,010	1,140	1,460	1,650	1,930	2,220	3,500	4,080	4,800	5,650			
	18・20	1,280	1,410	1,540	1,680	2,020	2,220	2,540	2,850	4,150	4,750	5,370	6,230	18・20	780	910	1,040	1,180	1,520	1,720	2,040	2,350	3,650	4,250	4,870	5,740			
	25	1,330	1,520	1,690	1,860	2,300	2,560	2,940	3,320	4,790	5,560	6,360	7,280	25	830	1,020	1,190	1,360	1,800	2,060	2,440	2,820	4,290	5,060	5,860	6,790			
	30	1,380	1,590	1,780	1,980	2,480	2,760	3,210	3,650	5,210	6,110	6,870	8,590	30	880	1,090	1,260	1,430	1,880	2,140	2,520	2,900	4,470	5,010	5,810	7,000			
	35	1,860	2,110	2,390	2,690	3,440	3,930	4,420	5,000	6,970	8,380	10,100	12,100	35	1,380	1,610	1,860	2,100	2,470	2,840	3,320	3,820	5,580	6,070	6,880	8,360			
	40	1,990	2,250	2,540	2,840	3,600	4,100	4,590	5,170	7,020	8,290	9,450	11,440	40	1,490	1,750	2,000	2,240	2,850	3,460	4,070	4,670	6,530	7,280	8,950	10,940			
PSSFJQ	6	1,420	1,640	1,860	2,060	2,410	2,580	2,660	2,740	3,420	4,270	—	—	6	920	1,140	1,360	1,560	1,910	2,080	2,160	2,240	2,880	3,710	—	—			
	8	1,490	1,730	1,970	2,220	2,600	2,790	3,340	3,880	4,840	6,040	7,540	—	8	990	1,230	1,470	1,720	2,100	2,290	2,380	3,080	4,340	5,580	7,180	—			
	10	1,490	1,730	1,970	2,220	2,600	2,790	3,340	3,880	4,840	6,040	7,540	—	10	990	1,230	1,470	1,720	2,100	2,290	2,380	3,080	4,340	5,580	7,180	—			
	12・13	1,610	1,920	2,220	2,530	3,010	3,230	3,920	4,610	6,150	7,510	9,180	11,230	12・13	1,170	1,480	1,780	2,100	2,510	2,720	3,150	4,170	5,010	6,170	8,000	10,070			
	15・16	1,720	2,150	2,540	2,920	3,640	4,020	4,480	4,960	6,650	8,140	9,570	11,280	15・16	1,270	1,620	2,040	2,420	3,140	3,520	3,980	4,460	6,150	7,640	9,070	10,770			
	18・20	1,860	2,280	2,700	3,130	3,890	4,290	4,810	5,330	7,580	8,830	10,680	12,780	18・20	1,360	1,780	2,200	2,630	3,390	3,790	4,310	4,830	7,080	8,330	10,360	12,310			
	25	1,930	2,420	2,910	3,390	4,340	4,850	5,490	6,120	8,200	10,150	12,560	15,550	25	1,430	1,920	2,410	2,880	3,840	4,350	4,990	5,620	7,700	9,650	12,060	15,050			
	30	2,060	2,640	3,190	3,730	4,820	5,410	6,090	6,780	9,210	11,420	14,200	16,510	30	1,560	2,140	2,690	3,230	4,320	4,910	5,550	6,280	8,710	10,920	13,370	17,010			
	35	2,530	3,080	3,600	4,120	5,180	6,240	7,440	8,650	11,370	13,760	16,170	19,330	35	2,020	2,580	3,100	3,620	4,680	5,240	5,940	6,640	9,180	11,350	13,960	17,570			
	40	2,990	3,790	4,550	5,300	6,380	7,440	8,590	10,460	13,850	16,860	19,880	23,970	40	2,490	3,290	3,950	4,610	5,850	6,510	7,260	8,010	10,960	13,590	16,800	20,970			
RSFJQ	6	1,460	1,680	1,960	2,220	2,630	2,860	3,260	3,640	4,600	5,600	—	—	6	1,010	1,250	1,510	1,780	2,180	2,600	3,040	3,500	4,460	5,460	—	—			
	8	1,510	1,760	2,040	2,340	2,860	3,100	3,580	3,960	4,960	6,000	7,100	—	8	1,060	1,300	1,570	1,860	2,280	2,720	3,180	3,660	4,620	5,620	—	—			
	10	1,510	1,760	2,040	2,340	2,860	3,100	3,580	3,960	4,960	6,000	7,100	—	10	1,060	1,300	1,570	1,860	2,280	2,720	3,180	3,660	4,620	5,620	—	—			
	12	1,530	1,780	2,070	2,380	2,920	3,160	3,640	4,020	5,040	6,080	7,280	—	12	1,130	1,380	1,660	1,960	2,400	2,840	3,300	3,780	4,740	5,740	—	—			
	15	1,530	1,780	2,070	2,380	2,920	3,160	3,640	4,020	5,040	6,080	7,280	—	15	1,130	1,380	1,660	1,960	2,400	2,840	3,300	3,780	4,740	5,740	—	—			
	18	1,530	1,780	2,070	2,380	2,920	3,160	3,640	4,020	5,040	6,080	7,280	—	18	1,130	1,380	1,660	1,960	2,400	2,840	3,300	3,780	4,740	5,740	—	—			
	20	1,530	1,780	2,070	2,380	2,920	3,160	3,640	4,020	5,040	6,080	7,280	—	20	1,130</														

規格追加

赤文字表示

追加

SHAFTS -WITH GROOVE FOR SET SCREW TYPE-

シャフト

止めねじ用溝付タイプ

価格改訂

下下げ価格

新価格

スライド値引率変更

大口対応

BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら

CADデータフォルダ名: 01_Shfts

■片端めねじ

型式		Y基準単価											
Type	D	最短L 50	L51 100	L101 200	L151 300	L201 400	L301 600	L401 800	L501 1000	L601 1200	L801 1500	L1001 1800	L1201 2000
SFSTS	6	790	950	1090	1240	1450	1540	1800	2060	2570	3210	—	—
	8	780	920	1060	1190	1410	1500	1760	2000	2490	3110	3890	—
	10	790	930	1070	1210	1430	1520	1720	1910	2370	2950	3680	—
	12・13	800	950	1100	1250	1470	1580	1780	1990	2500	3170	3780	4320
	15・16	820	980	1130	1280	1540	1670	1880	2080	2680	3360	4060	4770
	18・20	830	1000	1170	1330	1590	1710	1940	2170	2670	3340	4060	4770
	25	880	1090	1270	1470	1800	1960	2250	2540	3620	4220	4800	5460
	30	910	1140	1360	1560	1930	2120	2450	2790	3970	4620	5320	6020
	35	880	1070	1230	1400	1720	1880	2160	2450	3530	4180	4880	5580
	40	1880	2100	2300	2500	3010	3520	4030	4540	6080	7130	8100	9250
SSFSTS	6	1020	1270	1530	1790	2130	2260	2710	3150	4050	5210	—	—
	8	1000	1240	1490	1730	2080	2220	2650	3070	3940	5060	6500	—
	10	1040	1280	1530	1770	2120	2260	2690	3110	3980	5100	6540	—
	12・13	1050	1340	1610	1890	2290	2480	2950	3410	4460	5410	6570	7980
	15・16	1190	1540	1880	2230	2830	3150	3460	3780	4930	5960	7050	8340
	18・20	1350	1780	2170	2600	3130	3340	3690	4040	5570	6390	7760	9180
	25	1330	1780	2200	2630	3440	3870	4300	4730	6180	7470	9100	11090
	30	1420	1920	2390	2860	3760	4240	4710	5190	6860	8380	10220	12650
	35	2170	2550	2900	3250	3950	4460	5060	5570	7310	8730	10580	12830
	40	2480	3040	3550	4070	4790	5510	6230	6950	9170	11110	13360	16080
PSFSTS	6	870	1070	1260	1440	1700	1810	2150	2470	3130	3970	—	—
	8	890	1080	1270	1460	1750	1880	2220	2570	3250	4110	5200	—
	10	900	1090	1290	1490	1770	1900	2240	2590	3290	4150	5240	—
	12・13	910	1110	1320	1520	1840	1990	2260	2540	3380	4360	5010	5760
	15・16	940	1170	1380	1600	1930	2080	2400	2700	3370	4230	5320	—
	18・20	950	1180	1410	1630	1990	2170	2490	2800	3470	4330	5420	—
	25	1020	1280	1560	1840	2260	2450	2890	3310	4180	5150	6240	7370
	30	1070	1370	1670	1960	2470	2730	3190	3650	5260	6160	7110	8780
	35	1860	2070	2260	2450	2930	3400	3890	4380	5550	6910	8310	10020
	40	1960	2220	2470	2710	3320	3930	4540	5140	7000	8250	9420	11140
PSSFSTS	6	—	2610	2940	3260	4070	4780	5490	6200	8170	9540	10910	12880
	8	1270	1640	2020	2410	2890	3090	3750	4390	5680	7350	—	—
	10	1220	1590	1940	2310	2800	3020	3570	4120	5330	6900	8940	—
	12・13	1310	1720	2130	2540	3130	3360	4080	4710	5920	7310	9400	11480
	15・16	1520	2020	2530	3050	3940	4400	4850	5310	6700	8110	9520	10500
	18・20	1730	2350	2970	3580	4350	4680	5190	5700	7090	8500	10010	11130
	25	1720	2380	3010	3630	4820	5450	6080	6710	8440	10140	11840	13510
	30	1850	2580	3270	3970	5290	6000	6690	7390	9850	12600	14770	18350
	35	2500	3050	3570	4160	5430	6290	7420	8620	11330	13730	16140	19800
	40	2960	3760	4520	5280	6350	7410	8390	9430	13820	16830	19850	24440
RSFSTS	6	—	4680	5700	6710	8330	9940	12040	14130	19070	23390	27690	34210
	8	1560	1640	1730	1820	2040	2330	2520	3040	3450	4270	—	—
	10	1700	1800	1880	2020	2220	2500	2780	3260	3670	4490	—	—
	12・13	1700	1800	2020	2120	2520	2810	3130	3720	4290	5310	—	—
	15・16	1720	1970	2150	2300	2720	3170	3600	4210	5160	6070	—	—
	18・20	1720	1970	2150	2300	2720	3170	3600	4210	5160	6070	—	—
	25	1750	1980	2350	2610	3190	3800	4380	5210	5920	6980	—	—
	30	1730	1980	2350	2610	3190	3800	4380	5210	5920	6980	—	—
	35	1930	2340	2720	3130	3860	4640	5390	6070	7360	8720	—	—
	40	1930	2340	2720	3130	3860	4640	5390	6070	7360	8720	—	—
RSSFSTS	6	—	2400	2970	3510	4250	5110	6240	7410	8800	10430	12060	—
	8	1870	2040	2250	2570	2820	3150	3530	4130	5100	6480	—	—
	10	1920	2120	2290	2650	2890	3220	3720	4320	5360	6710	—	—
	12・13	1940	2150	2440	2680	3170	3510	4080	4780	5710	7190	—	—
	15・16	1970	2360	2560	3140	3540	4070	4770	5630	6720	8170	—	—
	18・20	1970	2360	2560	3140	3540	4070	4770	5630	6720	8170	—	—
	25	2100	2540	3100	3550	4480	5260	5960	6910	8260	9460	—	—
	30	2100	2540	3100	3550	4480	5260	5960	6910	8260	9460	—	—
	35	2450	3100	3720	4400	5400	6270	7140	7940	9790	11500	—	—
	40	2450	3100	3720	4400	5400	6270	7140	7940	9790	11500	—	—
PSSGTS	6	740	1250	2030	2150	3530	3700	—	—	—	—	—	—
	8	730	1260	2120	2180	3580	3750	—	—	—	—	—	—
	10	780	1280	2150	2280	3690	3880	—	—	—	—	—	—
	12・13	910	1460	2270	2600	4340	4550	5010	5460	—	—	—	—
	15・16	940	1530	2380	2680	4480	4700	5170	5640	—	—	—	—
	18・20	940	1570	2530	2900	4690	4910	5380	5860	—	—	—	—
	25	1530	1720	2060	2360	3060	3550	4120	4690	—	—	—	—
	30	1570	1790	2330	3140	5190	6280	7070	7850	—	—	—	—
	35	2020	2360	3250	3980	6290	7170	8190	10030	—	—	—	—
	40	2150	2570	3470	4610	6880	7900	8840	10840	—	—	—	—

■片端おねじ
■片端おねじ・軸径同寸

型式		Y基準単価													
Type	D	最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1496		
SFNS SFQS	*6	900	1100	1290	1500	1720	1810	2140	2460	3090	3890	4360	—		
	*8	910	1110	1330	1530	1740	1810	2000	2190	2750	3460	4360	—		
	*10	910	1110	1330	1530	1740	1810	2000	2190	2750	3460	4360	—		
	*12・13	920	1140	1360	1560	1800	1870	2080	2270	3180	3600	4080	4630		
	15・16	920	1140	1360	1560	1800	1870	2080	2270	3090	3440	4840	5400		
	*18	920	1140	1360	1560	1800	1870	2080	2270	3090	3440	4840	5400		
	25	1270	1670	2060	2440	2770	2820	3130	3420	4510	5080	5670	6300		
	*30	1310	1720	2130	2530	2900	2980	3300	3660	4840	5500	6130	7530		
	35	1820	2390	2740	3150	3590	3660	4000	4370	5670	7060	7850	9590		
	*40	1900	2490	2840	3250	3690	3760	4100	4470	5770	7160	7950	9790		
SFNS SFQS	*50	2590	2590	2870	3180	3810	4470	5150	5830	7700	9070	10300	12530		
	*60	1700	1360	1630	1920	2430	2690	3240	3790	4900	6340	—	—		
	*8	1110	1140	1720	2010	2430	2610	3170	3750	4840	6250	8080	—		
	*10	1110	1140	1720	2010	2430	2610	3170	3750	4840	6250	8080	—		
	*12・13	1190	1440	1880	2200	2620	2750	3300	3850	4960	6390	8240	10630		
	15・16	1290	1690	2080	2490	2810	2890	3470	4060	5230	6440	7620	9020		
	18・20	1440	1920	2390	2860	3220	3270	3920	4570	5870	7180	8460	10100		
	25	1520	2020	2530	3040	3440	3510	4240	4980	6440	7910	9400	11180		
	*30	1610	2110	2620	3130	3530	3600	4330	5070	6540	8010	9500	11300		
	35	2240	2620	2970	3410	4020	4730	5550	6360	8180	9800	11400	13900		
PSFNS PSFQS	40	2560	3110	3620	4140	4860	5580	6600	7630	9930	11980	14020	17150		
	50	3650	3850	4550	5240	6340	7440	8800	10200	13650	16680	19250	23970		
	*60	1020	1230	1550	1820	2240	2490	2980	3120	4010	5160	—	—		
	*8	1020	1280	1540	1810	2190	2380	2830	3300	4240	5450	7010	—		
	*10	1020	1280	1540	1810	2170	2310	2800	3300	4230	5430	6980	—		
	*12・13	1090	1390	1690	1990	2330	2440	2900	3380	4330	5570	7170	9230		
	15・16	1190	1490	1790	2090	2430	2540	3000	3480	4430	5670	7270	9330		
	18・20	1210	1310	1720	2120	2530	2630	3080	3440	3990	5120	6220	7330		
	25	1360	1810	2240	2670	3030	3090	3710	4340	5590	6850	8140	9680		
	*30	1450	1920	2400	2880	3290	3360	4100	4820	6260	7660	9100	10830		
PSFNS PSFQS	35	1890	2390	2890	3390	3990	4130	5000	5750	7450	8950	10650	12850		
	40	1990	2490	2990	3490	4090	4230	5100	5850	7550	9050	10750	12950		
	45	1990	2490	2990	3490	4090	4230	5100	5850	7550	9050	10750	12950		
	50	2750	2750	3080	3470	4210	5020	5840	6650	8900	10530	12110	14680		
	*60	1330	1750	2170	2570	3330	3710	4510	5320	6960	9110	—	—		
	*8	1390	1840	2280	2730	3390	3700	4610	5510	7200	9410	12100	—		
	*10	1390	1840	2280	2730	3390	3700	4610	5510	7200	9410	12100	—		
	*12・13	1520	2020	2530	3040	3610	3800	4600	5510	7050	9150	11880	15430		
	15・16	1670	2250	2830	3420	3900	3990	4860	5730	7460	9210	10970	13070		
	18・20	1890	2570	3270	3960	4550	4570	5520	6480	8400	10290	12190	14530		
PSFNS PSFQS	*25	1390	1840	2280	2730	3390	3700	4610	5510	7200	9410	12100	—		
	*30	1520	2020	2530	3040	3610	3800	4600	5510	7050	9150	11880	15430		
	35	2120	2940	3750	4560	5250	5410	6660	7900	10360	12770	15220	18910		
	40	2370	3570	4550	5140	5920	6280	7940	8690	11400	13800	16210	19970		
	45	3030	3830	4590	5340	6160	6780	8980	9500	13890	16690	19940	24550		
	50	4620	5280	6040	6800	7920	8740	10960	11480	16280	19220	23300	27840		
	*60	1700	1840	1950	2200	2540	2820	3350	3880	4980	5920	7240	9450		
	*8	1870	1940	2050	2320	2690	2970	3710	—	—	—	—	—		
	*10	1930	1990	2260	2450	2830	3130	3910	—	—	—	—	—		
	*12	2040	2150	2430	2590	3020	3400	4240	—	—	—	—	—		
RSFNS RSFQS	13	2040	2150	2430	2590	3020	3480	4710	—	—	—	—	—		
	15	2170	2500	3000	3430	3990	4610	5200	—	—	—	—	—		
	*16	2170	2500	3000	3430	3990	4610	5200	—	—	—	—	—		
	25	2290	2890	3590	4290	5090	5530	6360	—	—	—	—	—		
	30	2320	2880	3430	4020	4750	5530	6360	—	—	—	—	—		
	35	2570	3580	4130	5000	5800	7040	8120	—	—	—	—	—		
	*40	2730	4050	4890	5580	7170	8150	9590	—	—	—	—	—		
	45	1970	2100	2390	2620	2940	3350	4160	—	—	—	—	—		
	*50	2090	2150	2440	2710	3140	3590	4380	—	—	—	—	—		
	*60	2130	2290	2650	2990	3520	3930	4860	—	—	—	—	—		
RSSFNS RSSFQS	12	2210	2550	2800	3260	3840	4360	5150	—	—	—	—	—		
	13	2210	2550	2800	3260	3840	4360	5150	—	—	—	—	—		
	15	2310	2650	2900	3360	3940	4460	5250	—	—	—	—	—		
	18	2380	2630	3170	3660	4290	4970	5930	—	—	—	—	—		
	21	2720	3230	3880	4580	5410	6220	7410	—	—	—	—	—		
	25	2820	3930	4690	5600	6630	7720	9230	—	—	—	—	—		
*30	3020	4200	5470	6310	8010	9010	10950	—	—	—	—	—			