

サニタリー管用継手

-パイプハンガー/ガスケット/クランプ/ワンタッチクランプ-

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■パイプハンガー



RoHS10

Type	材質
SNZP	SUS304

■ガスケット



RoHS10

Type	材質
SNGS	シリコン
SNGSF	PTFE

■クランプ-低圧用-



RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCP	8A~15A 1S~3S	SCS13A SUS304
		8A~2S: 0~0.3MPa 2.5S~3S: 0~0.2MPa

8A~15A

1S~3S

■クランプ-中・高圧用-



RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPH	SCS13A	1S~2S: 0~1MPa 2.5S~3S: 0~0.8MPa

■ワンタッチクランプ




RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPW	SUS304	0~1MPa

●クランプ (SNCP)

●ワンタッチクランプ (SNCPW)



型式	No.	d	A	B	L1	L2	C	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~20
SNZP	1S	25.4	60	56	28	30	2	1,010	910
	1.5S	38.1	81.5	63	39	37.5	5	1,090	980
	2S	50.8	96.5	76	46	47	3.5	1,170	1,050
	2.5S	63.5	111.5	*86	53.5	54.5	3.5	1,360	1,220
	3S	76.3	122	*98	58	61	3	1,430	1,290

*印の寸法はB'寸法になります。
 ①奥行き幅は全て28になります。
 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	d	T	t	SNGS		SNGSF	
Type	No.					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SNGSF	8A	34	10.5	4.9	1.7	1~19コ	20~30	1~19コ	20~30
	10A		—			—	540	450	
	15A		—			—	540	450	
SNGS SNGSF	1S	50.5	23.2 (23)	5.5 (5.0)	2 (1.8)	130	100	530	450
	1.5S		35.9 (35.7)			130	100	500	480
	2S	64	48 (47.8)			150	110	580	530
	2.5S	77.5	59.7 (59.5)			270	210	780	700
	3S	91	72.5 (72.3)			340	300	940	800

※ SNGSFは()内の寸法になります

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCP	8A	45	65	74	1,670	1,590
	10A				1,670	1,590
	15A				1,670	1,590
	1S	60	94	90	1,070	1,020
	1.5S	75	110	103	1,290	1,230
	2S	90	130	108	1,840	1,750
	3S	104	144	114	1,830	1,740

①No.8A~15Aおよび1S・1.5Sのフェール形状は同一のため、SNCP8A~15AおよびSNCP1S・1.5Sは同一形状となります。
 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCPH	1S	65	97	88	1,490	1,420
	1.5S	—	—	—	1,490	1,420
	2S	79	109	96	1,670	1,590
	2.5S	94	128	104	2,260	2,150
	3S	107	143	110	2,830	2,690

②SNCPH1S・1.5Sは同一形状となります。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	W	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20
SNCPW	1S	60	114	70	25	2,050	1,950
	1.5S	—	—	—	—	2,050	1,950
	2S	75	124	88	25	2,200	2,100

②SNCPW1S・1.5Sは同一形状となります。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長


- ・クランプ脱着時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
- ・脱着の多いテスト装置に最適です。
- ・レバータイプの為、締付トルクが一定になり、ガスケットを痛めず、安定した締結が何度でも可能です。
- ・ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがない為、繰り返し使用でも耐久性があります。
- ・ネジ部の摩耗が無い為、金属粉が少なく衛生的です。

■許容圧力範囲: 1MPa以下

■圧力試験結果 (耐圧条件: 水圧・常温にて)

- ・1.5MPa×30分: 漏れなし
- ・300回開閉後に1.5MPa×30分: 漏れなし

ロック機構がついていない為、レバー部分に強い力が加わると、バンドが外れる可能性があります。
 バンドの誤操作を防ぐ為に、レバー部の穴を利用して、レバーをロックすることをおすすめします。



サニタリー変換継手

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■オネジタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFA	SUS304

■ホースタイプ



RoHS10

Type	材質
SNHAD	SUS304
SNHADS	SUS316L

■メネジタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFS	SUS304

■くい込み継手タイプ



RoHS10

Type	材質
SNSUS	SUS304

■フランジ×フェールタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFR	SUS304

■フランジ×ネジシートタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFY	SUS304

型式	No.	呼び	R (PT)	L	A	B	d	d1	D1	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~9コ	10~20
SNZFA	1S	3~40	3/8	40	50.5	43.5	23	11.0	17.3	4,500	4,050
		4	1/2	60				15.7	21.7	4,330	3,900
		4~40	40	40				—	—	4,300	3,890
		6	3/4	60				21	27.2	3,900	3,510
		6~40	40	40				—	—	3,900	3,420
		8	1	60				26	34	3,800	3,510
	1.5S	8~40	3/4	40			35.7	21	27.2	5,000	4,750
		8	1	60				26	34	3,900	3,510
		8~40	3/4	40				—	—	3,800	3,420
		10	11/4	65				35.7	42.7	4,260	3,830
		12	11/2	65				40	48.6	4,360	3,920
		10	11/4	70				35.7	42.7	4,900	4,400
2S		12	11/2	70	64.0	56.5	47.8	40	50.8	5,270	4,740
		16	2	70	—	—	—	51	60.5	5,410	4,870

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		ホース 呼び内径	A	B	L	D	SNHAD		SNHADS	
Type	No.						¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20
SNHAD SNHADS	1S	1S	50.5	43.5	80	25.4	2,610	2,480	5,050	4,540
	1S～19	19	50.5	43.5	50	20.5	9,000	8,800	—	—
	1.5S	1.5S	50.5	43.5	100	38.1	3,030	2,880	5,170	4,650
	1.5S～1S	1S	50.5	43.5	100	25.4	7,500	7,300	—	—
	2S	2S	64.0	56.5	100	50.8	3,610	3,430	6,590	5,940
	2S～1.5S	1.5S	64.0	56.5	100	38.1	9,000	8,800	—	—
	2.5S	2.5S	77.5	70.5	100	63.5	4,710	4,470	11,600	10,460
	2.5S～2S	2S	77.5	70.5	100	50.8	12,000	—	—	—
	3S	3S	91.0	83.5	100	76.3	6,290	5,980	16,170	14,580

①No.2.5S~2Sのみ10コ以上お見積り。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	呼び	Rp	A	B	D	L	C	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~9コ	10~20
SNZFS	1.5S	2	1/4	50.5	43.5	38.1	21	0.9	2,870	2,580
		3	3/8					1.2	2,870	2,580
		4	1/2					1.2	2,870	2,580
	2S	3	3/8	64.0	56.5	50.8	21	1.2	3,760	3,380
		4	1/2					1.2	3,760	3,380
		6	3/4					1.2	3,760	3,380
	2.5S	4	1/2	77.5	70.5	63.5	21	1.2	4,830	4,350
		6	3/4					1.2	4,830	4,350
		8	1					1.5	4,830	4,350
3S		6	3/4	91.0	83.5	76.3	21	1.2	7,270	6,540
		8	1					1.5	7,270	6,540
		10	11/4					1.5	7,270	6,540

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	A	B	C	d	L	L1	F	対辺		¥基準単価
Type	No.									本体h	ナットH	
SNSUS	1S	4	50.5	43.5	6	4	43.8	19	15.3	14	14	8,000
	1.5S	6			8	6	43.9	19	15.4	14	14	8,200
		6.35			9.53	7	48.9	24	15.4	14	14	8,500
	2S	6.35	64.0	56.5	12.7	10	52.9	28	15.4	14	14	9,000
		8			10	8	49.8	24	16.8	14	15.87	9,000

①Dは適用管外径です。適用管P1353 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。