

■コネクタ

MNCN

メートルネジタイプ

■六角穴付コネクタ

MNCNP

メートルネジタイプ

■エルボ

MNCNL

メートルネジタイプ

■ユニオンエルボ

MNCLYL

■ユニオン

MNUN

■ユニオンティ

MNCLYT

■ユニオンワイ

MNUNY

M 材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部: 黄銅(無電解ニッケルメッキ)

型式 Type	D	呼び径	A	B	L	対辺 H	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNCN	4	M3	2.5	15.1	12.6	8	M3×0.5	0.9	2.4	300	250
		M5	3	15.6	11.6	10	M5×0.8	3.8	3.2	210	160
	6	M3	3	17	14	10	M3×0.5	0.9	2.4	300	250
		M5	3	17.6	13.6	10	M5×0.8	3.8	3.2	210	160

型式 Type	D	呼び径	A	B	L	対辺 H	P	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNCNP	4	M3	2.5	15.1	12.6	1.5	8	M3×0.5	1.8	2.2	280	230
		M5	3	15.6	12.6	2.5	8	M5×0.8	5.1	3	190	160
	6	M3	3	15.8	11.8	3	10	M3×0.5	1.8	2.2	280	230
		M5	3	17.5	14.5	2.5	10	M5×0.8	5.2	4.4	200	170

型式 Type	D	呼び径	A	B	L	P	E	対辺 H	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNCNL	4	M3	2.5	14	15.5			8	M3×0.5	1.3	3	350	310
		M5	3	14	14.5			8	M5×0.8	2.2	3.4	270	230
	6	M3	3	16	16			10	M3×0.5	1.3	3	350	310
		M5	3	14.5	16.8			8	M5×0.8	3.5	4.1	270	230

型式 Type	D	P	E	F	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNCLYL	4	8	13.1	5.6	2.3	240	200
	6	10.5	15	6.6	3.6	260	220

型式 Type	D	B	P	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNUN	4	22.7	8	5.4	2	250	210
	6	24.4	10.4	11	3.1	260	210

型式 Type	D	B	P	E	F1	F2	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNCLYT	4	13.1	8	13.1	11.2	5.6	3.3	310	270
	6	15	10.5	14.95	13.2	6.6	5.3	310	270

型式 Type	D	B	P	J	F	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MNUNY	4	27.6	8	8	12.6	2.3	3.4	330	290
	6	31	10.5	10.5	14	6.8	5.5	370	310

Order 注文例	型式	呼び径
	MNCN4	M5
	MNUN6	

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
	ご希望によりPM6:00迄、 当日出荷受付致します。		

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲*	0~60℃
最高使用圧力	1MPa
使用真空圧力	~100kPa

ミニチュアワンタッチ継手の開放リング形状

D	X	Y
4	9.8	7.8
6	11.8	9.8

*凍結なきこと

■バープ継手

**SRTG□N
BOX-SRTG□N** (1箱50コ入り)

M 材質 黄銅(M3ネジの場合: 快削銅)
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
A 付属品 ガasket: SUS304・NBR(M3・M5)

型式		チューブ 内径φ	チューブ 外径	M	A	B	L	C	対辺 H	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 (50コ)1箱
Type	No.												
SRTG BOX-SRTG	4N-0.3	2.5	4	M3×0.5	2.5	12	9.5	7	5.5	0.8	0.9	200	4,780
	6N-0.3	4	6		2.5	13	10		5.5	1.3	0.9	360	11,370
	4N	2.5	4		3	13	10		7	1.5	1.7	150	2,240
	6N	4	6	M5×0.8	3	13	10		7	1.5	3.8		2,260
	4N-1	2.5	4		8	19	15		10	1.9	1.7		300
	6N-1	4	6	R1/8	8	19	15		10	7.5	3.8		3,700

■ニップル

MNPLN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
A 付属品 ガasket: SUS304・NBR

■プラグ

MPLGN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
A 付属品 ガasket: SUS304・NBR

■プッシュ

MBSGN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ

※R1/8ネジ部に
シール剤が
塗布されます。

型式	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
MNPLN	3.9	1.5	130	50
MPLGN	—	1.5		
MBSGN	12	5.7	150	60
MELBN	—	5.5		
MTEN	—	5.5	170	70
MUTEN	1.5	6.5	200	120

仕様 (SRTG)

使用流体	空気
最高使用圧力	0.5MPa
使用真空圧力	~100kPa
使用温度範囲	0~50℃

(SRTN・MNPLN・MELBN・MPLGN)
MTEN・MBSGN・MUTEN

使用流体	空気
最高使用圧力	1MPa
使用真空圧力	~100kPa
使用温度範囲	0~50℃

■ホースニップル

**SRTN□N
BOX-SRTN□N** (1箱50コ入り)

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
A 付属品 ガasket: SUS304・NBR(M5のみ)

型式		チューブ No.	チューブ 外径	M	A	B	C	L1	L2	L3	P	対辺 H	質量 g	有効断面積 (mm ²)	¥基準単価 1〜49コ	¥スライド単価 (50コ)1箱
SRTN BOX-SRTN	4N	2.5	4	M5×0.8	3	14.5	5	11.5	8.5	7	6.5	7	2.5	2	140	2,930
	6N	4	6	M5×0.8	3	15	5.5	12	9	7.5	8	8	3.4	3.8		
	4N-1	2.5	4	R1/8	8	20.5	5	16.5	8.5	7	6.5	10	7.9	2	300	4,080
	6N-1	4	6	R1/8	8	21	5.5	17	9	7.5	8	10	8.9	3.8		

※SRT□□N-1を選択した際、ねじ部にシール剤が塗布されます。
※チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。

■エルボ

MELBN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ

■ティ

MTEN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ

■ユニバーサルティ

MUTEN

M 材質 黄銅
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
A 付属品 ガasket: ポリアセタール

Order 注文例	型式
	SRTG4N BOX-SRTG4N

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
-----------------	-----	------	--------

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

※左記以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。