

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -HOLE POSITION CENTER DISTRIBUTION TYPE-

板金 取付板・ブラケット

—センター振り分けタイプ—



次ページの「フリー寸法タイプ」と異なり、外形寸法公差±1.0が保証値となります。

型式		材質記号	材質	表面処理
Type	材質記号			
JSDAS JSAAS JSHDS	SP	SPCC	SPCC	—
	SPU			三価クロメート(白)
	SPK			三価クロメート(黒)
	AM	A5052	A5052	—
	AMW			アルマイト処理(白)
AMB	アルマイト処理(黒)			
SUD	SUS304(2B)	SUS304(2B)	—	

板厚4.5は材質SPHCになります。



●価格算出例
本体価格に表面処理料金を加算してください。
(例) JSDAS-SPU-A80-B40-T2.3-L30-N4のとき、
本体価格 660 + 表面処理料金 70 = 価格 730

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 60_Brackets

JSDAS

JSAAS

JSHDS

■穴種選択表

穴種	ボルト通し穴	タップ穴	通し穴
Code	N	M	D
形状図			

Ⓧd寸法は規格表下部「N加工寸法」参照

■仕様

◎1.バリ高さ0.1以下

■加工限界

◎2.穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
(例: 右図b部)
限界値はP.1888参照

型式	材質記号	指定1mm単位		選択		L	G	穴指定	
		A	B	T	Code/指定方法			D	
JSDAS JSAAS JSHDS	SP SPU SPK AM AMW AMB SUD	10 200	10 100	SPCC (SPHC)	A5052 SUS304	指定1mm単位	G	N(ボルト通し穴) ◎ 3・4・5・6・8・10 (選択)	D 3~30 (指定0.5mm単位)

◎N加工寸法

N指定値	3	4	5	6	8	10
通し穴径(d)	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

Order 注文例

型式: JSDAS - SP - A80 - B40 - T3.2 - L30 - N4
 JSAAS - SPU - A100 - B50 - T2.3 - L90 - G40 - M3
 JSHDS - SUD - A100 - B80 - T2.0 - L80 - G60 - N5 - D30

Delivery 出荷日

●材質記号: SP・SPU・SPK・AM・SUD
 ●材質記号: AMW・AMB

3 日日出荷 (ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134)
 5 日日出荷

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円
 ◎SPU、SPKはストークA適用不可

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~39	40~80	81~140	141~200
出荷日	通常	+2日	+5日	+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■JSDAS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価					
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~200コ	
SP	10 200	10	2.3	780	500	460	430	380	
				810	520	480	440	400	
		50	4.5	910	590	540	500	450	
				810	520	470	440	390	
	101 200	10	2.3	820	530	500	450	410	
				850	540	510	460	430	
		50	4.5	950	610	570	520	470	
				860	550	520	460	430	
	AM	10 200	10	2.0	860	550	520	470	430
					890	580	530	500	450
			50	4.0	940	610	580	520	470
					1,030	700	640	590	530
101 200		10	2.0	950	630	580	530	480	
				1,010	670	630	570	520	
		50	4.0	1,120	780	720	660	600	
				1,000	650	600	540	500	
SUD		10 200	10	2.0	950	610	570	520	470
					1,020	660	610	550	510
			50	4.0	1,150	740	680	630	580
					1,000	640	590	540	500
	101 200	10	3.0	1,070	680	640	580	530	
				1,200	780	710	650	600	
		50	4.0	1,230	790	740	670	610	
				1,440	940	870	790	720	
	SUD	10 200	10	2.0	1,090	710	660	600	540
					1,230	790	740	670	610
			50	4.0	1,440	940	870	790	720
					1,140	740	680	630	570
101 200		10	3.0	1,290	820	780	700	640	
				1,510	990	910	820	750	

■JSAAS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価					
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~200コ	
SP	10 200	10	2.3	880	580	520	480	440	
				1,000	650	600	540	500	
		50	4.5	1,130	730	670	610	570	
				920	600	540	510	450	
	101 200	10	2.3	930	600	550	510	460	
				1,030	660	610	570	520	
		50	4.5	1,170	750	700	640	580	
				960	630	580	530	470	
	AM	10 200	10	2.0	1,020	660	600	550	510
					1,070	720	660	600	550
			50	4.0	1,190	810	750	680	630
					1,070	680	630	580	520
101 200		10	2.0	1,120	740	700	630	580	
				1,250	850	780	720	650	
		50	4.0	1,350	920	850	780	710	
				1,230	750	700	640	580	
SUD		10 200	10	2.0	1,130	730	670	610	570
					1,200	780	720	660	600
			50	4.0	1,370	890	820	750	680
					1,170	770	700	640	590
	101 200	10	3.0	1,260	810	750	680	630	
				1,430	930	860	790	710	
		50	4.0	1,410	960	880	810	740	
				1,290	820	770	710	650	

■JSHDS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価					
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~200コ	
SP	10 200	10	2.3	990	640	590	540	500	
				1,090	710	660	600	540	
		50	4.5	1,250	800	740	680	630	
				1,030	660	610	570	520	
	101 200	10	2.3	1,140	740	680	630	570	
				1,300	840	780	710	650	
		50	4.5	1,300	660	610	570	520	
				1,130	730	670	610	570	
	AM	10 200	10	2.0	1,090	730	680	630	570
					1,150	780	720	660	600
			50	4.0	1,260	880	820	750	680
					1,140	770	710	650	590
101 200		10	2.0	1,200	810	750	680	630	
				1,320	930	860	790	720	
		50	4.0	1,210	800	740	680	630	
				1,270	860	790	720	660	
SUD		10 200	10	2.0	1,400	990	920	840	770
					1,270	820	770	710	650
			50	4.0	1,330	910	820	750	700
					1,460	1,030	960	870	800
	101 200	10	2.0	1,270	820	770	700	630	
				1,300	850	780	710	650	
		50	4.0	1,490	960	890	820	740	
				1,330	860	800	720	650	

【表面処理料金】

材質記号	A	B	T	¥基準単価					
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~200コ	
SPU SPK	10 200	10	2.3	90	50	50	40	40	
				90	50	50	40	40	
		50	4.5	100	60	50	50	50	
				90	50	50	40	40	
	101 200	10	2.3	130	90	80	80	60	
				150	90	90	80	80	
		50	4.5	150	90	90	80	80	
				130	90	80	80	60	
	AMW AMB	10 200	10	2.0	400	260	240	220	200
					400	260	240	220	200
			50	4.0	500	320	300	270	250
					400	260	240	220	200
101 200		10	2.0	400	260	240	220	200	
				500	320	300	270	250	
		50	4.0	700	450	410	380	340	
				700	450	410	380	340	