

6面フライス 取付板・ブラケット

一側面穴付タイプ



📄カタログ規格外品はこちら 📄P.137


📄CADデータフォルダ名: 60_Brackets



RoHS10


型式		材質	表面処理
Type	材質記号		
VFMQA VFMPA VFMCC VFMCA	SC	S50C	—
	SCB		四三酸化鉄皮膜
	SCM		無電解ニッケルメッキ
	AM	A5052	—
	AMW		アルマイト処理(白)
	AMB		アルマイト処理(黒)
SU	SUS304	—	

(共通寸法)




指示なき面取りはC0.2〜C0.5


VFMQA




VFMMPA



VFMCC



VFMCA



🟢緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。(📄P.1888参照)

型式	材質記号	指定0.1mm単位			X	V	穴指定①		L	H	D	F	S	G	穴指定②	
		A	B	T			Code	呼び径							Code	呼び径
VFMQA VFMPA	SC SCB SCM	30.0 150.0	10.0 150.0	5.0 20.0	指定 0.1mm 単位	M	0 (穴なし)	3 4 5 6 8 10	指定 0.1mm 単位	3~30 (0.5mm単位) 31~100 (1mm単位)	指定 0.1mm 単位	指定 0.1mm 単位	指定 0.1mm 単位	指定 0.1mm 単位	0 (穴なし)	3 4 5 6 8 10 12 16
VFMCC VFMCA	AM AMW AMB SU		30.0 150.0	10.0 20.0												

Order
注文例

型式

Type 材質記号

VFMQA — AM — A50 — B30 — T5 — X10 — V30 — M4

VFMCC — SC — A80 — B60 — T10 — X10 — V60 — M4

穴指定①

Code 呼び径

0 (穴なし)

3 4 5 6 8 10

穴指定②

Code 呼び径

0 (穴なし)

3 4 5 6 8 10 12 16

●材質記号
SC・AM・SU

●材質記号
SCB・SCM

●材質記号
AMW・AMB

●材質記号
SU

●材質記号
SC・AM・SU

●材質記号
SCB・SCM

●材質記号
AMW・AMB

●材質記号
SU

●材質記号
SC・AM・SU

●材質記号
SCB・SCM

●材質記号
AMW・AMB

●材質記号
SU

側面タップ径別
最小板厚

M呼び径	最小板厚T
3	5
4	5.6
5	6.6
6	8
8	10
10	12

加工仕様


正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。
但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。

加工限界

穴と穴、穴と端面の肉厚に
加工限界があります。
(例：右図b部)

限界値は📄P.1888参照

形状図



加工仕様

タップ有効長
最大M・MA×2
📄P.1281・MA×3のとき
タップ下穴が貫通しない
場合があります。

寸法	ボルト呼び径
d-h	3 4 5 6 8 10 12 16
d1	3.5 4.5 5.5 6.5 9 11 14 18
d1	6.5 8 9.5 11 14 18 20 26

Price
価格

数量スライド価格 (📄P.1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
1	2~3	4~7
2~3	5	8~10
4~7	10%	11~30
8~10	15%	31~50
11~30	20%	51~
31~50	20%	お見積り
51~	お見積り	

📄表示数量を超えは
WOSにてご確認ください。

A	B	T	本体価格 ¥基準単価															
			VFMOA								VFMPA							
30.0 50.0	10.0 50.0	5.0~7.0	2,090	2,200	2,270	1,850	2,000	2,040	2,870	2,310	2,420	2,490	2,090	2,240	2,280	3,230		
		7.1~10.0	2,200	2,310	2,470	2,020	2,250	2,320	3,170	2,420	2,530	2,690	2,260	2,490	2,560	3,530		
		10.1~15.0	2,310	2,420	2,580	2,100	2,340	2,400	3,520	2,530	2,640	2,800	2,340	2,580	2,640	3,880		
		15.1~20.0	2,430	2,560	2,750	2,170	2,450	2,530	3,640	2,650	2,780	2,970	2,410	2,690	2,770	4,000		
	50.1 100.0	5.0~7.0	2,240	2,350	2,420	2,020	2,170	2,210	3,230	2,460	2,570	2,640	2,260	2,410	2,450	3,590		
		7.1~10.0	2,300	2,410	2,570	2,050	2,280	2,350	3,810	2,520	2,630	2,790	2,290	2,520	2,590	4,170		
		10.1~15.0	2,410	2,520	2,680	2,340	2,580	2,640	4,200	2,630	2,740	2,900	2,580	2,820	2,880	4,560		
		15.1~20.0	2,530	2,660	2,850	2,500	2,780	2,860	4,680	2,750	2,880	3,070	2,740	3,020	3,100	5,040		
	100.1 150.0	3.0~7.0	2,310	2,420	2,550	2,190	2,390	2,460	3,580	2,530	2,640	2,770	2,430	2,630	2,700	3,940		
		7.1~10.0	2,420	2,530	2,690	2,340	2,580	2,640	4,070	2,640	2,750	2,910	2,580	2,820	2,880	4,430		
		10.1~15.0	2,570	2,730	2,980	2,590	2,940	3,040	5,000	2,790	2,950	3,200	2,830	3,180	3,280	5,360		
		15.1~20.0	2,700	2,880	3,160	2,840	3,240	3,350	5,650	2,920	3,100	3,380	3,080	3,480	3,590	6,010		
50.1 100.0	10.0 50.0	5.0~7.0	2,090	2,240	2,290	1,900	2,070	2,120	3,230	2,310	2,460	2,510	2,140	2,310	2,360	3,590		
		7.1~10.0	2,360	2,510	2,670	2,050	2,310	2,400	3,530	2,580	2,730	2,890	2,290	2,550	2,640	3,890		
		10.1~15.0	2,580	2,760	3,040	2,340	2,740	2,860	4,440	2,800	2,980	3,260	2,580	2,980	3,100	4,800		
		15.1~20.0	2,700	2,910	3,250	2,500	2,980	3,120	4,970	2,920	3,130	3,470	2,740	3,220	3,360	5,330		
	50.1 100.0	5.0~7.0	2,420	2,570	2,620	2,300	2,470	2,520	3,940	2,640	2,790	2,840	2,540	2,710	2,760	4,300		
		7.1~10.0	2,550	2,700	2,860	2,460	2,720	2,810	4,520	2,770	2,920	3,080	2,700	2,960	3,050	4,880		
		10.1~15.0	2,840	3,020	3,300	2,840	3,240	3,360	5,510	3,060	3,240	3,520	3,080	3,480	3,600	5,870		
		15.1~20.0	2,960	3,170	3,510	3,160	3,640	3,780	6,500	3,180	3,390	3,730	3,400	3,880	4,020	6,860		
	100.1 150.0	3.0~7.0	2,820	2,970	3,130	2,390	2,650	2,740	4,620	3,040	3,190	3,350	2,630	2,890	2,980	4,980		
		7.1~10.0	2,970	3,150	3,430	2,840	3,240	3,360	5,510	3,190	3,370	3,650	3,080	3,480	3,600	5,870		
		10.1~15.0	3,260	3,540	3,970	3,330	3,920	4,120	7,000	3,480	3,760	4,190	3,570	4,160	4,360	7,360		
		15.1~20.0	3,410	3,740	4,250	3,830	4,530	4,770	8,480	3,630	3,960	4,470	4,070	4,770	5,010	8,840		
100.1 150.0	10.0 50.0	3.0~7.0	2,480	2,630	2,790	2,190	2,450	2,540	3,580	2,700	2,850	3,010	2,430	2,690	2,780	3,940		
		7.1~10.0	2,580	2,760	3,040	2,340	2,740	2,860	4,030	2,800	2,980	3,260	2,580	2,980	3,100	4,390		
		10.1~15.0	2,740	3,020	3,450	2,590	3,180	3,380	5,190	2,960	3,240	3,670	2,830	3,420	3,620	5,550		
		15.1~20.0	2,900	3,230	3,740	2,840	3,540	3,780	5,880	3,120	3,450	3,960	3,080	3,780	4,020	6,240		
	50.1 100.0	3.0~7.0	2,890	3,040	3,200	2,330	2,590	2,680	4,620	3,110	3,260	3,420	2,570	2,830	2,920	4,980		
		7.1~10.0	2,980	3,160	3,440	2,840	3,240	3,360	5,510	3,200	3,380	3,660	3,080	3,480	3,600	5,870		
		10.1~15.0	3,160	3,440	3,870	3,330	3,920	4,120	7,000	3,380	3,660	4,090	3,570	4,160	4,360	7,360		
		15.1~20.0	3,300	3,630	4,140	3,830	4,530	4,770	8,480	3,520	3,850	4,360	4,070	4,770	5,010	8,840		
	100.1 150.0	3.0~7.0	3,200	3,370	3,630	2,880	3,250	3,360	5,660	3,420	3,590	3,850	3,120	3,490	3,600	6,020		
		7.1~10.0	3,310	3,590	4,020	3,330	3,920	4,120	7,000	3,530	3,810	4,240	3,570	4,160	4,360	7,360		
		10.1~15.0	3,690	4,110	4,730	4,080	4,960	5,250	9,220	3,910	4,330	4,950	4,320	5,200	5,490	9,580		
		15.1~20.0	4,140	4,640	5,380	4,820	5,870	6,210	11,450	4,360	4,860	5,600	5,060	6,110	6,450	11,810		

A	B	T	本体価格 ¥基準単価														
			VFMCC							VFMCA							
			SC	SCB	SCM	AM	AMW	AMB	SU	SC	SCB	SCM	AM	AMW	AMB	SU	
30.0 50.0	30.0 50.0	10	2,750	2,860	2,910	2,100	2,330	2,400	3,590	2,970	3,080	3,130	2,600	2,830	2,900	4,310	
		10.1~15.0	2,860	2,970	3,020	2,180	2,420	2,480	3,940	3,080	3,190	3,240	2,680	2,920	2,980	4,660	
		15.1~20.0	2,980	3,110	3,170	2,250	2,530	2,610	4,060	3,200	3,330	3,390	2,750	3,030	3,110	4,780	
	50.1 100.0	10	2,850	2,960	3,010	2,130	2,360	2,430	4,230	3,070	3,180	3,230	2,630	2,860	2,930	4,950	
		10.1~15.0	2,960	3,070	3,120	2,420	2,660	2,720	4,620	3,180	3,290	3,340	2,920	3,160	3,220	5,340	
		15.1~20.0	3,080	3,210	3,270	2,580	2,860	2,940	5,100	3,300	3,430	3,490	3,080	3,360	3,440	5,820	
50.1 100.0	100.1 150.0	10	2,970	3,080	3,130	2,420	2,660	2,720	4,490	3,190	3,300	3,350	2,920	3,160	3,220	5,210	
		10.1~15.0	3,120	3,280	3,370	2,670	3,020	3,120	5,420	3,340	3,500	3,590	3,170	3,520	3,620	6,140	
		15.1~20.0	3,250	3,430	3,530	2,920	3,320	3,430	6,070	3,470	3,650	3,750	3,420	3,820	3,930	6,790	
	30.0 50.0	10	2,910	3,060	3,070	2,130	2,390	2,480	3,950	3,130	3,280	3,290	2,630	2,890	2,980	4,670	
		10.1~15.0	3,130	3,310	3,410	2,420	2,820	2,940	4,860	3,350	3,530	3,630	2,920	3,320	3,440	5,580	
		15.1~20.0	3,250	3,460	3,590	2,580	3,060	3,200	5,390	3,470	3,680	3,810	3,080	3,560	3,700	6,110	
100.1 150.0	50.1 100.0	10	3,100	3,250	3,260	2,540	2,800	2,890	4,940	3,320	3,470	3,480	3,040	3,300	3,390	5,660	
		10.1~15.0	3,390	3,570	3,670	2,920	3,320	3,440	5,930	3,610	3,790	3,890	3,420	3,820	3,940	6,650	
		15.1~20.0	3,510	3,720	3,850	3,240	3,720	3,860	6,920	3,730	3,940	4,070	3,740	4,220	4,360	7,640	
	100.1 150.0	10	3,520	3,700	3,800	2,920	3,320	3,440	5,930	3,740	3,920	4,020	3,420	3,820	3,940	6,650	
		10.1~15.0	3,810	4,090	4,240	3,410	4,000	4,200	7,420	4,030	4,310	4,460	3,910	4,500	4,700	8,140	
		15.1~20.0	3,960	4,290	4,470	3,910	4,610	4,850	8,900	4,180	4,510	4,690	4,410	5,110	5,350	9,620	
100.1 150.0	30.0 50.0	10	3,130	3,310	3,410	2,420	2,820	2,940	4,450	3,350	3,530	3,630	2,920	3,320	3,440	5,170	
		10.1~15.0	3,290	3,570	3,720	2,670	3,260	3,460	5,610	3,510	3,790	3,940	3,170	3,760	3,960	6,330	
		15.1~20.0	3,450	3,780	3,960	2,920	3,620	3,860	6,300	3,670	4,000	4,180	3,420	4,120	4,360	7,020	
	50.1 100.0	10	3,530	3,710	3,810	2,920	3,320	3,440	5,930	3,750	3,930	4,030	3,420	3,820	3,940	6,650	
		10.1~15.0	3,710	3,990	4,140	3,410	4,000	4,200	7,420	3,930	4,210	4,360	3,910	4,500	4,700	8,140	
		15.1~20.0	3,850	4,180	4,360	3,910	4,610	4,850	8,900	4,070	4,400	4,580	4,410	5,110	5,350	9,620	
100.1 150.0	10	3,860	4,140	4,290	3,410	4,000	4,200	7,420	4,080	4,360	4,510	3,910	4,500	4,700	8,140		
	10.1~15.0	4,240	4,660	4,860	4,160	5,040	5,330	9,640	4,460	4,880	5,080	4,660	5,540	5,830	10,360		
	15.1~20.0	4,690	5,190	5,430	4,900	5,950	6,290	11,870	4,910	5,410	5,650	5,400	6,450	6,790	12,590		