

※部は2018年4月に規格廃止となりました。その他商品は販売を継続しております。

LOCATING TOUCH SWITCHES

位置決めスイッチ



—円筒タイプ/円筒タイプL型—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors



機械的・電氣的仕様、使用上の注意は  P2297





MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (LED付)





MSTKD-A N-MSTKD-AD (LED付)




MSTKD-C N-MSTKD-CD (LED付)



MSTKD-H N-MSTKD-HD (LED付)



- 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
 - DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。



Type	コンタクト部	本体	コード
	材質 硬度	材質	
MSTKD-A N-MSTKD-AD	SUS420 45~50HRC	ABS樹脂	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL			
MSTKD-C N-MSTKD-CD			
MSTKD-H N-MSTKD-HD			


型式	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	MSTKD-AS・C・H		N-MSTKD-ASD・CD・HD	
					¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	3,050	2,890	3,270	3,100
MSTKD-A N-MSTKD-AD					2,990	2,840	3,200	3,040
MSTKD-C N-MSTKD-CD					3,430	3,250	3,640	3,450
MSTKD-H N-MSTKD-HD					3,210	3,040	3,580	3,400

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は  P2297



N-MSTKG-A (LED付)
N-MSTKG-C (LED付)





- 配線時の注意は  P2298
- 接点定格の範囲でご使用ください。
- コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- コード口に曲げやひねりの力が加わらない様にご注意ください。

Type	コンタクト部	本体	コード
	材質 硬度	材質	
N-MSTKG-A	SUS420 45~50HRC	ABS樹脂	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
N-MSTKG-C		SUS303	

型式	D	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
N-MSTKG-A	5	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	3,710	3,520
N-MSTKG-C	6					4,000	3,800

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

円筒タイプ固定方法例



Order 注文例
注文例

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷  P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

LOCATING TOUCH SWITCHES

位置決めスイッチ



—ボルトタイプ/ボルトタイプ ロングストローク/ボルトタイプL型—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors



機械的・電氣的仕様、使用上の注意は  P2297



MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (LED付)





MSTKD-B N-MSTKD-BD (LED付)



MSTKD-BF N-MSTKD-BFD (LED付)



MSTKD-BB N-MSTKD-BBD (LED付)



- 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
 - DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部	本体	コード	付属品
材質 硬度	材質		
SUS420 45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 ・M5 厚2.4 対辺7 ・M6 厚3.2 対辺10



型式	M×P (細目)	ストローク	作動点	接触力 N	接点 構造	L	ℓ	B	MSTKD-J・B・BF・BB		N-MSTKD-JD・BD・BFD・BBD	
									¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
									1〜9コ	10〜20	1〜9コ	10〜20
MSTKD-JL N-MSTKD-JDL	M5×0.5	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	22	—	4.4	3,080	2,920	3,450	3,270
MSTKD-B N-MSTKD-BD	M6×0.75			0.5		22	11.5	5	3,500	3,320	3,720	3,530
MSTKD-BF N-MSTKD-BFD				1	NC (常時閉)	22	11.5					
MSTKD-BB N-MSTKD-BBD					NO (常時開)	22	11.5	7	4,010	3,800	4,240	4,020
N-MSTKD-ED	M8×0.75											

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は  P2297



MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (LED付)



- 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
 - DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部	ネジ部	コード	付属品
材質 硬度	材質		
SUS420 45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3.2 対辺10)

型式	M×P (細目)	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	MSTKD-EL		N-MSTKD-ELD	
						¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~19	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
MSTKD-EL N-MSTKD-ELD	8×0.75	5	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	4,120	3,910	4,340	4,120


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は  P2297



N-MSTKG-B (LED付)
MSTKG-F (LED付)

- 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
 - DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- ・コード口に曲げやひねりの力が加わらない様にご注意ください。



コンタクト部	本体	コード	付属品
材質 硬度	材質		
SUS420 45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (M6 厚3.2 対辺8、M8 厚3.2 対辺10)

型式	M×P (細目)	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	L	ℓ	d	d1	SR	B	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
N-MSTKG-B	M6×0.75	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	20.5	5	2	4.3	1.5	5	4,240	4,020
MSTKG-F	M8×0.75					30	4.5	3.5	6	3	7	4,320	4,100

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例
注文例

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷  P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

30 センサ関連