

ストップ付位置決めスイッチ

ーミニタイプ・防滴形(IP44)/ミニタイプ・防水形(IP67)ー

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

防滴タイプですが、クレーントや切粉のかかる環境での使用は適しません。

機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297

防滴形 (IP44) 円筒タイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.5

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSTW-S MSTW-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.5

MSTW-L ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.5

防滴形 (IP44) フランジ付 円筒タイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.5

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSTF-S MSTF-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.5

MSTF-L MSTF-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.5

防滴形 (IP44) ネジタイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.5

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSN-S MSN-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.5

MSN-L MSN-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.5

防滴形 (IP44) フランジ付 ネジタイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.5

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSNF-S MSNF-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.5

MSNF-L MSNF-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.5

防滴形 (IP44) ボールコンタクト ネジタイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.5


材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS440C (50HRC)

MSPM-S MSPM-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性


ストローク 0.5

MSPM-L MSPM-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.5



防滴形 (IP44) の構造



・接点定格の範囲でご使用ください。
・バラ線は15N、キャブタイヤコードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

防水タイプですが、クレーントや切粉のかかる環境での使用は適しません。

機械的・電気的仕様、使用上の注意は P2297

防水形 (IP67) フランジ付 円筒タイプ

コード: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.3

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSWF-LD (LED付)

ストローク 0.3

MSNF-L MSNF-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.3

防水形 (IP67) ネジタイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.3

材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSN-S MSN-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.3

MSN-L MSN-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.3

防水形 (IP67) フランジ付 ネジタイプ

コード: バラ線 (スミチューブ無し)

ストローク 0.3



材質 本体: SUS416F (45HRC) ｺﾝﾀｸﾞ: SUS420 (50HRC)

MSNW-S MSNW-SD (LED付) 2芯φ0.6・0.5m耐油性

ストローク 0.3

MSNW-L MSNW-LD (LED付) ｺｰﾄﾞ: キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径 7R

ストローク 0.3



型式	ストローク	作動点	接触力	耐静荷重	耐衝撃エネルギー	接点構造	-S	-SD	-L	-LD
Type							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
MSWF	0.3	ストローク中央付近 (繰返精度0.01)	1N	3000N	0.2J	NO (常時開)	1~9コ	10~20	1~9コ	10~20
MSNW							—	—	—	—
MSNW							3,150	2,990	4,370	4,140

Order 注文例

型式

MSWF-SD MSTF-L MSN-S MSNF-L MSPM-LD MSNW-L MSNW-S

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

(LED付共通)

コード: バラ線 (-SD) スイッチ本体 LEDランプ 動作時点灯

コード: キャブタイヤ (-LD) スイッチ本体 LEDランプ 動作時点灯

△ 検出体の当て方 (共通)

・ボールコンタクトタイプ (全方向)

・ボールコンタクトタイプ以外 (偏角±3°以内)

△ DC24V/10mA以下でお使いください。

30 センサ 関連