


■材質特性と特殊形状で、ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮します。ワークのチャックなどに最適です。 ①カタログ規格外品はこちら **P.137**


■防滑ゴムシート




	シール無	シール付	材質	硬度	色
Vパターン11ミリ幅	STHVS	STHVS	ニトリルゴム相当 (ハイパーV®耐油性タイプ)	ショアA60	黒
Vパターン22ミリ幅	STHVM	STHVM			

①ハイパーV®は日進ゴム株式会社の登録商標です。


②接着カデータは **P.482 (ADTR)** 参照。



Vパターン11ミリ幅タイプ



Vパターン22ミリ幅タイプ



①Vパターンの目に関係なくご指定寸法でカットします。

■精度基準

●Tの寸法公差 ±0.5

●A・Bの寸法公差

200mm以下 ±0.5

300mm以下 ±1.0

■A・B寸指定タイプ

型式		指定1mm単位	
Type	T	A	B
STHVS STHVA	4	10~300	10~300
STHVM STHMA	4.5		

■穴加工付タイプ

型式	呼び	T	A	B	F	G	ボルト呼び径選択 N(通し穴) P(皿穴)
STHVS	2H 4H	4	10~300	10~300	5~295	5~295	3・4・5
STHVS		4					
STHVM	2H 4H	4.5	10~300	10~300	5~295	5~295	3
STHVM		4.5					

①F寸の指定範囲はd(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、G寸の指定範囲は2Hの場合d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4Hの場合d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。

■A・B寸指定タイプ

型式		指定1mm 単位		¥基準単価		
				B		
Type	T	A	B	10～100	101～200	201～300
STHVS	4	10～100	10～300	900	1,200	1,600
STHVM	4.5	101～200		1,200	2,000	2,750
		201～300		1,600	2,750	4,070
STHVS	4	10～100	10～300	1,020	1,410	1,900
STHVM	4.5	101～200		1,410	2,400	3,030
		201～300		1,900	3,030	4,400

Order注文例
●A・B寸指定タイプ
型式 - A - B
STHVS4 - 250 - 100

Delivery出荷日
3 日目出荷

Price価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

■穴加工料金

型式	A	B	F	G	N
STHVS4H4	250	200	F200	G150	N5
2H	300	400			
4H	600	800			

Hyper V®の特性

特に油面で防滑特性を発揮し、靴底などにも使用されているゴムシートを工業用に規格。

■すべり抵抗係数の測定 (小野式携帯型すべり試験)

状態	すべり抵抗係数(C. S. R')		ゴム 無地シート
	ハイパーV®シート V22タイプ	V11タイプ	
ドライ	0.97	0.98	0.76
ウェット(水)	0.80	0.84	0.42
ウェット(グリセリン)	0.31	0.44	0.03


①上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

●小野式携帯型すべり試験について

ステンレス板上で50mm×60mm、厚み5mmの試験片に200Nの荷重=Wをかけて引張り、試験片が動き始める最大引張荷重(N)=Pmaxを測定。
C.S.R'=Pmax / Wにて表しています。

切削油で滑りやすいワークのチャッキング材や敷きゴムとしておすすめです。

小野式携帯型すべり試験の簡易説明図





試験結果より、グリセリン塗布状態の場合でV22タイプは62N、V11タイプは88N、ゴム無地シートは6Nの力で動き始めることになり、ハイパーV®の防滑性が非常に優れていることがわかります。

敷きゴムとして
油などが付着しチャックにくいワークをグリップします。

■表面にエンボス加工を施し吸盤と同様の効果を持たせた滑り止めゴムシートです。

①カタログ規格外品はこちら **P.137**

■滑り止めゴムシート


■A寸固定タイプ
STPES■A・B寸指定タイプ
STPESF

①耐熱温度70度

*ハサミやカッターで


カットしてご利用

いただけます。



Example
使用例

装置の裏に貼って滑り止めにご利用いただけます。



STPES等

材質 本体：アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体

接着部：アクリル系粘着剤

■A寸固定タイプー正方形タイプー

型式		A 選択	¥基準単価
Type	T		
STPES	1	300	900
		500	1,110

■A寸固定タイプー帯状タイプー ①L寸=500mm

型式		A	¥基準単価						
Type	T		A						
			10	20	30	40	50	80	100
STPES	1	10・20 30・40 50・80 100	340	360	390	400	410	460	500

■A・B寸指定タイプ

型式		指定1mm 単位		¥基準単価					
Type	T	A	B	B					
				10~100	101~200	201~300	301~400	401~500	
STPESF	1	10~100	10~500	170	—	—	—	—	
		101~200		210	340	—			
		201~300		280	420	560			
		301~400		350	520	720	900		
		401~500		440	660	880	1,120		1,360

①A≥B

Order注文例
●A寸固定タイプ
型式 - A
STPES1 - 300
STPES1 - 20


●A・B寸指定タイプ
型式 - A - B
STPESF1 - 485 - 323

Delivery出荷日
3 日目出荷

Price価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

■ゴム用両面粘着テープ



耐熱温度HADTS：200℃ 左記以外：120℃

Order注文例
型式 - W
ADTR - 20
Delivery出荷日
3 日目出荷 **P.133**
①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~14 15~19 20~30 31~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

●接着力試験データ

180度剥離強度試験：SUS304板に厚さ1mm・幅25mmのゴムシートを粘着し測定。剥離に至った負荷を粘着力(N)で表しています。 単位：N/25mm幅

条件	標準タイプ					耐熱タイプ	導電タイプ				耐油性タイプ	
	ADTR					ADTS	LADTR				PLADTR	
	ニトリル	クロロプレン	エチレン	ブチル	ふっ素	シリコン	シリコン	ニトリル	クロロプレン	エチレン	ブチル	
室温×20分	60	60	60	60	60	13	3	6	6	6	6	P464 参照
室温×72時間	80	80	80	80	80	15	9	9	9	9	9	
80℃×48時間	70	70	70	70	70	15	10	13	14	12	12	

①粘着力はいずれも測定値の一例であり、保証値ではありません。

*その他の粘着テープ・接着剤は**P501**に掲載しております。