

ストップパ付位置決めスイッチ

ーボルトタイプー

CADデータフォルダ名：30_Sensors


機械的・電氣的仕様、使用上の注意はP2297

■ボルトタイプ
(保護構造IP65)




RoHS10

●カートリッジ(後側)が外れます。
△検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)




MSTB-S
MSTBS

(M6)





ストローク 0.7 25 6 20

(M8・10)



ストローク 0.7 31.5 6 20

N-MSTB-SD (LED付)
N-MSTBS-D (LED付)



LEDランプ
NC:動作時消灯
NO:動作時点灯

・配線時の注意はP2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

△DC24V/10mA以下
お使いください。

コンタクト部先端		ストップパ部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS416F	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個* 歯付産金1個

*JIS3種、M6 厚3.6 対辺10、M8 厚5.0 対辺13、M10 厚6.0 対辺17

型式		M×P (並目)	ストローク	作動点	接触力	耐静 荷重	接点 構造	B	MSTB-S・MSTBS		N-MSTB-SD・N-MSTBS-D	
Type	No.								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
									1～9コ	10～20	1～9コ	10～20
MSTB-S	6	6×1.0	0.7	ストップパ面から 約0.3 (繰返精度0.01)	2N	5000N	NC (常時閉)	5	2,360	2,240	2,680	2,540
N-MSTB-SD		2,340							2,220	2,660	2,520	
MSTBS N-MSTBS-D	8	8×1.25					NO (常時開)	7	2,500	2,370	2,820	2,670
	10	10×1.5						8	2,590	2,460	2,910	2,760

Order
注文例

型式
MSTB-S6

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストップパ付位置決めスイッチ

ー六角頭タイプ/1信号(減速)タイプー

CADデータフォルダ名：30_Sensors


機械的・電氣的仕様、使用上の注意はP2297

■六角頭タイプ
(保護構造IP65)




RoHS10

●カートリッジ(後側)が外れます。
△検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)




MSTBE
N-MSTBE-D (LED付)

(M6)



ストローク 0.7 25 6 20

(M8)



ストローク 0.7 31.5 6 20

LEDランプ
動作時点灯

・配線時の注意はP2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

△DC24V/10mA以下
お使いください。

コンタクト部先端		ストップパ部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個* 歯付産金1個

*JIS3種、M6 厚3.6 対辺10、M8 厚5.0 対辺13

型式		M×P (並目)	ストローク	作動点	接触力	耐静荷重	耐衝撃 エネルギー	接点構造	B	(C)	MSTBE		N—MSTBE—D	
Type	No.										¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
											1～9コ	10～20	1～9コ	10～20
MSTBE N—MSTBE—D	6	6×1.0	0.7	ストップパ面から 約0.3 (繰返精度0.01)	2N	5000N	0.4J	NO (常時開)	10	11.5	2,750	2,600	3,100	2,930
	8	8×1.25									2,920	2,770	3,270	3,110


■1信号(減速)タイプ
(保護構造IP40)



RoHS10

△検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±1°以内)
△DC24V/10mA以下
お使いください。

N-MSTBG (LED付)



ストロークS 31.5 20 120 25

・配線時の注意はP2298
・接点定格の範囲でご使用ください。
・コードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。

コンタクト部先端		ストップパ部		本体	コード	△付属品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS416F	φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個* 歯付産金1個

*JIS3種、厚3.6 対辺10

型式		M×P (並目)	ストローク S	作動点	作動点 繰返精度	接触力	耐静 荷重	耐衝撃 エネルギー	接点 構造	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.										1~9コ	10~20
N-MSTBG	6	6×1	2.5	先端から 0.3~0.4	0.01	1N	5000N	0.4J	NO (常時開)	5	3,270	3,110

Order
注文例

型式
MSTBE-6
N-MSTBG6

Delivery
出荷日

在庫品


翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



30
セン
サ
チ
関
連