


アルミフレーム用後入れナット 仮止め機能付
-6シリーズ(溝幅8mm)用

◎ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


① 締付トルク P570



HNTP6(S10C相当)
PACK-HNTP6(S10C相当・100個パック)
HNTPV6(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
HNTPZ6(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
PACK-SHNTP6(SUS316相当・焼結・パック販売)
SHNTP6(SUS316相当・焼結)



Example



型式	M	L1	¥基準単価		¥スライド単価		
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500	
HNTP6 (S10C相当)	3 4 5 6	6	44	44	43	41	
HNTPV6 (ゆるみ防止・S10C相当)		6	60	58	56	53	
HNTPZ6 (ゆるみ防止・S10C相当)		56	56	56	56	56	
SHNTP6 (SUS316相当・焼結)	3 4 5 6	6.5	49	49	47	47	


■パック販売

型式	M	L1	¥基準単価(1~10パック)		付属品	型式	M
			パック価格	1個当たりの価格			
PACK-HNTP6 (S10C相当)	3 4 5 6	6	3,820	38.2		HNTP6 - 6	
PACK-SHNTP6 (SUS316相当・焼結)		6.5	4,360	43.6			



在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■ゆるみ防止タイプ



タップ内側にゆるみ防止剝塗布

■ゆるみ防止剝の効果(参考値)

防止剝塗布なし	特徴		締結後の戻しトルク(1回目)	補足事項	
	標準対応	個別対応		標準対応	個別対応
ゆるみ防止接着剝塗布なし	ゆるみを強力に防止		8.2N·m		
ゆるみ防止接着剝塗布なし	ただ1度緩めると効果はなくなる		11.7N·m	試験条件: 11.7N·mで締付、常温(25°C)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTPV6-6での測定	
ゆるみ防止樹脂コートタイプ	ゆるみ止め効果を繰り返し利用可能		9.4N·m	繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。 5回目の戻しトルク: 8.7Nm HNTA6-6での測定	
ゆるみ防止樹脂コートタイプ	ゆるみ止め効果を繰り返し利用可能		9.4N·m	繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。 5回目の戻しトルク: 8.7Nm HNTA6-6での測定	

(※戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。)

■板バネ付き後入れナット



RoHS10

HNTAP6**SHNTAP6**


参考締付トルク(N·m)

M S10C相当/SUS304

6 11.7



Example



型式	M	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTAP6	3 4 5 6	39	39	39	39
SHNTAP6	3 4 5 6	66	64	62	60



Order 注文例


型式 - M

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

(※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。)

(※表示数量超えはWOSにてご確認ください。)

アルミフレーム用後入れナット その他
-6シリーズ(溝幅8mm)用

◎ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

① 締付トルク P570




RoHS10

HNTRP6

参考締付トルク(N·m)	
M	S10C相当
6	11.7

¥基準単価		¥スライド単価				
型式	M	付属品	1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTRP6	6	ロック用M4×4 セットスクリュー1本	58	55	50	45



RoHS10

HNTR6

参考締付トルク(N·m)	
M	S10C相当/SUS316相当(焼結)
6	11.7


¥基準単価		¥スライド単価				
型式	M	付属品	1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTR6 (S10C相当)	3 4 5 6	ロック用M4×6 セットスクリュー1本	48	47	42	37
HNTRSN6 (SUS316相当・焼結)			53	53	50	50
HNTRZ6 (ゆるみ防止・S10C相当)	6		57	56	55	53



RoHS10

HNTR6

参考締付トルク(N·m)	
M	S10C相当
6	11.7



RoHS10

HNTAJ6

参考締付トルク(N·m)	
M	S10C相当
6	11.7

¥基準単価		¥スライド単価				
型式	M	付属品	1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTAJ6	6		3,700	3,500	3,300	3,100
PACK-HNTAJ6	3 4 5 6	47	44	39	37	

