

BLIND JOINT PARTS

ブラインドジョイント部品

—シングルジョイントキット8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用—

● 締結方法の詳細はP653をご覧ください。
この部品を使用する際に必要な追加加工
レンチ穴追加加工 〆 P803 D穴追加加工 〆 P808

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■ 特長: フレームへの追加加工D穴はフラット面まで貫通しません。特に美観に優れたブラインドジョイントです。

■ シングルジョイントキット—標準タイプ—

②

③

■ シングルジョイントキット—ナロータイプ—

②

③

RoHS 6

(参考)本ジョイント使用時のコーナ部

Type	構成部品					
	①ジョイントナット		②プレート		③ボルト	
	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
HSJ	SS400	三価クロメート	SPCC	三価クロメート	SCM435	三価クロメート
HSJS	SUS316相当	—	SUS304	—	SUS304	—
HSJNS	SUS304	—	SUS304	—	SUS304	—

● シングルジョイントキット—標準タイプ—
接続する2本のフレームに1個ずつ穴を開け、フレームの端でフレームどうしを直角に接続するときに使用します。

HSJ
(スチールタイプ)
①ジョイントナット
ナット (SS400)
ステンレスナット (SUS304/SUS316相当・焼結)

HSJS
(ステンレスタイプ)
②ジョイントプレート
プレート (SPCC)
ステンレスプレート (SUS304)

● シングルジョイントキット—ナロータイプ—
ナロータイプは、フレーム溝にパネルをはめこむときに接続部分がパネルとぶつかりにくいように形状を変更したものです。

HSJNS
(ステンレスタイプ)
①ジョイントナット
ステンレスナット (SUS316相当・焼結)

②ナロータイプジョイントプレート
ナロープレート (SUS304)

種類	型式		対応 フレーム (タイプ)	①ジョイントナット(1個)		②ジョイントプレート		③六角穴付ボタンボルト		スチールタイプ		ステンレスタイプ	
	Type	No.		SS400	SUS304/SUS316相当	SPCC	個数	SUS304	個数	SCM435	個数	SUS304	個数
標準 タイプ	HSJ HSJS (ステンレスタイプ)	8	右上表 参照	ナット8	ステンレスナット8	プレート8	1	ステンレスプレート8	1	ボタンボルトM8-35	1	ボタンボルトステンレスM8-35	1
ナロー タイプ	HSJNS (ステンレスタイプ)	8		—	ステンレスナット8	—	—	ナロープレート8	1	—	—	ボタンボルトステンレスM8-35	1

Order 注文例

型式 **HSJ8**

Example 使用例

● 8-4080などの長方形フレームの場合、下記のように取付けてください。

例①

例②

(完成)

(完成)

数量区分

標準対応	個別対応
数量 1~120	数量 121~
出荷日 通常	出荷日 お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ 特長: 追加加工のご指定が必要なく、シングルジョイントが使用できます。(相手側フレームにはレンチ穴が必要となります。)

■ シングルジョイント
組み込み済
フレーム

RoHS 6

JFSS8-4040L
(左端面シングルジョイント組込タイプ)

JFSS8-4040W
(両端面シングルジョイント組込タイプ)

● ジョイント部材は軽く締め付けた状態で出荷されます。

● 相手側のフレームにはレンチ穴が必要となります。

● L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: JFSS8-4040L-200=870円

● L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定寸+ジョイント他単価=販売単価
ex: JFSS8-4040L-1800
⇒1,510×1.8m+420=3,130円
(1円単位は切り捨て)

Order 注文例

型式 **JFSS8-4040L-1200**

Delivery 出荷日 **2** 日出荷

数量区分

標準対応	個別対応
数量 1~80	数量 81~
出荷日 通常	出荷日 お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec. フレーム H	穴径	¥/1Code
右端面タップ追加加工	RTP	8-4040	M12	36
右端面 ● JFS□□-□□□□L 左端面各種ジョイント 組込タイプのみ適用				200

Alterations	Code	Spec. フレーム H	穴径	¥/1Code
右端面レンチ穴追加加工	RCH	8-4040	20	8
右端面 ● JFSC□□-□□□□L 左端面各種ジョイント 組込タイプのみ適用				120

BLIND JOINT PARTS

ブラインドジョイント部品

—センタージョイントキット8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用—

● 締結方法の詳細はP649をご覧ください。
この部品を使用する際に必要な追加加工
M穴追加加工 〆 P810

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■ 特長: 1箇所のしめこみで固定可能。作業性を更に高めた回り止めタイプを追加しました。

■ センタージョイントキット—先入れタイプ—

(標準方向) (90度反転)

■ センタージョイントキット—後入れタイプ—

RoHS 6

(参考)本ジョイント使用時のコーナ部

Type	構成部品(各1個)					
	ジョイントガイド 種別	M材質	センターポスト 種別	M材質	サイズ	セットスクリュー M材質
HMJ	スタンダード	SUS304	先入れ	標準方向	SCS13	SCM435
HMJR			先入れ	90度反転	SCS13	SCM435
HAMJ			後入れ	標準方向	SCS13	SCM435
HZJ			後入れ	標準方向	SCS13	SCM435
HAZJ	回り止め機能付	SUS304	先入れ	標準方向	SCS13	SCM435

● ジョイントガイド(スタンダードタイプ)

● 先入れセンターポスト標準方向

● ジョイントガイド(回り止め付タイプ)

● 後入れセンターポスト

対応フレームNo.	【例外】使用不可なフレーム
8-4040*1 8-4080 8-40120 8-40160*2	*1曲面のあるHFS8-4040はレンチ穴加工不可の為使用できません。 *2長手方向での使用は標準穴加工不可の為使用できません。

型式	No.	センターポスト	個数	ジョイントガイド	個数	セットスクリュー	個数	HMJ	HMJR	HAMJ	HZJ	HAZJ
Type	No.	センターポスト	個数	ジョイントガイド	個数	セットスクリュー	個数	1~99コ	100~120	1~99コ	100~120	100~120
HMJ HZJ 先入れ標準方向タイプ	8	先入れセンターポスト8	1	ジョイントガイド8	1	M6×16	1	430	410	490	450	
HMJR 先入れ 90度反転タイプ	8	先入れセンターポスト8反転	1	ジョイントガイド8	1	M6×16	1	430	410	—	—	
HAMJ HAZJ 後入れタイプ	8	後入れセンターポスト8	1	ジョイントガイド8	1	M6×16	1	430	410	490	410	

Order 注文例

型式 **HMJ8**

Delivery 出荷日 **2** 日出荷

数量区分

標準対応	個別対応
数量 1~120	数量 121~
出荷日 通常	出荷日 お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ 特長: 追加加工のご指定が必要なく、センタージョイントが使用できます。(相手側フレームには、加工は必要ありません。)

■ センタージョイント
組み込み済フレーム

RoHS 6

JFSM8-4040L
(左端面センタージョイント組込タイプ)

JFSM8-4040W
(両端面センタージョイント組込タイプ)

● ジョイント部材は軽く締め付けた状態で出荷されます。

● L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: JFSM8-4040L-200=1,000円

● L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定寸+ジョイント他単価=販売単価
ex: JFSM8-4040L-1800
⇒1,510×1.8m+550=3,260円
(1円単位は切り捨て)

Order 注文例

型式 **JFSM8-4040L-1200**

Delivery 出荷日 **2** 日出荷

数量区分

標準対応	個別対応
数量 1~80	数量 81~
出荷日 通常	出荷日 お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec. フレーム H	穴径	¥/1Code
右端面タップ追加加工	RTP	8-4040	M12	36
右端面 ● JFS□□-□□□□L 左端面各種ジョイント 組込タイプのみ適用				200

Alterations	Code	Spec. フレーム H	穴径	¥/1Code
右端面レンチ穴追加加工	RCH	8-4040	20	8
右端面 ● JFSC□□-□□□□L 左端面各種ジョイント 組込タイプのみ適用				120

40
アルミフレーム
アクセサリ