

HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED-
シャフトホルダー -L型(機械加工品)-
-スタンダードタイプ・スリットタイプ-




■特長: サイドにスペースがない場合に最適です。スタンダードタイプは最も安価、スリットタイプはシャフトを傷つけずに締結可能です。

○カタログ規格外品はこちら [P137](#)

○CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft




■スタンダードタイプ				
高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	表面処理	付属品
SHKLB	SHKLH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 六角穴付止めねじ1本 無電解ニッケルメッキ	
SHKLM	SHKLH	SUS304	—	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHKLS	SHKLSH	アルミ合金	白アルマイト	
SHKLA	SHKLAH	—	—	



型式	D	H		L	H1	T	S	W	W1	止めねじM	L1	d	¥基準単価							
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ			高さH指定タイプ				
Type		SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA	SHKLH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH											
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~20.0	20	H+5	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,220	1,260	1,490	870	2,510	2,570	2,830	1,780
	4	10 15 20	—		H+6								1,230	1,280	1,490	910	3,060	2,610	2,830	1,860
	5	15 20 25	15.0~25.0		H+7								1,300	1,340	1,570	970	3,730	2,730	2,960	1,990
	6	15 20 25	—		H+8								1,330	1,380	1,570	1,010	4,690	2,810	2,960	2,070
	8	15 20 25 30 40	15.0~40.0		H+9	8	6	18	13	M4	13	4.5	1,490	1,540	2,490	1,170	5,210	3,140	4,720	2,400
高さH指定タイプ	10	20 25 30 40	—		H+10								1,580	1,620	2,490	1,250	5,730	3,310	4,720	2,560
	12	20 25 30 40	20.0~40.0		H+11								1,670	1,720	2,660	1,330	6,250	3,520	5,020	2,730
	13	20 25 30 40	—		H+12								1,800	1,850	2,660	1,420	6,760	3,770	5,020	2,900
	16	20 25 30 40	20.0~40.0		H+13								1,900	1,940	2,730	1,540	7,290	3,970	5,150	3,110
	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0		H+18	10	8	26	18	M6	24	6.6	2,570	2,640	3,960	2,070	7,800	5,380	7,480	4,220
高さH指定タイプ	25	30 40 50 60	30.0~60.0		H+20								2,710	2,790	4,080	2,210	8,340	5,700	7,700	4,510
	30	35 40 50 60	35.0~60.0		H+23								3,130	3,200	5,560	2,840	8,840	6,530	10,510	5,790
	35	40 50 60	40.0~60.0		H+25								3,420	3,500	6,640	3,160	9,370	7,150	12,550	6,450
	40	40 50 60 80	40.0~80.0		H+30								3,860	3,930	7,560	3,730	9,880	8,020	14,280	7,610
	50	50 60 80	50.0~80.0		H+38								5,080	5,150	9,810	4,780	10,400	10,500	18,530	9,750

■スリットタイプ				
高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	表面処理	付属品
SHKSB	SHKS BH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 六角穴付ボルト1本	
SHKSM	SHKS MH	—	無電解ニッケルメッキ	
SHKSS	SHKS SH	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSA	SHKS AH	アルミ合金	白アルマイト	
SHKSD	—	—	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本



型式	D	H		L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	¥基準単価												
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ			高さH指定タイプ									
Type		SHKSB	SHKS M	SHKSS	SHKSA	SHKSD	SHKS BH	SHKS MH	SHKS SH	SHKS AH															
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~20.0	20	H+11	8	4	16	12	12	3.5	7	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,450	1,490	2,030	1,070	1,220	2,980	3,060	3,830	2,190
	4	10 15 20	—		H+12								1,460	1,500	2,030	1,100	1,620	3,670	3,060	3,830	2,240				
	5	15 20 25	15.0~25.0		H+13								1,490	1,540	2,090	1,120	2,040	4,350	3,140	3,950	2,280				
	6	15 20 25	—		H+14								1,530	1,580	2,090	1,130	2,350	4,350	3,230	4,050	2,320				
	8	15 20 25 30 40	15.0~40.0		H+16								1,610	1,660	3,150	1,230	3,040	5,740	3,390	5,950	2,520				
高さH指定タイプ	10	20 25 30 40	—		H+17								1,610	1,660	3,150	1,230	3,340	6,290	3,390	5,950	2,520				
	12	20 25 30 40	20.0~40.0		H+18								1,670	1,720	3,360	1,260	3,630	6,840	3,520	6,340	2,570				
	13	20 25 30 40	—		H+19								1,670	1,720	3,360	1,280	3,920	7,390	3,520	6,340	2,610				