



ROTARY SHAFTS -BOTH STEPPED ENDS TYPE-

回転軸 -D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)-

-両端段付タイプ-

2日目納短縮

大口対応
BIG ORDER


ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■各用途によってh9(みがき棒)、h7(研磨棒)、g6(研磨棒)を選択できます。




RoHS10

①D部面粗度 h9(みがき棒)は $\frac{1}{16}$ 、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は $\frac{1}{32}$ になります。
②止め輪溝付タイプはP885をご参照ください。




■真円度・真直度



①h9(みがき棒)は適用外になります。

■同軸度・直角度



①h9(みがき棒)は適用外になります。

■公差表

D・P	h9(みがき棒)	h7(研磨棒)	g6(研磨棒)
3	0 -0.025	0 -0.010	-0.002 -0.008
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	-0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

■D部の真円度

D	真円度 M
を超え 以下	
5 13	0.004
13 20	0.005
20 40	0.006
40 50	0.007

①h9(みがき棒)は適用外になります。

■L寸・Y寸その他寸法公差

寸法	寸法公差
を超え 以下	
2 6	±0.2
6 30	±0.2
30 120	±0.3
120 400	±0.5
400 1000	±0.8

①D部公差h9(みがき棒)/P・Q部公差h7 ②D部公差h9(みがき棒)/P・Q部公差g6タイプ

型式	Type	D	L	F・T	P・Q	(Y) max.	
①D部h9・P・Q部h7 NSFRMHQ SFRMHQ PSFRMHQ SSFRMHQ (SSFRMHQはD6選択不可)		6	15.0~396.0	2≤F≤P×5	3 4 5	400	
		8	15.0~496.0				500
		10	15.0~596.0		3≤P・Q<D	600	
		12	15.0~696.0			700	
		15	15.0~796.0			800	
	②D部h9・P・Q部g6 NSFRMGQ SFRMGQ PSFRMGQ SSFRMGQ (SSFRMGQはD6選択不可)		20	30.0~996.0	2≤T≤Q×5	5≤P・Q<D	1000
			25	30.0~996.0			
			30	30.0~996.0		10≤P・Q<D	
			35	40.0~996.0		16≤P・Q<D	

③h7(研磨棒)タイプ

型式	指定0.1mm単位			指定1mm単位	(Y)	
Type	D	L	F・T	P・Q	max.	
NSFRHQ	6	15.0~396.0	2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5	3 4 5	400	
	8	15.0~496.0		3≤P・Q<D	500	
	10	15.0~596.0			600	
	12	15.0~696.0			700	
	15	15.0~796.0			800	
SFRHQ	17	30.0~896.0		5≤P・Q<D	900	
PSFRHQ	20	30.0~996.0		10≤P・Q<D 16≤P・Q<D	1000	
	25	30.0~996.0				
SSFRHQ	30	30.0~996.0				
	35	40.0~996.0				
	40	40.0~996.0				
	50	40.0~996.0				

④g6(研磨棒)タイプ

型式		指定0.1mm単位		指定1mm単位	(Y) max.				
Type	D	L	F・T	P・Q					
NSFRQ	6	15.0～396.0	2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5	3 4 5	400				
	8	15.0～496.0		3≤P・Q<D	500				
	10	15.0～596.0			600				
SFRQ	12	15.0～696.0				700			
PSFRQ	13	15.0～696.0		5≤P・Q<D		800			
	*15	15.0～796.0							
SSFRQ	16	15.0～896.0				2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5	5≤P・Q<D	900	
	17	30.0～896.0							
(SSFRQはD13・16・18・22選択不可)	18	30.0～896.0		2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5	5≤P・Q<D				1000
	*20	30.0～996.0							
	*22	30.0～996.0							
	*HFRQ	*25	30.0～996.0						
(*印のサイズのみ)	*30	30.0～996.0	2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5	10≤P・Q<D	1000				
	*35	40.0～996.0							
	*PHFRQ	*40					40.0～996.0		
	(*印のサイズのみ)	*50					40.0～996.0		
*50		40.0～996.0		16≤P・Q<D					

①D-P(Q)≤2の場合、段面取Cは0.2以下となります。②P・Q寸27,31,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49は指定できません。③HFRQ・PHFRQのL寸最大は796となります。

Order 注文例	型式	L	F	P	T	Q
①D部h9/P・Q部h7	SFRMHQ20	- 325	- F25	- P10	- T25	- Q10
②h7(研磨棒)	SFRHQ15	- 15	- F15	- P8	- T15	- Q8
③g6(研磨棒)	SFRG30	- 400	- F28	- P20	- T28	- Q20



Price

価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応						個別対応
	小口			大口			大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~300	301~400	401~
値引率	基準率	5%	10%	20%	20%	30%	
出荷日	通常			+1日	+2日	+3日	お見積り

①寸法50L14101本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。②表示数量超えはW50にてご確認ください。③標準対応大口以上はストック対応なし。

①②D部h9タイプ

■S45C相当・表面処理なし
NSFRMHQ / NSFRMGQ

D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	430	480	550	610	910	1,030	—	—	—
8	430	480	550	610	910	1,030	1,240	—	—
10	430	480	550	610	910	1,080	1,240	—	—
12	470	540	600	630	920	1,100	1,500	1,760	—
15	510	600	650	680	1,000	1,190	1,630	1,910	—
20	580	790	810	1,390	1,940	2,170	2,910	3,470	4,140
25	990	1,180	1,340	1,480	1,840	1,980	2,670	3,480	4,530
30	1,370	1,500	1,600	1,770	2,000	2,340	3,400	4,480	5,910
35	1,870	2,260	2,340	2,590	2,970	3,380	4,980	6,510	8,500

■S45C相当・四三酸化鉄皮膜
SFRMHQ / SFRMGQ

D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	450	500	580	640	950	1,080	—	—	—
8	450	500	580	640	950	1,130	1,300	—	—
10	450	500	580	640	950	1,130	1,300	—	—
12	520	590	660	690	1,010	1,200	1,640	1,920	—
15	560	660	710	750	1,090	1,300	1,780	2,080	—
20	650	880	910	1,550	2,160	2,420	3,240	3,860	4,600
25	1,100	1,320	1,490	1,650	2,050	2,200	2,970	3,870	5,040
30	1,560	1,710	1,820	2,020	2,280	2,660	3,870	5,100	6,720
35	2,130	2,570	2,670	2,950	3,380	3,850	5,660	7,400	9,670

■S45C相当・無電解ニッケルメッキ
PSFRMHQ / PSFRMGQ

D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	500	580	660	720	1,020	1,190	—	—	—
8	500	580	660	720	1,020	1,190	1,350	—	—
10	500	580	660	720	1,020	1,190	1,350	—	—
12	560	660	710	780	1,070	1,250	1,780	1,990	—
15	600	720	760	840	1,190	1,420	2,030	2,270	—
20	1,370	1,510	1,650	1,880	2,340	2,650	3,540	4,370	6,110
25	1,770	2,050	2,280	2,510	2,950	3,360	4,530	5,360	7,330
30	2,590	3,130	3,340	3,660	4,470	5,210	7,480	10,020	11,640
35	4,040	4,550	5,010	5,520	6,270	7,550	11,040	14,510	17,800

■SUS304

D	最短L	L50.1	L100.1	L150.1	L200.1	L300.1	L400.1	L600.1	L800.1
6	580	650	750	810	1,150	1,350	1,530	—	—
8	580	650	750	810	1,150	1,350	1,530	—	—
10	580	650	750	810	1,150	1,350	1,530	—	—
12	640	770	820	940	1,350	1,540	1,940	2,450	—
15	810	950	990	1,100	1,580	1,750	2,210	2,790	—
20	1,500	1,610	1,720	2,060	2,530	3,160	4,770	6,190	6,930
25	1,860	2,220	2,390	2,590	3,050	4,150	6,140	8,160	9,330
30	2,760	3,320	3,450	3,940	4,750	5,610	8,010	10,540	12,160
35	4,400	4,820	5,190	5,930	6,510	8,010	11,610	15,400	17,670

■S45C相当・無電解ニッケルメッキ
PSFRHQ / PSFRQ

Alteration
追加加工

型式 — L — F — P — T
SRFMHQ30 — 300 — F25 — P10 — T25

詳細は
追加加工概要
P849

1ヶ所	2ヶ所	