

片持ちピン

-ボルトマウント・めねじタイプ-

2日納期短縮



大口対応
BIG ORDER
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

カタログ規格外品はこちら [P137](#)
CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins


■標準タイプ



RoHS10

Type	M 材質	S 表面処理
FXHB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXHB	-	無電解ニッケルメッキ
SFXHB	SUS304	-

PHFHB SCM435相当 硬度35~40HRC 無電解ニッケルメッキ



63/(1.6)

Y≥17のときの二面幅寸法

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M(並目)	H	W	¥基準単価			
			Y	F					FXHB	PFXHB	SFXHB	PHFHB
FXHB	6	6	-0.004	-0.012	3	M 3	10	8	970	1,170	1,460	1,560
	6A	6	-0.012	-		M 3	14	12	1,060	1,530	2,010	1,960
	8	8	-0.005	-		M 4	12	10	1,040	1,250	1,570	1,670
	8A	8	-0.005	-		M 4	16	14	1,200	1,670	2,200	2,140
	10	10	-0.014	-		M 6	15	13	1,120	1,330	1,670	1,780
	10A	10	-0.014	-		M 6	20	17	1,410	1,770	2,370	2,270
	12	12	-	-		M 8	17	14	1,250	1,490	1,870	1,990
	13	13	-	-		M 8	18	15	1,400	1,680	2,100	2,230
	15	15	-0.006	-		M 10	20	17	1,460	1,750	2,190	2,330
	16	16	-0.017	-		M 10	21	18	1,700	2,050	2,570	2,740
PFXHB	17	17	-	-		M 12	23	20	1,800	2,170	2,730	2,910
	18	18	-	-		M 12	26	24	1,870	2,240	2,800	2,980
	20	20	-	-		M 12	26	24	1,890	2,260	2,820	3,010
	20A	20	-	-		M 8	26	24	1,890	2,260	2,820	3,010
	22	22	-	-		M 16	28	26	2,040	2,460	3,070	3,270
	22A	22	-0.007	-0.020		M 12	31	27	2,210	2,670	3,330	3,560
	25	25	-	-		M 12	31	27	2,210	2,670	3,330	3,560
	25A	25	-	-		M 20	36	32	2,640	3,160	3,950	4,210
	30	30	-	-		M 16	36	32	2,640	3,160	3,950	4,210
	30A	30	-	-		M 16	36	32	2,640	3,160	3,950	4,210

63/(1.6)

Y≥17のときの二面幅寸法


■段付タイプ



RoHS10

Type	M 材質	S 表面処理
FXJB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXJB	-	無電解ニッケルメッキ

SFXJB SUS304 -



63/(1.6)

W<V、Y≥17のときの二面幅寸法

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M(並目)	V	H	W	¥基準単価			
			Y	F						FXJB	PFXJB	SFXJB	
FXJB	6	6	-0.004	-0.012	3	M 3	8	10	8	1,080	1,300	1,610	-
	6A	6	-0.012	-		M 3	12	14	12	1,190	1,670	-	-
	8	8	-0.005	-		M 4	10	12	10	1,160	1,400	1,740	-
	8A	8	-0.005	-		M 4	14	16	14	1,340	1,820	-	-
	10	10	-0.014	-		M 6	13	15	13	1,230	1,480	1,850	-
	10A	10	-0.014	-		M 6	18	20	17	1,570	1,930	-	-
	12	12	-	-		M 8	15	17	14	1,390	1,660	2,070	-
	13	13	-	-		M 8	16	18	15	1,560	1,870	2,330	-
	15	15	-0.006	-		M 10	18	20	17	1,620	1,950	2,430	-
	16	16	-0.017	-		M 10	19	21	18	1,880	2,270	2,850	-
PFXJB	17	17	-	-		M 12	20	23	20	1,990	2,400	3,020	-
	18	18	-	-		M 12	21	24	24	2,080	2,490	3,110	-
	20	20	-	-		M 12	24	26	24	2,080	2,490	3,110	-
	20A	20	-	-		M 8	26	28	26	2,260	2,710	3,390	-
	22	22	-	-		M 8	26	28	26	2,260	2,710	3,390	-
	22A	22	-0.007	-0.020		M 8	26	28	26	2,260	2,710	3,390	-
	25	25	-	-		M 16	29	31	27	2,460	2,950	3,690	-
	25A	25	-	-		M 16	34	36	32	2,920	3,490	4,370	-
	30	30	-	-		M 16	34	36	32	2,920	3,490	4,370	-
	30A	30	-	-		M 16	34	36	32	2,920	3,490	4,370	-

63/(1.6)

W<V、Y≥17のときの二面幅寸法

■六角タイプ



RoHS10

Type	M 材質	S 表面処理
LXHB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PLXHB	-	無電解ニッケルメッキ



63/(1.6)

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M(並目)	H	W	¥基準単価			
			Y	F					LXHB	PLXHB	SLXHB	
LXHB	6	6	-0.004	-0.012	3	M 3	8	10	9.2	1,030	1,240	1,540
	8	8	-0.005	-0.014		M 4	10	11.5	1,100	1,320	1,650	