


HINGE PINS ヒンジピン

一軸端形状組合せタイプ



大口
対応
BIG ORDER
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

カタログ規格外品はこちら P137



Type	型式		指定1mm単位		指定0.1mm単位						指定0.5mm単位		選択	C
	左軸端 形状	右軸端 形状	D	L	T (TC)	N (NC)	G (GC)	K (KC)	Y (YC)	H (HC)	M (MC) (並目)			
FCL	A	A	3~20			2≤N (NC)≤L/4 (軸端形状Cのとき)					3			
FCLH	B	B	4≤D	5~200	0.5≤T (TC)≤L/4 (軸端形状Eのとき)	G (GC)・M (MC)/2+1 ≤N (NC)≤L/4 (軸端形状Bのとき)					4			
PFCL	C	C				N (NC)=0	D/5≤G (GC)≤D/2 2≤K (KC)≤30 Y (YC)≤D/2 D+1≤H (HC)≤D+10				5			
PFCLH	D	D	6≤D			2≤N (NC)≤L/4 (軸端形状Gのとき)					6			
GFCL	E	E				2≤N (NC)≤L/4 (軸端形状Hのとき)					8			
FCLS	F	F									10			
FCLSH	G	G									12			
GFCLSH	H	H									16			

Order 注文例	型式													MC					
	Type	左軸端	右軸端	D	L	T	N	G	K	Y	H	M	TC	NC	GC	KC	YC	HC	MC
	FCL	D	G	—D10—L100—T2							H14	—H14		—NC10	—KC6.5—YC1.5				

Delivery 出荷日	5 日目出荷	脱脂洗浄サービス P.130													Price 価格
		注文切替	ストoke B	3日目出荷	1,000円/1本	PM 8:00迄	P.134	大口 +3	日目出荷	数量	50~200				
		① 3本以上で1明細相当たり一律2,700円 ② 硬質クロムめっきはストoke適用不可													

■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
価格は素材基準単価に軸端加工基準単価を加算してください。
ex) FCLDG-D10-L100-T2
480+400+200=1,080円

Type	D	素材基準単価 左軸: A形状 右軸: A形状				B	C	D	E	F	G	H	I	J
		L5.0~50.0	L50.1~100.0	L100.1~150.0	L150.1~200.0									
FCL	3~5	310	440	—	—	170	150	370	170	170	170	150		
	6~10	340	480	610	730	200	190	400	200	200	200	190		
	11~15	540	710	870	1,020	240	220	570	240	240	240	220		
	16~20	590	740	920	1,100	300	270	700	300	300	300	270		
FCLH	3~5	730	880	—	—	190	170	390	190	190	190	170		
	6~10	750	920	1,040	1,190	220	200	420	220	220	220	200		
	11~15	850	1,030	1,240	1,470	250	230	590	250	250	250	230		
	16~20	920	1,110	1,340	1,550	320	290	710	320	320	320	290		
PFCL	3~5	490	630	—	—	170	150	370	170	170	170	150		
	6~10	520	670	810	940	200	190	400	200	200	200	190		
	11~15	670	850	1,040	1,230	240	220	570	240	240	240	220		
	16~20	720	910	1,120	1,310	300	270	700	300	300	300	270		
PFCLH	3~5	950	1,090	—	—	190	170	390	190	190	190	170		
	6~10	990	1,110	1,260	1,440	220	200	420	220	220	220	200		
	11~													