



FLUORINE RESIN PLATES

ふつ素樹脂プレート

スタンダード

規格追加
赤文字表示

①カタログ規格外品はこちら P137

*色見本や特長の詳細はP997をご覧ください。

■ふつ素樹脂(テフロンと同等)は耐熱性・耐薬品性に優れています。




①特性 P999

RoHS10

■標準タイプ

■穴加工付タイプ



■標準タイプ

●T寸の寸法公差・ソリ・ネジ率

Type	A	B	T
指定1mm単位			選択
PTFE (スタンダード)	20~500	20~500	1・2・3 5・8・10・15 20・25・30
			①T寸1~5までは特にソリが大きいです。
			●A・B寸の寸法公差±1.0

■穴加工付タイプ

Type	A	B	T	F	G	穴加工付ボルト呼び径選択		
Type	穴数	指定1mm単位	選択	指定0.5mm単位	N	Z	M	L
PTFE (スタンダード)	2H(横) 2HL(縦) 4H 6H	20~500	20~500	1・2・3	6~491.5 (2H・4H)	4.5~495.5 (2H)	3	—
				5	—	—	4	—
				8	—	3 4	5	—
				10	3 4 5	3 4 5 6	6	—
				15・20・25・30	6~245.5 (6H)	6~491.5 (2H・4H・6H)	8	3 4 5 6 8
					—	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

①F寸の指定範囲 2H・4H選択時: $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$, 2HL選択時: $d(d_1) / 2 + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) / 2 - 2.5$, 6H選択時: $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq (A - d(d_1) - 5) / 2$ が必要です。②G寸の指定範囲 2H選択時: $d(d_1) / 2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) / 2 - 2.5$, 2HL・4H・6H選択時: $d(d_1) + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ が必要です。

(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)

③穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。

④PTFEは軟らかい素材のため、ソリが生じる場合があります。

Order
注文例 ■標準タイプ 型式 - A - B - T
PTFE - 100 - 50 - 5■穴加工付タイプ 型式 - A - B - T - F - G - お好み - L
PTFE4H - 200 - 200 - 10 - F180 - G180 - Z5
PTFE2H - 230 - 130 - 25 - F80 - G50 - M8 - L12Delivery
出荷日 ■標準タイプ 1 日目出荷
1 日目出荷 800円/1本
正午迄 P134 大口 +2 日目出荷 数量 21~50
①1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。■穴加工付タイプ お好み
5 日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P134 大口 +2 日目出荷 数量 21~50
②3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③ストーク対応なし

④ストーク対応なし


⑤3本以上で1明細行当たり一律1,350円
⑥ストーク対応なし

①カタログ規格外品はこちら P137

*色見本や特長の詳細はP997をご覧ください。

価格改訂

□: 新価格

Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	大口	大口
数量	1	2~10	11~20	21~50
値引率	5%	8%	10%	お見積り
出荷日	通常	+2日		

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価					
			20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300
1	20~50	—	—	—	—	—	—	—
1	51~100	—	—	—	—	—	—	—
1	101~150	—	—	—	—	—	—	—
1	151~200	—	—	—	—	—	—	—
1	201~250	—	—	—	—	—	—	—
1	251~300	—	—	—	—	—	—	—
2	301~350	—	—	—	—	—	—	—
2	351~400	—	—	—	—	—	—	—
2	401~450	—	—	—	—	—	—	—
2	451~500	—	—	—	—	—	—	—
3	20~50	—	—	—	—	—	—	—
3	51~100	—	—	—	—	—	—	—
3	101~150	—	—	—	—	—	—	—
3	151~200	—	—	—	—	—	—	—
3	201~250	—	—	—	—	—	—	—
3	251~300	—	—	—	—	—	—	—
3	301~350	—	—	—	—	—	—	—
3	351~400	—	—	—	—	—	—	—
3	401~450	—	—	—	—	—	—	—
3	451~500	—	—	—	—	—	—	—
8	20~50	—	—	—	—	—	—	—
8	51~100	—	—	—	—	—	—	—
8	101~150	—	—	—	—	—	—	—
8	151~200	—	—	—	—	—	—	—
8	201~250	—	—	—	—	—	—	—
8	251~300	—	—	—	—	—	—	—
8	301~350	—	—	—	—	—	—	—
8	351~400	—	—	—	—	—	—	—
8	401~450	—	—	—	—	—	—	—
8	451~500	—	—	—	—	—	—	—
10	20~50	—	—	—	—	—	—	—
10	51~100	—	—	—	—	—	—	—
10	101~150	—	—	—	—	—	—	—
10	151~200	—	—	—	—	—	—	—
10	201~250	—	—	—	—	—	—	—
10	251~300	—	—	—	—	—	—	—
10	301~350	—	—	—	—	—	—	—
10	351~400	—	—	—	—	—	—	—
10	401~450	—	—	—	—	—	—	—
10	451~500	—	—	—	—	—	—	—

PTFE Web 金額はWOSにてご確認ください。

穴加工付 Type	¥穴加工費		
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H・2HL	—	—	—
4H	—	—	—
6H	—	—	—

PTFE Web 金額はWOSにてご確認ください。

穴加工付 Type	穴加工費		
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H・2HL	—	—	—
4H	—	—	—
6H	—	—	—

■穴加工付タイプ価格算出方法

①穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 のとき (標準タイプ単価) + (穴加工費) = 穴加工タイプ単価

PTFE4H - 300 - 200 - 10 - F240 - G160 - N8 10,780 + 720 = 11,500円

Alteration 追加工 PTFE2H - 200 - 100 - 3 - F100 - G50 - N3 - XC10 CRA・CRB・CRC・CRDは5日目出荷

PTFE - 100 - 50 - 8 - CRA10 - CRB10

<table border="