

C-MiSUMI VALUE 角穴・丸穴ハンドル/スプークハンドル

SQUARE HOLE・CIRCULAR HOLE HANDWHEELS/SPOKE HANDWHEELS


最類似
最大部品比
30% OFF

C-MiSUMI VALUE

角穴・丸穴ハンドル/スプークハンドル



Type	レバー ■材質	グリップ ■材質	ブッシュ ■材質 ■表面処理	グリップねじ部 ■材質 ■表面処理
C-MBCHH(角穴)	PA6	ポリプロピレン (PP)	機械構造用 炭素鋼	四三酸化鉄皮膜
C-MBCRR(丸穴)				機械構造用 炭素鋼



Type	W(角穴) P(丸穴)	L	A	H	h	D	K	F	B	b	d	h1	参考質量 (g)	¥基準単価
C-MBCHH (角穴)	12	—	127	100	104	38	34	50	24	19	34	25	—	200 1,974
	14	—	156	125	131	46	40	63	30	23	42	30	—	320 1,974
	17	—	195	160	157	55	44	80	36	26	50	34	—	530 2,730
C-MBCRR (丸穴)	—	12	127	100	104	38	34	50	24	19	34	25	6	200 1,936
	—	14	156	125	131	46	40	63	30	23	42	30	6	320 1,974
	—	16	195	160	157	55	44	80	36	26	50	34	8	530 2,730

Order
注文例

型式
C-MBCHH12

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19
値引率	基準単価 5%	10%	15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日


在庫品

翌日出荷

P133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■スプークハンドル



※dはH7穴です。

Type	D	H	A	h	D1	d	P	B	G	b	t	参考質量 (g)	¥基準単価
C-PHLK	100	29	17	18	34	12	40	19	50	4	1.8	200	1,190
	125	29	20	18	34	12	48	21	63	4	1.8	330	1,540
	160	36.5	22.5	20	40	16	68	26	80	5	2.3	485	1,953
	200	44	25	25	51	18	83	26	80	6	2.8	780	2,975
	250	48.5	28	28	56.5	25	98	26	100	8	3.3	980	3,637

Order
注文例

型式
C-PHLK100

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19
値引率	基準単価 5%	10%	15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

C-MiSUMI VALUE プラ小型ハンドル/樹脂ローレットハンドル


PLASTIC SMALL HANDLES / PLASTIC KNULED HANDWHEELS

最類似
最大部品比
30% OFF

■波形ハンドル



Type	ハンドル ■材質	ブッシュ ■材質
C-PCHBK(丸穴)	フェノール樹脂	機械構造用炭素鋼
C-PCHBM(タップ穴)		黄銅(インサート)



※dはH7穴です。
※D=100のみ下側写真となります。
※S部はノックピン用穴です。ノックピンはP291にてご選定するか、または別途ご用意ください。

■スプークハンドル



Order
注文例

型式
C-PCHBK50

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19
値引率	基準単価 5%	10%	15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■樹脂ローレットハンドル



Type	本体 ■材質	ブッシュ ■材質	グリップ(樹脂部) ■材質 ■表面処理	グリップ(ねじ部) ■材質 ■表面処理
C-CHBK	ナイロン6	黄銅	フェノール樹脂成形材料PE242	機械構造用炭素鋼 亜鉛メッキ

※dはH7穴です。

■スプークハンドル

Order
注文例

型式
C-CHBK50

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19
値引率	基準単価 5%	10%	15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。