


## ステー/天蓋用ステー

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls



STYF



RoHS10

■材質 SUS304 仕上 ヘアーライン

| 型式   | H   | 最小長 L Min. | 最大長 L Max. | 質量 (g) | 最大保持荷重 N(kgf)/1本 | ¥基準単価 |
|------|-----|------------|------------|--------|------------------|-------|
| STYF | 129 | 133        | 195        | 125    | 147(15)          | 1,550 |
|      | 166 | 170        | 270        | 147    |                  | 1,650 |


①本体およびブレケットは左右どちらでも使用できます。

Order 注文例 STYF166 Price 価格


Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133 ②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

③取扱い注意事項  
・扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができます。  
この場合、閉扉時のLmin寸法は伸縮最小寸法より大きくなります。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります)

・2本使いで使用しますと左右の作動が同調しない場合があります。



STYT



RoHS10

④図面は左用となります。

| 型式   | 質量 (g) | ¥基準単価 |
|------|--------|-------|
| Type | 左右     |       |
| STYT | L(左用)  | 66    |
|      | R(右用)  | 750   |


Order 注文例 STYT Price 価格

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133 ⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。



STYTM



RoHS10

⑦図面は左用となります。

| 型式    | 左右    | A   | 引張荷重 (kgf/1本) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-------|-----|---------------|--------|-------|---------|
| Type  | L(左用) | 106 | 53            | 20     | 172   | 163     |
| STYTM | R(右用) | 134 | 67            | 31.5   | 196   | 186     |

Order 注文例 STYTMR134 Price 価格

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133 ⑧ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## キャッチ機構付ステー/ロータリーステー/スプリングステー

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls




STYC




RoHS10

カチッと音がし、キャッチ機構により固定されます。手で両端を持って強く閉じようとする程度の力で解除されます。  
①ロックし固定するような機構ではありません。  
②図面は左用となります。

EX 使用例


・STYC  
③扉の質量によってはキャッチ機構が効かない場合もあります。

STYR



RoHS10


④図面は右用となります。



EX 使用例


①ストッパー機能時  
②ストッパー切替時  
③ストッパー解除時

STYSP




RoHS10

⑤本製品は2本で使用してください。(1本使い不可)



EX 使用例

■特長  
スプリングの作用により、開閉は所定位置で自動ストップします。  
余分なストローク・操作を必要としません。  
⑥取付例は蝶番の回転中心からの寸法です。  
⑦閉扉時のLmin寸法は収縮時寸法Lminよりも大きな様な寸法としてください。(小さい時は蝶番・ステーを破損する場合があります)

STYSP使用例



RoHS10

⑧本体およびブレケットは、左右どちらでも使用できます。



EX 使用例

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P133  
標準対応 小口 大口  
数量区分 1~9 10~14 15~19 20~50 51~  
基準単価 5% 10% 18% お見積り  
値引率 5% 10% 18% お見積り  
⑩ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。