

SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE

低圧用ねじ込み継手

ー同径タイプー

価格改訂

MISUMI
C-VALUE

SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE

低圧用ねじ込み継手

ー同径タイプー

類似部
品比
20%OFF

類似品比較ポイント

①JIS規格準拠品②肉厚・重量・高強度③RoHS対応品

CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

■90°エルボ

Type	材質	表面処理
SGPPE	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPE	SCS13A	—
SUTPES	SCS14A	—

*SUTPES32A～50A無し

RoHS 10

■メス・オスエルボ

Type	材質	表面処理
SGPPEL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPEL	SCS13A	—

RoHS 10

■チーズ

Type	材質	表面処理
SGPPT	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPT	SCS13A	—

RoHS 10

■六角ニップル

Type	材質	表面処理
SGPNR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTNR	SCS13A	—
SUTNRS	SCS14A	—

*B部の形状 No.6A～40A＝六角 50A＝八角

RoHS 10

Order 注文例

型式 SUTPE20A

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 翌P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

適用規格

■類似部品：JIS B 2301、JIS B 2302、JIS B 0203 準拠

■C-VALUE部品：ISO 4144 準拠、GB/T 7306 相当

継手材料

継手種類	鉄	ステンレス
低圧用ねじ込み継手	鋳造品：FCMB270(可鍛鉄鉄)又は相当品 *製造プロセスの制限により、表面が粗いため、 外観を気にするお客様はご注意ください。	鋳造品：SCS13A(SUS304相当) SCS14A(SUS316相当) 又は相当品
高圧用ねじ込み継手	S25C 又は相当品	SCS13A(SUS304相当)

圧力・温度基準

■類似部品・C-VALUE部品共通仕様

流体状態(℃)	最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油	1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水	1.4
120℃以下の静流水	2.0

*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。

*静流水とは、脈動が無い水流です。

類似品比較ポイント

①ISO規格相当品②肉薄・軽量③RoHS非対応品

CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

類似部品ページ 翌P.1329

■90°エルボ

Type	材質
C-SUTPE	SCS13A

C-SUTPE

■メス・オスエルボ

Type	材質
C-SUTPEL	SCS13A

C-SUTPEL

■チーズ

Type	材質
C-SUTPT	SCS13A

C-SUTPT

Order 注文例

型式 C-SUTPE20A

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 翌P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

最小肉厚部寸法・重量

■90°エルボ

肉厚・重量は参考値であり、品質の判断基準となりません。

No.	Rc(PT)	最小肉厚(mm)		重量(g)	
		類似部品	C-VALUE部品	類似部品	C-VALUE部品
6A	1/8	2.8	2.5	55	25
8A	1/4	3.2	2.9	50	40
10A	3/8	3.2	2.9	75	45
15A	1/2	3.5	1.6	120	70
20A	3/4	3.5	1.7	185	110
25A	1	3.5	1.9	295	200

■メス・オスエルボ

肉厚・重量は参考値であり、品質の判断基準となりません。

No.	R・Rc(PT)	最小肉厚(mm)		重量(g)	
		類似部品	C-VALUE部品	類似部品	C-VALUE部品
6A	1/8	2.8	1.1	30	20
8A	1/4	3	1.5	40	30
10A	3/8	3	1.5	60	45
15A	1/2	3.5	2	85	70
20A	3/4	3.5	2	150	110
25A	1	3.5	2	240	190

■チーズ

肉厚・重量は参考値であり、品質の判断基準となりません。

No.	Rc(PT)	最小肉厚(mm)		重量(g)	
		類似部品	C-VALUE部品	類似部品	C-VALUE部品
6A	1/8	3.2	2.5	90	25
8A	1/4	3.2	2.9	80	45
10A	3/8	3.2	2.9	105	75
15A	1/2	3.2	1.6	165	100
20A	3/4	3.2	1.7	240	165
25A	1	3.4	1.9	410	320

Example 使用例

51 管・継手
ホース・バルブ