

■パイプハンガー



RoHS10

Type	材質
SNZP	SUS304

■ガスケット



RoHS10

Type	材質
SNGS	シリコン
SNGSF	PTFE

■クランプ-低圧用-



RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCP	8A~15A 1S~3S	SCS13A SUS304
		8A~2S: 0~0.3MPa 2.5S~3S: 0~0.2MPa

■クランプ-中・高圧用-



RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPH	SCS13A	1S~2S: 0~1MPa 2.5S~3S: 0~0.8MPa

■ワンタッチクランプ




RoHS10

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPW	SUS304	0~1MPa

●クランプ (SNCP)

●ワンタッチクランプ (SNCPW)



型式	No.	d	A	B	L1	L2	C	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~20
SNZP	1S	25.4	60	56	28	30	2	1,010	910
	1.5S	38.1	81.5	63	39	37.5	5	1,090	980
	2S	50.8	96.5	76	46	47	3.5	1,170	1,050
	2.5S	63.5	111.5	*86	53.5	54.5	3.5	1,360	1,220
	3S	76.3	122	*98	58	61	3	1,430	1,290

*印の寸法はB'寸法になります。
 ①奥行き幅は全て28になります。
 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	A	d	T	t	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~19コ	20~30
SNGSF	8A		10.5			—	—
	10A	34	14	4.9	1.7	—	—
	15A		17.5			—	—
SNGS	1S		23.2 (23)			130	100
	1.5S	50.5	35.9 (35.7)			130	100
	2S	64	48 (47.8)	5.5 (5.0)	2 (1.8)	150	110
	2.5S	77.5	59.7 (59.5)			270	210
	3S	91	72.5 (72.3)			380	300

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCP	8A				1,670	1,590
	10A	45	65	74	1,670	1,590
	15A				1,670	1,590
	1S		60	94	1,070	1,020
	1.5S				1,070	1,020
2S	75	110	103		1,290	1,230
	2.5S	90	130	108	1,840	1,750
	3S	104	144	114	1,830	1,740

①No.8A~15Aおよび1S・1.5Sのフェール形状は同一のため、SNCP8A~15AおよびSNCP1S・1.5Sは同一形状となります。
 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCPH	1S				1,490	1,420
	1.5S	65	97	88	1,490	1,420
	2S	79	109	96	1,670	1,590
	2.5S	94	128	104	2,260	2,150
	3S	107	143	110	2,830	2,690

②SNCPH1S・1.5Sは同一形状となります。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	W	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20
SNCPW	1S					2,380	1,950
	1.5S	60	114	70	25	2,260	1,990
	2S	75	124	88	25	2,530	2,100

②SNCPW1S・1.5Sは同一形状となります。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長

- ・クランプ脱着時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
- ・脱着の多いテスト装置に最適です。
- ・レバータイプの為、締付トルクが一定になり、ガスケットを痛めず、安定した締結が何度でも可能です。
- ・ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりが無い為、繰り返し使用でも耐久性があります。
- ・ネジ部の摩耗が無い為、金属粉が少なく衛生的です。

■許容圧力範囲: 1MPa以下

■圧力試験結果 (耐圧条件: 水圧・常温にて)

- ・1.5MPa×30分: 漏れなし
- ・300回開閉後に1.5MPa×30分: 漏れなし


ロック機構がついていない為、レバー部分に強い力が加わると、バンドが外れる可能性があります。
 バンドの誤操作を防ぐ為に、レバー部の穴を利用して、レバーをロックすることをおすすめします。



Caution 注意



Example 使用例



■オネジタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFA	SUS304

■ホースタイプ



RoHS10

Type	材質
SNHAD	SUS304
SNHADS	SUS316L

■メネジタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFS	SUS304

■くい込み継手タイプ



RoHS10

Type	材質
SNSUS	SUS304

■フランジ×フェールタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFR	SUS304

■フランジ×ネジシートタイプ



RoHS10

Type	材質
SNZFY	SUS304

型式	No.	呼び	R (PT)	L	A	B	d	d1	D1	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~9コ	10~20
SNZFA	1S	3~40	3/8	40			11.0	17.3		4,500	4,050
		4	1/2	60			15.7	21.7		4,330	3,900
		4~40		40						4,300	3,890
		6	3/4	60			21	27.2		3,900	3,510
		6~40		40						3,900	3,420
	1.5S	8		60	50.5	43.5	26	34		3,800	3,420
		8~40	1	40						3,800	3,420
		6~40	3/4	40			21	27.2		5,000	4,750
		8		60			26	34		3,900	3,510
		8~40	1	40			35.7	42.7		3,800	3,420
2S	2S	10	11/4	65	64.0	56.5	35.7	42.7		4,260	3,830
		12	11/2	65			40	48.6		4,360	3,920
		10	11/4	70			35.7	42.7		4,900	4,400
		12	11/2	70			40	50.8		5,270	4,740
		16	2	70			51	60.5		5,410	4,870

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	呼び	A	B	L	D	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1~9コ	10~20
SNHAD	1S	1S	50.5	43.5	80	25.4	2,610	2,480
		19	50.5	43.5	50	20.5	9,000	8,800
		1.5S	50.5	43.5	100	38.1	3,030	2,880
		1.5S-1S	50.5	43.5	100	25.4	7,800	7,300
		2S	64.0	56.5	100	50.8	3,610	3,430
	2.5S	2.5S	64.0	56.5	100	38.1	9,360	8,800
		2.5S	77.5	70.5	100	63.5	4,710	4,470
		2.5S-2S	77.5	70.5	100	50.8	12,720	—
		3S	91.0	83.5	100	76.3	6,290	5,980
		3S					18,920	14,580

①No.2.5S-2Sのみ10コ以上お見積り。②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	呼び	Rp	A	B	D	L	C	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~9コ	10~20
SNZFS	1.5S	2	1/4					0.9	3,100	2,580
		3	3/8	50.5	43.5	38.1	21	1.2	2,990	2,610
		4	1/2					1.2	3,020	2,580
		3	3/8					1.2	4,070	3,380
		4	1/2	64.0	56.5	50.8	21	1.2	3,950	3,380
2.5S	2.5S	6	3/4					1.2	3,950	3,380
		4	1/2					1.2	5,080	4,350
		6	3/4	77.5	70.5	63.5	21	1.2	5,220	4,350
		8	1					1.5	4,830	4,350
		6	3/4					1.2	7,640	6,540
3S	3S	8	1	91.0	83.5	76.3	21	1.5	7,270	6,540
		10	1 1/4					1.5	7,270	6,540

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	D	A	B	C	d	L	L1	F	対辺	¥基準単価
Type	No.									本体h	ナットH
SNSUS	1S	4			6	4	43.8	19	15.3	14	14
	1.5S	6	50.5	43.5	8	6	43.9	19	15.4	14	14
		6.35			9.53	7	48.9	24	15.4	14	14
	2S	6.35	64.0	56.5	12.7	10	52.9	28	15.4	14	14
		8			10	8	49.8	24	16.8	14	15.87

①Dは適用管外径です。適用管P1353 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		呼び ¹⁾	D	D ₁	d	d ₁	A	L	(T)	P.C.D.	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.										1~4コ	5~10
SNZFR	1S	20A	25.4	100	23	15	50.5	54	14	75	12,090	10,460
		25A		125						90	12,620	10,830
	1.5S	32A	38.1	135	35.7	50.5	56	16	100	12,830	10,900	
		40A		140					105	13,310	10,900	
		40A		140					105	13,360	11,300	
	2S	50A	50.8	155	47.8	19	64	56	120	13,890	11,950	
		50A		155					120	17,180	14,600	
	2.5S	65A	63.5	175	59.5	77.5	58	18	140	18,450	15,700	
		65A		175					140	18,450	15,700	