

ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS
ストレートエジェクタピン
一定尺タイプ

バック販売のご案内
バック商品
同一サイズまとめ買いで断然お得です。
(但し右記の該当サイズに限ります。)

該当サイズ
型 式 P L 1パック数量
EPH 1.5 100 50本
EPHE 2.5 150 100本
3 200 100本
4

ご注文方法・出荷日・価格は
☑ P.123 をご覧ください

2日目納期短縮
出荷

A+3
早割

定尺タイプ

☑ 追加加工価格も数量スライド適用 ☑ P.49

型 式	ツバ厚	P公差
EPH	4mm (T4)	0 -0.005
EPHE-B		-0.01 -0.02

EPH・EPHE-BのP=0.2は総焼き入れ品です。(ツバ部焼きなまし処理なし)

軸径精度保証範囲(詳細 ☑ P.1493)
T4 → X1 max.30

☑ 材質 SKH51
☑ 硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 ☑ P.1495)

RoHS

Order 注文例
☑ 型 式 - L
EPH 1.5 - 150

Delivery 出荷日
☑ 在庫品 翌日出荷 ☑ P.47
☑ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

☑ L寸*マークなし
☑ L寸*マークあり
2 日日出荷

☑ ストックT 当日出荷 800円/本
☑ ストックA早割 翌日出荷 800円/本
☑ ストックA 翌日出荷 800円/本
☑ 正午迄 ☑ P.48
☑ PM 6:00迄
☑ ストックA早割は1明細行当たり一律300円
☑ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Alterations 追加加工
☑ 型 式 - L - (KC・WKC...etc.)
EPH 2.5 - 150 - TC3.0
☑ 3 日日出荷 ☑ ストックT・A早割・A ☑ P.48
☑ NHC・NHNはストーク不可
☑ ツバカット以外の追加加工はストークA早割不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≤VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≤VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ☑ P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ☑ P+1≤HCC<H-0.3, P≥1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 ☑ 2.0≤TC<4, P≥1.5 ☑ L寸法は(4-TC)分短くなります	200
	NC	ノック穴加工 ☑ H≥4に適用 ☑ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 ☑ H≥4に適用 ☑ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 ☑ H≥4に適用 ☑ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ☑ P.58 ☑ H≥2に適用 ☑ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ☑ P.58 ☑ H≥2に適用 ☑ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

H	T	Type	型 式 P	L 選択
2			0.2	60
			0.3	60
			0.4 0.5	60 100
			0.6 0.7	100 150
			0.8 0.9	100 150
			1 1.1 1.2 1.3 1.4	100 150 200
			1.5	100 150 200 250
			1.6	100 150 200 250
			1.7 1.8 1.9	100 150 200
			2	100 150 200 250 300
			2.1	100 150 200 250
			2.2 2.3 2.4	100 150 200
			2.5	100 150 200 250 300
			2.6	100 150 200 250
			2.7 2.8 2.9	100 150 200
			3	100 150 200 250 300 350
			3.1	100 150 200 250
			3.2 3.3 3.4	100 150 200
			3.5	100 150 200 250 300 350
			3.6	100 150 200 250
			3.7 3.8 3.9	100 150 200
			4	100 150 200 250 300 350
			4.1	100 150 200 *250
			4.2 4.3 4.4	*100 *150 *200
			4.5	100 150 200 250 300 350
			4.6	100 150 200 *250
			4.7 4.8 4.9	*100 *150 *200
			5	100 150 200 250 300 350
			5.1	100 150 200 250

H	T	Type	型 式 P	L 選択
9			5.5	100 150 200 250 300 350
			5.6	100 150 200 250
			6	100 150 200 250 300 350
			6.1	100 150 200 250
			6.5	100 150 200 250 300 *350
			6.6	100 150 200 250
			7	100 150 200 250 300 350
			7.1	100 *150 *200 *250
			7.5 7.6	*100 *150 *200 *250
			8	100 150 200 250 300 350
			8.1	100 150 200 250
			8.5 8.6	*100 *150 *200 *250
			9	100 150 200 250 300 350
			9.1 9.5 9.6	*100 *150 *200 *250
			10	100 150 200 250 300 350
			10.1	*100 *150 *200 *250
			10.5 10.6 11 11.1	*100 *150 *200 *250
			11.5 11.6	*100 *150 *200 *250
			12	150 200 250 300 350

☑ L寸に*マーク表示がある場合、2日目出荷となります。☑ ツバ厚
JISタイプは [EPHJ](P=0.005)、[EPHJE](P=0.02) でご注文ください。☑ P.63

Price 価格

☑ 数量スライド価格 (☑ 1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 10% お見積り	

☑ 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

型 式				¥基準単価 1～49本											
Type	P	EPH							EPHE-B						
		L60	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L60	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPH EPHE-B	0.2	1,245	—	—	—	—	—	—	1,235	—	—	—	—	—	—
	0.3	835	—	—	—	—	—	—	835	—	—	—	—	—	—
	0.4	665	665	—	—	—	—	—	665	665	—	—	—	—	—
	0.5	495	495	—	—	—	—	—	495	495	—	—	—	—	—
	0.6 0.7	—	235	415	—	—	—	—	—	235	415	—	—	—	—
	0.8 0.9	—	215	245	—	—	—	—	—	215	245	—	—	—	—
	1 1.1	—	165	185	305	—	—	—	—	165	185	305	—	—	—
	1.2 1.3 1.4	—	145	165	235	—	—	—	—	145	165	235	—	—	—
	1.5	—	145	165	225	375	—	—	—	145	165	225	375	—	—
	1.6	—	145	165	195	395	—	—	—	145	165	195	395	—	—
	1.7 1.8 1.9	—	145	165	195	—	—	—	—	145	165	195	—	—	—
	2	—	145	165	195	315	425	—	—	145	165	195	315	425	—
	2.1	—	165	195	205	415	—	—	—	165	195	205	415	—	—
	2.2 2.3 2.4	—	165	195	205	—	—	—	—	165	195	205	—	—	—
	2.5	—	165	195	205	325	435	—	—	165	195	205	325	435	—
	2.6	—	165	205	215	435	—	—	—	165	205	215	435	—	—
	2.7 2.8 2.9	—	165	205	215	—	—	—	—	165	205	215	—	—	—
	3	—	165	205	225	385	505	665	—	165	205	225	385	505	665
	3.1	—	215	255	275	425	—	—	—	215	255	275	425	—	—
	3.2 3.3 3.4	—	215	255	275	—	—	—	—	215	255	275	—	—	—
	3.5	—	215	255	275	415	555	715	—	215	255	275	415	555	715
	3.6	—	235	275	295	455	—	—	—	235	275	295	455	—	—
	3.7 3.8 3.9	—	235	275	295	—	—	—	—	235	275	295	—	—	—
	4	—	235	275	295	445	575	755	—	235	275	295	445	575	755
	4.1	—	375	455	485	605	—	—	—	385	455	485	605	—	—
	4.2 4.3 4.4	—	395	405	445	—	—	—	—	385	405	445	—	—	—
	4.5	—	275	285	315	525	665	825	—	275	285	315	525	665	825
	4.6	—	455	475	515	705	—	—	—	455	475	515	705	—	—
	4.7 4.8 4.9	—	475	505	545	—	—	—	—	475	505	545	—	—	—
	5	—	275	285	315	525	675	835	—	275	285	315	525	675	825
	5.1	—	455	475	515	705	—	—	—	455	475	515	705	—	—
	5.5	—	285	305	345	555	725	865	—	285	305	345	555	725	855
5.6	—	475	505	555	815	—	—	—	475	505	555	805	—	—	
6	—	285	305	345	595	755	895	—	285	305	345	595	755	885	
6.1	—	475	505	555	815	—	—	—	475	505	555	805	—	—	
6.5	—	305	345	375	645	815	1,125	—	305	345	375	645	805	1,125	
6.6	—	505	555	625	975	—	—	—	505	555	625	975	—	—	
7	—	305	345	375	685	895	1,155	—	305	345	375	685	885	1,145	
7.1	—	505	555	625	975	—	—	—	505	555	625	975	—	—	
7.5	—	565	555	615	1,025	—	—	—	565	555	605	1,025	—	—	
7.6	—	825	885	935	1,065	—	—	—	825	885	935	1,065	—	—	
8	—	445	465	525	795	995	1,295	—	445	465	515	795	975	1,285	
8.1	—	705	755	835	1,025	—	—	—	705	755	825	1,025	—	—	
8.5 8.6	—	975	995	1,065	1,215	—	—	—	975	995	1,065	1,215	—	—	
9	—	495	505	565	865	1,155	1,355	—	495	505	565	855	1,145	1,345	
9.1	—	765	815	895	1,085	—	—	—	765	815	895	1,085	—	—	
9.5 9.6	—	1,005	1,055	1,105	1,245	—	—	—	1,005	1,025	1,095	1,245	—	—	
10	—	545	585	655	915	1,325	1,495	—	545	575	645	915	1,305	1,475	
10.1	—	865	935	1,045	1,185	—	—	—	855	935	1,045	1,175	—	—	
10.5 10.6 11 11.1	—	1,055	1,165	1,225	1,435	—	—	—	1,055	1,115	1,215	1,435	—	—	
11.5 11.6	—	1,165	1,225	1,315	1,575	—	—	—	1,165	1,225	1,315	1,575	—	—	
12	—	—	765	855	1,285	1,785	1,985	—	—	765	845	1,285	1,785	1,965	