

ハイス鋼  
SKH51  
ツバ厚JIS

STRAIGHT EJECTOR PINS



# ストレートエジェクタピン

—定尺タイプ／全長指定タイプ—

A  
早割  
3

価格改訂

新価格



追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

**RoHS**

**型式** **形状** **ツバ厚** **L寸公差** **T寸公差** **先端面面粗度**

EPHJ	定尺タイプ	6・8mm (JIS)	+5 +0.1	0 -0.005 -0.01 -0.02	-
EPHJE	全長指定タイプ		+0.02 0 L>200 ... +0.05	0 -0.005 -0.01 -0.02	-

軸径精度保証範囲 (詳細 [P.1493](#))  
JIS ...  $X_1$  max.35

■材質 SKH51  
■硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲 (詳細 [P.1495](#))

## ■定尺タイプ

H	T	型式		L選択					
		Type	P	4	100	150	200	250	300
6	EPHJ (P <sub>0</sub> -0.005)	4	100	150	200	250	300	350	
		4.5	100	150	200	250	300	350	
		5	100	150	200	250	300	350	
		5.5	100	150	200	250	300	350	
		6	100	150	200	250	300	350	
		6.5	100	150	200	250	300	350	
8	EPHJE (P <sub>0</sub> -0.01)	7	100	150	200	250	300	350	
		8	100	150	200	250	300	350	
		9	100	150	200	250	300	350	
		10	100	150	200	250	300	350	
		12	150	200	250	300	350		

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH] (P<sub>0</sub>  
-0.005)、[EPHE-B] (P<sub>0</sub>  
-0.02) でご注文ください。 [P.59](#)

## ■全長指定タイプ

H	T	型式		L指定0.01mm単位				
		Type	P	40.00~300.00				
6	EPHJ-L (P <sub>0</sub> -0.005)	4						
		4.5						
		5						
		5.5						
		6						
		6.5						
8	EPHJE-L (P <sub>0</sub> -0.02)	7						
		8						
		9						
		10						
		12						

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH-L] (P<sub>0</sub>  
-0.005)、[EPHE-L] (P<sub>0</sub>  
-0.02) でご注文ください。 [P.61](#)

Order  
注文例

型式 — L  
EPHJ4 — 200  
EPHJ-L5 — 210.00

Delivery  
出荷日  
3 日目出荷  
出荷日

ご注文締切  
ストークT 当日出荷 600円/1本  
ストークA 早割 翌日出荷 300円/明細行 PM 3:00迄 [P.48](#)  
ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄  
ストークA早割は1明細行当たり一律300円  
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Alterations  
追加工

型式 — L — (KC・WKC...etc.)  
EPHJ4 — 200 — TC3.0  
EPHJ-L5 — 210.00 — TC5

NHC・NHN・TMC・MCはストーク不可  
ツバカット以外の追加工はストークA早割不可

追加工詳細 [P.57](#)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≤VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≤VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120
	KAC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	KBC	2面(直角)ツバカット P/2≤KBC<H/2	240
	RKC	3面ツバカット P/2≤RKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット (角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240

■定尺タイプ  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 数 量	1~49 50~100 101~ お見積り	基準単価 10% WOSにてご確認ください。

■全長指定タイプ  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~ お見積り	基準単価 5% 10% 20% WOSにてご確認ください。

型式	Type	P	¥基準単価 1~49 本						¥基準単価 50~100 本					
			L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPHJ EPHJE	4	235	275	295	445	575	—	235	275	295	445	575	—	—
	4.5	275	285	315	525	665	—	275	285	315	525	665	—	—
	5	275	285	315	525	675	835	275	285	315	525	675	825	—
	5.5	285	305	345	555	725	865	285	305	345	555	725	855	—
	6	285	305	345	595	755	895	285	305	345	595	755	885	—
	6.5	305	345	375	645	815	1,125	305	345	375	645	805	1,125	—
	7	305	345	375	685	895	1,155	305	345	375	685	885	1,145	—
	8	445	465	525	795	995	1,295	445	465	515	795	975	1,285	—
	9	495	505	565	865	1,155	1,355	495	505	565	855	1,145	1,345	—
	10	545	585	655	915	1,325	1,495	545	575	645	915	1,305	1,475	—
	12	—	765	855	1,285	1,785	1,985	—	765	845	1,285	1,785	1,965	—

■全長指定タイプ

型式	Type	P	¥基準単価 1~4 本						¥基準単価 5~12 本					
			L40											