


ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

－軸径指定・全長固定タイプ－



追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**

RoHS

型 式 ツバ厚 P公差

EPY-G	4mm (T4)	0 -0.005
EPH-G	6・8mm (JIS)	
EPHJ-G	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EPHE-G	6・8mm (JIS)	
EPHJE-G		

軸径精度保証範囲 (詳細 **P.1493**)

ツバ厚	L	x1 max.
T4 (小径)	60	10
T4	100~200	30
JIS	100~200	35
T4	250	110
JIS	300	160
JIS	350	210

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 **P.1495**)
EPY-Gは総焼き入れ品です。
(ツバ部焼きなまし処理なし)

Order 注文例

型 式 L P

EPH-G 5 350 P4.72

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Alterations 追加加工

型 式 L P (KC・WKC...etc.)

EPH-G 5 350 P4.72 KC2.5

急

ストック T 当日出荷 1,000円/本 正午迄

ストック A早割 翌日出荷 300円/本 明細行 PM 3:00迄 **P.48**

ストック A 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄

①ストックA早割は1明細行当たり一律300円

①ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

追加加工詳細 **P.57**

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≦VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≦VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2	240

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ① P+1≦HC<H, P≧1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ① P+1≦HCC<H-0.3, P≧1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① T/2≦TC<T, P≧1.5 (L寸法はT-TC分短くなります)	200
	NC	ノック穴加工 ① H≧4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 ① H≧4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 ① H≧4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ① H≧2に適用 ② SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ① H≧2に適用 ② SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 ① EPHJ-G・EPHJE-Gの P≧8.00に適用 ② 他追加加工との併用不可	P 8.00~ 9.99 M4 P10.00~11.99 M5 300

H	T	型 式		L	P 指定0.005mm単位
		Type	No.		
2	4	EPY-G	0.4	60	0.300~0.395
			0.5		0.400~0.495
			0.6		0.500~0.595
			0.7		0.600~0.695
			0.8		0.700~0.795
			0.9		0.800~0.895
			1		0.900~0.995

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式		L 選択	P 指定0.01mm単位
H	T	H	T	Type	No.		
3	4	-	-	EPH-G (P ⁰ _{-0.005})	0.5	100	0.40~ 0.49
					0.6		0.50~ 0.59
					0.7		0.60~ 0.69
					0.8		0.70~ 0.79
					0.9		0.80~ 0.89
					1		0.90~ 0.99
				EPHJ-G (P ⁰ _{-0.005})	1.5	100 150 200	1.00~ 1.49
					2	100 150 200 250	1.50~ 1.99
					2.5	100 150 200 250 300	2.00~ 2.49
					3		2.50~ 2.99
					3.5		3.00~ 3.49
					4	100 150 200 250 300 (350)	3.50~ 3.99
4		8	6	EPHE-G (P ^{-0.01} _{-0.02})	4.5		4.00~ 4.49
5					5		4.50~ 4.99
6					5.5		5.00~ 5.49
7					6		5.50~ 5.99
8					6.5		6.00~ 6.49
9		9	8	EPHJE-G (P ^{-0.02} _{-0.02})	7	100 150 200 250 300 350	6.50~ 6.99
10					8		7.00~ 7.99
11					10		8.00~ 9.99
15					12		10.00~11.99
17							

① L寸の()内はEPH-G、EPHE-Gのみの規格です。
② ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ[EPH-G](P⁰_{-0.005})、[EPHE-G](P^{-0.01}_{-0.02})でご注文ください。
③ L寸250以上は軸径精度保証範囲をご確認の上、ご注文ください。(詳細 **P.1493**)

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 20% お見積り	

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式	¥基準単価
Type No.	1~4本
EPY-G 0.4	1,390
0.5	1,190
0.6	990
0.7	690

型 式	¥基準単価
Type No.	1~4本
EPY-G 0.8	640
0.9	590
1	540

型 式		¥基準単価 1~4本											
Type	No.	EPH-G					EPHE-G						
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPH-G EPHE-G	0.5	1,075	—	—	—	—	—	1,075	—	—	—	—	—
	0.6	1,065	—	—	—	—	—	1,015	—	—	—	—	—
	0.7	950	—	—	—	—	—	950	—	—	—	—	—
	0.8	635	765	—	—	—	—	615	765	—	—	—	—
	0.9	615	685	—	—	—	—	595	685	—	—	—	—
	1	615	655	715	—	—	—	595	655	715	—	—	—
	1.5	585	635	695	—	—	—	565	635	675	—	—	—
	2	615	645	655	655	—	—	595	645	645	645	—	—
	2.5	615	645	685	675	935	—	595	645	655	655	935	—
	3	625	665	705	705	935	—	605	665	685	685	935	—
	3.5	655	725	735	735	945	—	645	715	715	715	945	—
	4	655	725	745	775	1,045	—	645	725	745	755	1,015	—
4.5	695	755	795	995	1,195	1,395	695	745	785	995	1,195	1,395	
5	695	755	795	995	1,195	1,425	695	745	785	995	1,195	1,395	
5.5	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455	
6	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455	
6.5	825	875	925	1,195	1,445	1,735	825	875	925	1,195	1,415	1,735	
7	825	875	925	1,255	1,515	1,755	825	875	925	1,245	1,495	1,755	
8	955	1,015	1,075	1,335	1,565	1,845	955	985	1,045	1,295	1,555	1,845	
10	1,065	1,145	1,155	1,585	1,885	2,045	1,045	1,115	1,155	1,575	1,885	2,045	
12	1,245	1,305	1,385	1,815	2,235	2,535	1,160	1,295	1,385	1,815	2,235	2,495	

型 式		¥基準単価 1~4本											
Type	No.	EPHJ-G					EPHJE-G						
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPHJ-G	4	655	725	745	775	1,045	—	645	725	745	755	1,015	—
	4.5	695	755	795	995	1,195	—	695	745	785	995	1,195	—
	5	695	755	795	995	1,195	1,425	695	745	785	995	1,195	1,395
	5.5	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455
	6	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455
EPHJE-G	6.5	825	875	925	1,195	1,445	1,735	825	875	925	1,195	1,415	1,735
	7	825	875	925	1,255	1,515	1,755	825	875	925	1,245	1,495	1,755
	8	955	1,015	1,075	1,335	1,565	1,845	955	985	1,045	1,295	1,555	1,845
	10	1,065	1,145	1,155	1,585	1,885	2,045	1,045	1,115	1,155	1,575	1,885	2,045
	12	1,245	1,305	1,385	1,815	2,235	2,535	1,160	1,295	1,385	1,815	2,235	2,495