




WASHERS -STANDARD / PRECISION TYPE-

金属ワッシャ

-並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-

(?)カタログ規格外品はこちら P.137



■並級

型式	D	V 指定 0.5mm単位 (V寸3以上)	T 指定 0.1mm 単位	¥基準単価									
				FWS FWSSC	FWSSB	FWSSM	FWSSR	FWSSA	FWSSAB	FWSSB	FWSS	FWSSR	FWSUS
FWS FWSSC FWSSB FWSSM FWSSR FWSSA FWSSAB FWSSB FWSS FWSSR FWSUS	4.0~10.0 0.5mm単位	1.0~ 2.0	220	250	260	320	300	350	340	370	450	450	
		2.1~ 5.0	260	320	340	370	360	420	380	440	490	530	
		5.1~10.0	360	410	430	470	460	570	600	600	670	740	
	10.5~20.0 0.5mm単位	1.0~ 2.0	360	420	430	440	470	550	540	550	630	650	
		2.1~ 5.0	370	430	460	450	510	590	590	590	670	680	
		5.1~10.0	470	540	570	530	610	750	740	750	830	870	
	21~30 1mm単位	1.0~ 2.0	430	470	480	500	500	630	600	630	700	790	
		2.1~ 5.0	450	520	540	510	550	700	680	700	760	890	
		5.1~10.0	530	630	640	610	650	880	840	880	960	1,100	
	31~40 1mm単位	1.0~ 2.0	470	580	630	640	790	720	720	850	—	—	
		2.1~ 5.0	570	680	740	710	760	940	830	850	980	—	
		5.1~10.0	680	800	850	800	890	1,100	980	1,000	1,120	—	
	41~50 1mm卖位	1.0~ 2.0	650	710	770	890	870	1,070	970	970	1,150	—	
		2.1~ 5.0	730	790	840	970	970	1,190	1,080	1,080	1,270	—	
		5.1~10.0	810	880	940	1,060	1,080	1,320	1,190	1,200	1,390	—	
	51~60 1mm卖位	1.0~ 2.0	780	840	890	1,080	1,060	1,200	1,090	1,090	1,330	—	
		2.1~ 5.0	910	980	1,040	1,220	1,210	1,310	1,190	1,190	1,440	—	
		5.1~10.0	970	1,040	1,090	1,290	1,300	1,490	1,330	1,350	1,590	—	
	61~80 1mm卖位	5.0~10.0	1,310	1,400	1,480	1,830	1,940	1,940	1,520	1,690	2,300	—	
		5.0~10.0	1,610	1,720	1,800	2,370	2,440	2,440	1,820	2,330	2,960	—	

①材質 2000系アルミ合金・SUS316・黄銅 ... ②D・V加工条件
2 D≤60 ... V≤D-2
D≥61 ... V≤D-4
③価格表記の無いサイズは規格にありません。

Order
注文例
型式 - D - V - T
FWSSC - D71 - V50.0 - T10.0

Alterations	Code	Spec.	#/tCode	Alterations	Code	Spec.	#/tCode	Alterations	Code	Spec.	#/tCode
キー溝逃げ加工	KC	キー溝逃げ加工をします。 指定方法 KC 加工条件 ①V≥8 ②D1~10不可	300	内径公差変更	VKC	内径の公差をH7に変更します。 指定方法 VKC 加工条件 ①D≥6 V≥3 ②FWSSAB不可	300	外径及び内径面取り追加工(片側1ヶ所両側)	CC WCC	外径及び内径面取り追加工(片側1ヶ所両側) 指定方法 CC1.5・WCC2.5 加工条件 CC・WCC,CV・WCV=指定0.5mm単位	CC:100 WCC:200
一面カット	SC	一面カットをします。 指定方法 SC10 SC=指定1mm単位 SC≥V/2+2 ④D4~8不可	200	外径公差変更	DKC HCK (h7)	外径の公差をg6もしくはh7に変更します。 指定方法 DKC・HCK 加工条件 ①D≥15 ②D≥6 ③FWSSAB不可	400	外径寸法変更(0.1mm単位指定)	WVE	外径寸法変更(0.1mm単位指定) 指定方法 WVE15.2(WVE使用時、V寸単位を0.1mm単位で指定可) 加工条件 ①WVE>13 ②VKC併用不可。	200
二面カット	WSC	二面カットをします。 指定方法 WSC10 WSC=指定1mm単位 WSC≥V+4 ④D4~8不可	400	外径寸法変更(0.1mm単位指定)	WVE	外径寸法変更(0.1mm単位指定) 指定方法 WVE15.2(WVE使用時、V寸単位を0.1mm単位で指定可) 加工条件 ①WVE>13 ②VKC併用不可。	200				

33 ワッシャー シム

2日目納期短縮

新価格

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ

http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 33_Washers