

ダイス鋼
SKD61
ツバ厚4mm


STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

—全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプ—

b1(軸径精度保証範囲)

型式	ツバ厚	P公差		L	X1 max.
		4mm (T4)	4mm (T4)		
EPDS-L (全長指定タイプ)		0	-0.05	40.00 ~ 150.00	30
EPDBS (軸径・全長指定タイプ)				150.01 ~ 200.00	60
EPD-L (全長指定タイプ)		-0.01		200.01 ~ 250.00	110
EPDB (軸径・全長指定タイプ)		-0.02		250.01 ~ 300.00	160
				300.01 ~ 350.00	210
				350.01 ~ 400.00	260
				400.01 ~ 450.00	310
				450.01 ~ 500.00	360



■材質 SKD61
■硬度 50~55HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

RoHS

■全長指定タイプ

H	T	型式	P	L	指定0.01mm単位
3		EPDS-L (P _{0.005})	1.5		40.00~200.00
4			2		40.00~250.00
5			2.5		
6			3		
7			3.5		
8			4		
9			4.5		
10			5		
11		EPD-L (P _{0.02})	5.5		
14			6		
15			6.5		
17			7		
18			8		
			9		
			10		
			12		
			13		40.00~500.00

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式	No.	L	P	指定0.01mm単位
3		EPDBS (P _{0.005})	1.5	40.00~200.00		1.00~ 1.49
4			2	40.00~250.00		1.50~ 1.99
5			2.5			2.00~ 2.49
6			3			2.50~ 2.99
7			3.5			3.00~ 3.49
8			4	40.00~300.00		3.50~ 3.99
9			4.5			4.00~ 4.49
10			5			4.50~ 4.99
11		EPDB (P _{0.02})	5.5			5.00~ 5.49
14			6			5.50~ 5.99
15			6.5			6.00~ 6.49
17			7			6.50~ 6.99
18			8	40.00~500.00		7.00~ 7.99
			9			8.00~ 9.99
			10			10.00~11.99
			12			12.00~12.99

① L寸150.01以上の場合は、軸径精度保証範囲をご確認の上、ご注文ください。(詳細 P.1493)

Order
注文例

型式 - L - P
EPDS-L 2.5 - 80.00
EPDB 12 - 350.00 - P11.00

Delivery
出荷日

●全長指定タイプ
2 日目出荷

ご注文締切

●ストレートA早割翌日出荷 300円/明細行 PM 3:00迄 P.48
●ストレートA翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

●軸径・全長指定タイプ

2 日目出荷

ご注文締切

●ストレートA早割翌日出荷 300円/明細行 PM 3:00迄 P.48
●ストレートA翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄



●ストレートA早割は1明細行当たり一律300円
●ストレートAは3本以上で1明細行当たり一律810円

2日目納短縮

A
早割

価格改訂

新価格



追加工価格も数量スライド適用 P.49



Alterations
追加工
型式 - L - P - (KC・WKC等)
EPDB 12 - 350.00 - P11.00 - HC15
※ NHC・NHNはストーク不可

Alterations

Code

Spec.

¥/1Code

	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120
	KAC	寸法違いつばカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240

	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H EPDBS・EPDB等 P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3 EPDBS・EPDB等 P≥1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 P+2.0≤TC<4(L寸法は寸法通り) EPDS-L・EPD-L 0.05mm単位可	200
	NC	ノック穴加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	217	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	50
	NHC	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可	100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可	100



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 基準単価 5% 1~4	5% 5~12 13~49 50~100 101~ お見積り	20% 10% 20% お見積り

■全長指定タイプ

型式	P	¥ 基準単価 1~4本
Type	P	L40.00 L100.00 L100.00 L150.00 L200.00 L300.00 L400.00 L500.00
1.5	250	260
2	250	250
2.5	250	250
3	250	260
3.5	320	320
4	320	330
4.5	330	340
5	340	360
5.5	380	410
6	390	410
6.5	430	450
7	430	450
8	470	490
9	550	570
10	570	590
12	720	740
13	840	840

型式	No.	¥ 基準単価 1~4本
Type	No.	L40.00 L100.00 L100.00 L150.00 L200.00 L300.00 L400.00 L500.00
1.5	660	710
2	630	640
2.5	630	640
3	630	650
3.5	740	760
4	750	770
4.5	760	790
5	840	870
5.5	880	930
6	880	930
6.5	920	1,020
7	920	1,020
8	990	1,040
10	1,170	1,210
12	1,350	1,410
13	1,500	1,580

ストレート
エジェクタピン
ダイス鋼
SKD61