

ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

Z GROOVE EJECTOR PINS

Z溝加工付エジェクタピン

ー全長指定タイプー

価格改訂

新価格




追加加工価格も数量スライド適用 P.49


RoHS



先端形状



Z-EPH-L Z-EPHE-L



形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型 式	ツバ厚	P公差	G公差	V公差
Z-EPH-L	4mm (T4)	0 -0.005	±30'	±0.05
Z-EPHE-L		-0.01 -0.02		

V-(L-F) tanG≥1

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1493)
T4 → x1 max.30

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1495)

H	T	型 式	指定0.01mm単位	指定0.5mm単位	指定1°単位	指定0.01mm単位
		Type	L	V	G°	F
4	4	Z-EPH-L Z-EPHE-L	2	1.5≤V<P	0~45	L-F≤10
5			2.5			
6			3			
7			4			
8			5			
9			6			
10			7			
11			8			

V-(L-F) tanG≥1



注文例

型 式		—		L	—		V	—		G	—		F
Type	P												
Z-EPH-L	5	—		150.00	—		V2.0	—		G5	—		F145.00



出荷日

3	日日出荷	ストック A	翌日出荷	500円/1本	PM 6:00迄 P.48
3本以上で1明細行当たり一律1,350円					



価格

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 20% お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式		¥ 基準単価 1～4本		
Type	P	L50.00～150.00	L150.01～250.00	L250.01～350.00
Z-EPH-L Z-EPHE-L	2	1,500	1,520	1,880
	2.5	1,500	1,520	1,890
	3	1,290	1,300	1,670
	4	1,320	1,350	1,820
	5	1,390	1,410	1,910
	6	1,440	1,480	1,990
	7	1,550	1,590	2,170
	8	1,680	1,730	2,320



追加加工

型 式 - L - V - G - F - (AKC・AWC...etc.)
Z-EPH-L5 - 150.00 - V2.0 - G5 - F145.00 - TC2

NHC・NHNはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KAC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 2≤TC<4 (L,F寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング (自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100




使用例

特長


先端の溝をアンダーカットにすることにより、スブルーロックの効果があります。

RCPN
(P.933)



ボールプランジャ
(P.765)

Z溝加工付
エジェクタピン



先端加工付エジェクタピン

	5A (Z溝加工) 0° ≤ G ≤ 45° 1.5 ≤ V < P L - F ≤ 10 V - (L - F) tanG ≥ 1 Rの指定は不可
--	--

SKH51 全長指定タイプ P.101

SKH51 軸径・全長指定タイプ P.103