


STRAIGHT EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS

先端加工ストレートエジェクタピン

一軸径・全長指定タイプ

價格改訂

：新価格

軸径・全長指定タイプ[®]

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.49



Alterations
追加工



型 式 - L - P - A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Q - (AKC・AWC…etc.)
EPJB2A 10 - 200.00 - P8.50 - V5.0 - G70 - TC6

追加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/100
	AKC	AKC=指定1° 単位 ① 0<AKC<360 ② AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1° 単位 ① 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1° 単位 ① 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1° 単位 ① 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1° 単位 ① 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1° 単位 ① 0<KGB<360	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KAC KBC	寸法違いツバカット $P/2 \leq KAC < H/2$ KBC = 指定 0.1mm 単位のみ $KAC < KBC < 0.1mm$ ☒ 他ツバカット加工との併用不可	300
	HC	HC = 指定 0.1mm 単位 ☑ $P + 1 \leq HC < H$	200
	TC	TC = 指定 0.1mm 単位 ☑ $T/2 \leq TC < T$ (L/F 寸法は指定寸法通り) ☑ $T - TC \leq Lmax - L$	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリリング 指定範囲・指定方法は ☒ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリリング (自動連番) 指定範囲・指定方法は ☒ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NKC	ツバカット無し ☑ 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30A に適用 ☑ HC・TC・NHC・NHN のみ併用可	0

Price
價格

■数量スライド価格 (📢1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～4	5～12	13～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

❗表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式				指定0.01mm単位		
H	T	H	T	Type		先端形状	No.	L	P	
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS					
4	4	—	—	EPNB	—	1A 11A 21A 31A	2	50.00 ~ 250.00	1.50~ 1.99	
5						2A 12A 22A 32A	2.5		2.00~ 2.49	
6						3A 13A 23A	3		2.50~ 2.99	
7		8	6			4A 14A 24A	3.5	50.00 ~ 300.00	3.00~ 3.49	
						5A 15A 25A	4		3.50~ 3.99	
						6A 16A 26A	4.5		4.00~ 4.49	
8					9	6	7A 17A 27A	5	50.00 ~ 350.00	4.50~ 4.99
							8A 18A 28A	5.5		5.00~ 5.49
							9A 19A 29A	6		5.50~ 5.99
9		10	8				10A 20A 30A	6.5		6.00~ 6.49
								7		6.50~ 6.99
								8		7.00~ 7.99
10	15			8		10	8.00~ 9.99			
						12	10.00~11.99			
15		17								

❗ 先端形状加工により、形状部の表面硬度は母材硬度となります。❗ P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部にも窒化処理がかかる場合があります。

❗ 先端形状1A～32Aは P.97～100より選択してください。

📌 ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ **EPNB□A** でご注文ください。



Order 注文例

型 式			-	L	-	P	-	A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順
Type	先端形状	No.						
EPJB	2A	10	-	200.00	-	P8.50	-	V5.0 - G70

Delivery
出荷日

5 日目出荷

ストレート
エジエクタピン

ダイス鋼
SKD61
＋
窒化処理