



アルミ精密切断プレート

-A5052P-(Al-Mg系アルミニウム合金)




基準面精密切断+板厚面圧延

側面精密切断+板厚面圧延



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!



RoHS10

M 材質 A5052P-H112(T5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)

型式	精度区分	仕上方法	A・B寸法公差					T寸法公差					平面度 (1000mmあたり)	基準面直角度 (100mmあたり)				
			20 ~ 199.9	200 ~ 399.9	400 ~ 799.9	800 ~ 1249.9	1250 ~ 2500	3	4 ~ 5	6	8	10	12 ~ 15	20	25	30 ~ 35	40	45 ~ 50
PNE	エコノミー	基準面精密切断 2側面ノコ切削 板厚面圧延	0~+1.0														0.015	
PNX	並級	側面精密切断 板厚面圧延	±0.1	±0.15	±0.2	±0.25		±0.2	±0.35±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3	
PNT	精級	側面精密切断 板厚面圧延	±0.05	±0.06	±0.08	±0.1	±0.12											0.015

型式	A		B		T		選択	
	A≥B		A≤B		T			
エコノミー	PNE		500~2500 (指定1mm単位)		20~1500 (指定1mm単位)		3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50	
並級	PNX		500~2500 (指定0.1mm単位)		20~1500 (指定0.1mm単位)			
精級	PNT							

Order
注文例

型式 - A - B - T

PNX - 510 - 30.5 - 10

Delivery
出荷日

2

日目出荷

ストークA

翌日出荷

1,200円/1本

ご注文締切

PM 6:00迄

P134

②3本以上で1明細行当たり一律3,240円


③21個以上は納期が変わる可能性がございます。

Alteration
追加工

1

型式 - A - B - T - (CCA...etc.)

PNX - 510.2 - 30.1 - 10 - CCA20-CCC30




Code	CCA・CCB・CCC・CCD	指定1mm	¥/1Code
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤100 1mm単位指定 C≤ $\frac{A}{2}$, $\frac{B}{2}$ 指定方法 (例) AとのコーナーをC5でカットする場合 ...CCA5-CCD5	1~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~90 91~100	150 200 300 350 400 450 500 600 700 800
¥/1Code	Spec.参照		

Price
価格

WOSにてご確認ください。

型式	PNE (仕上係数)	PNT (仕上係数)	A	B	T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
0.83	1.17		500~700 700.1~1000 1000.1~1450 1450.1~1600 1600.1~2000 2000.1~2500	20~30																
0.84	1.16		500~700 700.1~1000 1000.1~1450 1450.1~1600 1600.1~2000 2000.1~2500 500~950 950.1~1250 1250.1~1500 1500.1~2150 2150.1~2500	30.1~50																
0.85	1.15		500~900 900.1~1400 1400.1~2150 2150.1~2500 500~850 850.1~1350 1350.1~2500	50.1~100																
0.86	1.14		500~800 800.1~1300 1300.1~2500 500~750 750.1~1300 1300.1~2500	100.1~150																
0.87	1.13		500~700 700.1~1250 1250.1~2500 500~650 650.1~1200 1200.1~2500	200.1~350																
0.88	1.12		500~600 600.1~1100 1100.1~2500 500~550 550.1~1100 1100.1~2500	400.1~450																
0.89	1.1		500~1050 1050.1~1550 1550.1~2500 550.1~1000 1000.1~1550 1550.1~2500	500.1~550																
0.9	1.09		600.1~900 900.1~1700 1700.1~2500 650.1~900 900.1~1100 1100.1~2150 2150.1~2500	600.1~650																
0.91	1.08		700.1~850 850.1~1100 1100.1~1700 1700.1~2500 750.1~1050 1050.1~1700 1700.1~2500	700.1~750																
0.92	1.07		800.1~1200 1200.1~1950 1950.1~2500 850.1~1650 1650.1~2500	800.1~850																
0.93	1.06		900.1~1650 1650.1~2500 950.1~1650 1650.1~2500	900.1~950																
0.94	1.05		1000.1~1650 1650.1~2500 1050.1~1650 1650.1~2500	950.1~1000																
0.95	1.04		1100.1~1650 1650.1~2500 1150.1~1650 1650.1~2500	1100.1~1150																
0.96	1.03		1200.1~1750 1750.1~2500 1250.1~1800 1800.1~2500	1200.1~1250																
0.97	1.02		1300.1~2000 2000.1~2500 1350.1~2000 2000.1~2500	1300.1~1350																
0.98	1.01		1400.1~2000 2000.1~2500 1450.1~2000 2000.1~2500	1400.1~1450																

金額はWOSにて
ご確認ください。