


ハイス鋼
SKH51大型用
R付
P・W-0.02
フリー指定RECTANGULAR EJECTOR PINS FOR LARGE MOLDS
大型用角R加工付エジェクタピン
—フリー指定タイプ—

Order 注文例 型式 - L - P - W - R - N
ERJXWR 15 - 420.00 - P10.00 - W5.00 - R0.15 - N170

Alterations 追加工 型式 - L - P - W - R - N - (AKC・AWC…etc.)
ERJXWR 15 - 420.00 - P10.00 - W5.00 - R0.15 - N170 - AKC 0


| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
|-------------|------|---|---------|
| | AKC | AKC=指定1°単位 0≤AKC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ | 200 |
| | AWC | AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ | 300 |
| | ARC | ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ | 300 |
| | ADC | ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ | 400 |
| | KGA | KGA=指定1°単位 0≤KGA<360 | 300 |
| | KGD | KGD=指定1°単位 0≤KGD<360 | 300 |
| | HC | HC=指定0.1mm単位 D+1≤HC<H | 200 |
| | HCC | HCC=指定0.1mm単位 D+1≤HCC<H-0.3 | 400 |
| | KSA | KSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1 | 600 |
| | WSA | WSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1 | 1,200 |

| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
|-------------|------|--|-----------|
| | TC | TC=指定0.1mm単位 0≤TC<8 (LN寸法は指定寸法通り) 8-T \leq Lmax-L | 200 |
| | NHC | ツバ裏部ナンバーリング 指定範囲・指定方法は P.200 (1文字) 50 (3文字) 100 | 50 100 |
| | NHN | ツバ裏部ナンバーリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200 (1文字) 50 (3文字) 100 | 50 100 |
| | CSW | 上面2カ所にC面逃がし加工 (先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 W \leq 15 W \geq 15 0.3 0.5 1 1.5 | 400 |
| | CSF | 4カ所にC面逃がし加工 (先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30 E=指定1mm単位 5 \leq E \leq (L-N)-20 R加工範囲は P.200 | 800 |

| H | T | 型 式 | | 指定0.01mm単位 | | | R | K _{max.} | N 指定1mm単位 |
|----|---|--------------------|----|---------------|-------------|-------|------|-------------------|---|
| | | Type | D | L | P | W | | | |
| 15 | 8 | ERJXWR (上面2カ所R) | 10 | 100.00~450.00 | 5.00~9.80 | 1.00~ | 0.1 | 9.9 | • D10~16 N \geq 50 • D20 N \geq 55 and N \geq L/3 (L-N) \geq 10 |
| | | | 12 | | 6.00~11.80 | 1.00~ | 0.15 | 11.9 | |
| | | | 13 | | 6.00~12.80 | 1.00~ | 0.2 | 12.9 | |
| | | ERJXFR (4カ所R) | 15 | | 8.00~14.80 | 1.50~ | 0.3 | 14.9 | |
| | | | 16 | | 8.00~15.80 | 1.50~ | 0.5 | 15.9 | |
| | | | 20 | | 10.00~19.80 | 1.50~ | 0.7 | 19.9 | |

(P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。 $K=\sqrt{P^2+W^2}$ (R加工前寸法)) $P\geq W$

■精度基準



Price

価格

| 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47 | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応大口 |
| 数量 値引率 | 1~4 5% 5~12 10% 13~49 15% 50~100 101~ | お見積り WOSにてご確認ください。 |


| 型 式 | | ¥基準単価 1~4本 | | | | | | |
|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type | D | L100.00 ~150.00 | L150.01 ~200.00 | L200.01 ~250.00 | L250.01 ~300.00 | L300.01 ~350.00 | L350.01 ~400.00 | L400.01 ~450.00 |
| ERJXWR (上面2カ所R) | 10 | 4,230 | 4,600 | 4,890 | 6,040 | 6,550 | 8,980 | 10,090 |
| | 12 | 4,900 | 5,310 | 5,640 | 6,180 | 6,710 | 10,300 | 11,580 |
| | 13 | 5,950 | 6,490 | 6,900 | 7,590 | 8,270 | 11,210 | 12,620 |
| | 15 | 6,860 | 7,340 | 7,630 | 9,020 | 9,830 | 12,300 | 13,900 |
| | 16 | 7,820 | 8,150 | 9,500 | 11,070 | 12,550 | 13,310 | 15,110 |
| | 20 | 9,180 | 9,600 | 11,520 | 13,460 | 16,030 | 16,270 | 18,470 |

| 型 式 | | ¥基準単価 1~4本 | | | | | | |
|------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type | D | L100.00 ~150.00 | L150.01 ~200.00 | L200.01 ~250.00 | L250.01 ~300.00 | L300.01 ~350.00 | L350.01 ~400.00 | L400.01 ~450.00 |
| ERJXFR (4カ所R) | 10 | 5,130 | 5,500 | 5,790 | 6,940 | 7,450 | 10,250 | 11,350 |
| | 12 | 5,800 | 6,210 | 6,540 | 7,080 | 7,610 | 11,570 | 12,840 |
| | 13 | 6,860 | 7,390 | 7,610 | 8,490 | 9,170 | 12,480 | 13,880 |
| | 15 | 7,760 | 8,240 | 8,530 | 9,920 | 10,730 | 13,560 | 15,170 |
| | 16 | 8,720 | 9,050 | 10,400 | 11,980 | 13,460 | 14,580 | 16,370 |
| | 20 | 10,090 | 10,500 | 12,420 | 14,360 | 16,930 | 17,530 | 19,740 |



Example

使用例

角エ
ジ
エ
ク
タ
ビ
ンハイス鋼
SKH51R付・大型用
P・W-0.02
フリー指定