


ハイス鋼  
SKH51D形  
P・W<sup>0</sup><sub>-0.01</sub>D-SHAPED EJECTOR PINS  
D形エジェクタピン

追加工価格も数量スライド適用 P.49



Alterations 型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC等)  
追加工 ERDF 2 - 150.00 - P1.00 - W0.60 - N80 - AKC 90

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0≤AKC<360	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 0<KGD<360	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≤HC<H	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≤HCC<H-0.3	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T (L,N寸法は指定寸法通り) T-TC≤Lmax.-L	200
	NHC	ツバ裏部ナンパリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンパリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 W≥0.6に適用	1,000
	MC	抜きタップ加工 ERDPJ,ERDFJ D8・9...M4 D10...M5 D12...M6 TMCのみ併用可	300

RoHS

## ■ノーマルタイプ

ツバ厚4mm H	ツバ厚JIS T	型式		指定0.01mm単位		N 指定1mm単位
		Type	D	L	W	
3	3	ERDP (T4)	1.5	50.00~200.00	0.75~ 1.40	N≥30 20≤(L-N)≤150
4	4		2	50.00~250.00	1.00~ 1.90	
5	5		2.5		1.25~ 2.40	
6	6		3		1.50~ 2.90	
7	7		3.5		1.75~ 3.40	
	8		4		2.00~ 3.90	
	9	ERDPJ (JIS)	4.5	50.00~300.00	2.25~ 4.40	N≥30 20≤(L-N)≤200
	10		5		2.50~ 4.90	
	11		5.5		2.75~ 5.40	
	12		6		3.00~ 5.90	
	13		6.5	50.00~350.00	3.25~ 6.40	
	14		7		3.50~ 6.90	
	15		8		4.00~ 7.90	
	16		9		4.50~ 8.90	
	17		10		5.00~ 9.90	
			12		6.00~11.90	

## ■ステップタイプ

ツバ厚4mm H	ツバ厚JIS T	型式		指定0.01mm単位		N 指定1mm単位
		Type	D	L	P	
3	3	ERDF (T4)	1.5	50.00~200.00	0.60~ 1.40	N≥30 20≤(L-N)≤150
4	4		2	50.00~250.00	0.80~ 1.90	
5	5		2.5		0.80~ 2.40	
6	6		3		1.00~ 2.90	
7	7		3.5	50.00~300.00	1.50~ 3.40	
	8		4		2.00~ 3.90	
	9	ERDFJ (JIS)	4.5	50.00~350.00	2.50~ 4.40	N≥30 20≤(L-N)≤200
	10		5		3.00~ 4.90	
	11		5.5		3.50~ 5.40	
	12		6		4.00~ 5.90	
	13		6.5		4.50~ 6.40	
	14		7		5.00~ 6.90	
	15		8		6.00~ 7.90	
	16		9		6.90~ 8.90	
	17		10		7.90~ 9.90	
			12		8.90~11.90	

Order  
注文例

型式 - L - P - W - N  
(ノーマルタイプ) ERDP5 - 145.05 - W3.20 - N95  
(ステップタイプ) ERDF2 - 150.00 - P1.00 - W0.60 - N80

Delivery  
出荷日 3 日目出荷Price  
価格

## ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1~4	5~12	13~49	50~100	101~
引率	5%	10%	15%	お見積り	

表示数量超えは  
WOSにてご確認ください。

## ■ノーマルタイプ ERDP ERDPJ

Type	D	¥基準単価 1~4本			
		L50.00 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00
ERDP	1.5	1,310	—	—	—
	2	1,170	1,480	—	—
	2.5	1,170	1,480	1,700	—
	3	1,170	1,480	1,700	—
	3.5	1,290	1,570	1,800	—
	4	1,340	1,630	1,880	2,140
	4.5	1,410	1,720	1,980	2,180
	5	1,510	1,820	2,110	2,420
	5.5	1,560	1,870	2,130	2,470
	6	1,780	2,130	2,370	2,580
	6.5	1,890	2,260	2,510	2,750
	7	2,270	2,710	3,010	3,290

## ■ステップタイプ ERDF ERDFJ

Type	D	¥基準単価 1~4本			
		L50.00 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00
ERDF	1.5	1,450	—	—	—
	2	1,300	1,640	—	—
	2.5	1,300	1,640	1,880	—
	3	1,430	1,740	2,000	—
	3.5	1,490	1,810	2,090	2,380
	4	1,570	1,910	2,200	2,430
	4.5	1,670	2,020	2,340	2,690
	5	1,730	2,080	2,360	2,750
	5.5	1,780	2,350	2,800	3,060
	6	2,100	2,510	2,790	3,060
	6.5	2,520	3,010	3,350	3,660

角エ  
ジ  
エ  
ク  
タ  
ビ  
ン

ハイ鋼  
SKH51

D形  
P・W<sup>0</sup><sub>-0.01</sub>