

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS ROUGH PERPENDICULARITY CONFIGURABLE

L型アングル

一面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ

新価格




材料屋24でミリ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)

CADデータフォルダ名: 59_Angles



Type	材質
LASR	SS400
LAAR	A6063
LAUR	SUS304



T寸法	A・B寸法の長手	直角度k
5・6	20~75	0.2
8	50~75	0.35
10	25~75	0.2
	76~100	0.3
	101~125	0.35

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LASR (SS400)	5 6	25~50	25~50	25~300	1,330	2,390	3,540	4,590	5,720	6,780
		51~75	25~50		1,720	3,050	4,170	5,340	6,930	8,170
		25~50	30~50		1,790	3,120	4,470	5,790	7,120	8,470
	10	51~75	30~50		2,200	3,710	5,180	6,690	8,180	9,660
		76~100	51~75		2,480	4,420	6,200	7,970	9,770	11,540
		51~75	51~75		2,630	4,360	6,090	7,820	9,560	11,310
		76~100	51~75		2,930	4,900	6,880	8,850	10,810	12,780
		101~125	76~100		3,180	5,230	7,280	9,330	11,380	13,410
		76~100	76~100		3,370	5,610	7,860	10,090	12,320	14,550
		101~125	76~100		3,630	5,950	8,270	10,580	12,900	15,220
		101~125	101~125		3,870	6,270	8,660	11,060	13,460	15,850
		101~125	101~125							
		101~125	101~125							
		101~125	101~125							

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAAR (A6063)	5	20~50	20~50	25~300	1,290	2,330	3,350	4,390	5,420	6,450
		51~75	20~50		1,680	2,930	4,180	5,430	6,690	7,950
		51~75	51~75		1,970	3,350	4,710	6,100	7,450	8,830
	6	30~50	30~50		1,290	2,330	3,350	4,390	5,420	6,450
		51~75	30~50		1,680	2,930	4,180	5,430	6,690	7,950
		50	30~50		1,720	2,940	4,150	5,370	6,570	7,800
	10	51~75	30~50		2,280	3,790	5,270	6,770	8,280	9,750
		76~100	51~75		2,510	4,000	5,520	7,040	8,550	10,040
		51~75	51~75		2,660	4,330	6,010	7,740	9,350	11,020
		76~100	51~75		3,010	4,870	6,690	8,520	10,320	12,180
		76~100	76~100		3,270	5,170	7,090	8,960	10,860	12,780
		76~100	76~100							

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAUR (SUS304)	5	20~60	25~50	25~300	3,320	6,050	8,800	11,530	14,290	17,020
	6	60~75	25~50		3,540	6,420	9,300	12,170	15,060	17,930
			51~75		3,830	6,810	9,800	12,780	15,760	18,750
	8	50	50		3,910	7,080	10,240	13,390	16,560	19,730
		51~75	51~75		4,740	8,090	11,460	14,820	18,150	21,510

Order 注文例	型式	-	A	-	B	-	L
	LASR10	-	A100	-	B100	-	L300

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133			
数量区分	標準対応	個別対応	
数量	1~9	10~19	20~50
値引率	基準単価	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日	3	日	出荷
Alteration 追加加工	3	本	以上で1明細行当たり一律1,350円

Alteration 追加加工	型式	-	A	-	B	-	L
	LASR10	-	A100	-	B100	-	L300

Alterations	コーナーカット		側面直角度保証	
Code	CCA・CCB・CCC・CCD		CKC	
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5~CCD5		A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	
¥/Code	Spec.参照		800	

ANGLES -FACE MILLING INSIDE UNFINISHED OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-

L型アングル

一面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ

新価格




材料屋24でミリ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)

CADデータフォルダ名: 59_Angles



Type	材質
LSS	SS400
LSA	A6063

- ※部、SS400はショットブラスト処理
- ※A6063は引抜素材の地肌のままです。



型式		T	T公差	指定1mm単位		
Type	T			A	B	L
LSS	5	±0.5	±0.5	25~ 75	25~ 75	25~300
	6			25~125	25~125	
	10			101~150	101~150	
	15			151~175	151~175	
LSA	5	±0.5	±1.0	25~ 75	25~ 75	25~300
	6			25~125	25~125	
	10			101~125	101~125	
	12			101~125	101~125	

A・B寸法の長手		直角度k	A・B寸法の長手		T	LSS	LSA
25~ 80	81~150	0.05以内	25~ 60	61~ 75	5	8.5~10	1以下
25~ 80	81~150	0.10以内	25~ 50	51~ 75	6		6~8
151~175		0.15以内	25~ 60	61~150	10		8~9
			25~ 60	61~150	12		12
			61~150	151~175	15	16~18	0.3

型式	A	B	¥基準単価																																															
			LSS5・LSS6						LSS10						LSS12						LSS15																													
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25～50	25～50	1,360	2,400	3,440	4,520	5,570	6,640	1,820	3,140	4,520	5,900	7,300	8,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
	51～75		1,820	3,160	4,560	5,960	7,360	8,760	2,020	3,450	4,940	6,340	7,930	9,330	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
	76～100		—	—	—	—	—	—	2,360	4,160	5,930	7,720	9,500	11,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
	101～125		—	—	—	—	—	—	2,760	4,920	7,080	9,270	11,390	13,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
	25～50	51～75	1,820	3,160	4,560	5,960	7,360	8,760	2,020	3,450	4,940	6,340	7,930	9,330	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
	51～75		2,030	3,480	5,000	6,490	7,990	9,400	2,260	4,000	5,730	7,470	9,220	10,940	—	—	—	—	—	—	—	—																												
	76～100		—	—	—	—	—	—	2,650	4,720	6,780	8,850	10,910	12,870	—	—	—	—	—	—	—	—																												
	101～125		—	—	—	—	—	—	3,030	5,360	7,700	10,060	12,390	14,750	—	—	—	—	—	—	—	—																												
	25～50	76～100	—	—	—	—	—	—	2,360	4,160	5,930	7,720	9,500	11,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
	51～75		—	—	—	—	—	—	2,650	4,720	6,780	8,850	10,910	12,870	—	—	—	—	—	—	—	—																												
	76～100		—	—	—	—	—	—	2,890	5,210	7,430	9,660	11,910	14,130	—	—	—	—	—	—	—	—																												
	101～125		—	—	—	—	—	—	3,160	5,620	8,070	10,520	13,150	15,410	—	—	—	—	—	—	—	—																												
25～50	101～125	—	—	—	—	—	—	2,760	4,920	7,080	9,270	11,390	13,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
51～75		—	—	—	—	—	—	3,030	5,360	7,700	10,060	12,390	14,750	—	—	—	—	—	—	—	—																													
76～100		—	—	—	—	—	—	3,160	5,620	8,070	10,520	13,150	15,410	—	—	—	—	—	—	—	—																													
101～125		—	—	—	—	—	—	3,340	5,900	8,490	11,060	13,640	16,220	6,560	11,030	15,440	19,270	24,370	28,780	—	—																													
126～150	126～150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
101～125		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
126～150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
151～175		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
151～175	151～175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
																					19,360						25,090						22,210						36,590						42,240					

型式	A	B	¥基準単価																
			LSA5・LSA6						LSA10						LSA12				
			L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25~ 50	25~ 50	1,270	2,240	3,260	4,280	5,260	6,300	1,640	2,950	4,290	5,650	6,960	8,320	—	—	—	—	—
	51~ 75		1,640	2,820	4,230	5,450	6,680	7,990	1,890	3,290	4,800	6,210	7,750	9,120	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,070	3,670	5,260	6,870	8,460	10,060	—	—	—	—	
	25~ 50	51~ 75	1,640	2,820	4,230	5,450	6,680	7,990	1,890	3,290	4,800	6,210	7,750	9,120	—	—	—	—	
	51~ 75		1,840	3,110	4,670	5,920	7,370	8,690	2,530	4,600	6,770	8,840	10,910	12,970	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,790	5,040	7,330	9,600	11,850	14,010	—	—	—	—	
	25~ 50	76~100	—	—	—	—	—	—	2,070	3,670	5,260	6,870	8,460	10,060	—	—	—	—	
	51~ 75		—	—	—	—	—	—	2,790	5,040	7,330	9,600	11,850	14,010	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,930	5,360	7,800	10,720	12,510	14,850	—	—	—	—	
	101~125	101~125	—	—	—	—	—	—	5,210	7,300	9,260	11,480	13,570	15,640	9,400	11,960	14,520	17,090	19,650