

精級2段コアピン


一軸径(P)0.005mm指定タイプ



価格表 P.532

追加工価格も数量スライド適用 P.49

型式			
Step 1	材質記号	M材質 H硬度	Step 2
CA	ZB	SKD61 48~52HRC	A
CB			B
CC			C
CD			D
CE	VB	SKH51 58~60HRC	E



H	型式		指定0.01mm単位		指定0.005mm単位		指定0.01mm単位					指定0.1mm単位				l max.
	Step1	材質	Step2	No.	min.	max.	F	Y	A	V	J	Emin.	C	R	G	Q
3				1.5								0.50				
4				2								0.70				
5				2.5												
6				3												
7	CA	ZB	A	3.5	100.00		1.000~1.495									
8	CB	ZB	B	4	120.00		1.500~1.995									
9	CC	ZB	C	4.5	14.00		2.000~2.495									
10	CD	ZB	D	5			2.500~2.995									
11	CE	ZB	E	6			3.000~3.495									
12				7			3.500~3.995									
13				8			4.000~4.495									
14				9			4.500~4.995									
15				10			5.000~5.495									
16				11			5.500~5.995									
17				12			6.000~6.495									
18				13			6.500~6.995									
19				14			7.000~7.995									
20				15			8.000~9.995									
21				16			10.000~12.995									
22				17			13.000~15.995									
23				18			16.000~19.995									
24				19			F≥28.00									
25				20	30.00							5.00				

Order 注文例 型式 - L - P - F - Y - A - V - J - E - C · R - G · Q
CBVBB6 - 62.10 - P5.555 - F42.00 - Y53.25 - A5.20 - V4.70 - J4.10 - E3.50
CDVBA8 - 70.00 - P7.255 - F43.50 - Y55.32 - A5.00 - V4.50 - E4.00 - C0.5
CEVBE6 - 55.75 - P5.980 - F43.50 - Y48.76 - A5.00 - V4.80 - J3.80 - E3.00 - R0.4 - Q0.4

Delivery 出荷日 3 日目出荷 正午迄 P.48
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本
ストーク A翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄
ご注文締切 (①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円)

Alterations 追加工 型式 - L - P - F(FC) - Y - A - V - J - E - C · R - G · Q - (KC · WKC · etc.)
CEVBA5 - 56.50 - P4.800 - F48.00 - Y52.00 - A4.20 - V4.10 - E2.80 - R0.3 - RKC2.4

追加工詳細 P.465

Alterations	Code	Spec.	\$/1Code	Alterations	Code	Spec.	\$/1Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	100		HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 ① P≤HC<H	200
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	200		HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 P+0.5≤HCC<H-0.3	400
	KAC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2	300		TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 1.5≤TC<4 (L,Y寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	200		TRN	ツバ下の逃げ加工 (ブレードの面取が不要)	100
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	300		NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・指定方法は P.466 ① H≥2に適用 ② SKC併用不可・ストーク適用不可	100
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	400		AC	標準Ks=45°を角度指定可 AC=指定1°単位 ① Step1CC · CDに適用 ② Step1CDの場合: A+2(C×tanAC)<P	400
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	400		AGC	標準Z=45°を角度指定可 AGC=指定1°単位 ① 30≤AGC≤60 ② Step2CDの場合: J+2(G×tanAGC)<V	400
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 0<AG<360 AG=指定1°単位	300		FC	F寸法をFmin.より短くします。 またL寸法もLmin.より短くします。 FC≥5mm	1,200
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	400		GVC	ガスベンント加工 GS · GB=1mm単位 ① P≥2.00に適用 ② GS+GB=10 GS+2≥GB≥30 Fmin.≤F-GB 指定範囲・指定方法は P.466	600